

QRコードから **TRUSCO** デジタル **オレンジブック** にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

ベッセル **VESSEL** **STRONG MAGNET CATCHER** “ガチマグキャッチャー”



SMBC-1PR



●ネジをガッチリキャッチするの
でネジ倒れを防止できます。
●強力ネオジム磁石を内蔵しているの
で、長いネジを確実にキャッチできます。
●ガチマグキャッチャーにネジ頭を近づ
けると、スリーブが自動的に動いてネジ
を吸着します。【製造国】●中国

発注単位1個

※ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	色	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
255-4361	SMBC-1PB	¥413	ブルー	6.35	20	5	3.8	1408(85)
258-0529	SMBC-1PR	¥413	レッド	6.35	20	5	3.8	2726(161)

【ビット付き】

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	付属ビット	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
258-0559	SMBC142065	¥560	Φ2×65mm	5	17	766(259)

アネックス **ANEX** **W Joint Strong type** “強靱ダブルジョイント”



●電動ドライバーにビットをつけたま
ま別の先端工具を素早く装着できます。
●ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動
用ビットの全サイズに対応します。●両端
にビットが装着できるWタイプです。●ソ
ケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用
ビットなどハイトルク作業に。●下穴あけ
作業後のビス打ちに。【製造国】●日本

発注単位1個

アネックスツール㈱ ☎0256-32-6321

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
258-0017	AWJP-060	¥1,571	6.35	60	6	64	1960(339)

サンフラッグ **SUNFLAG** **Slim Magupita** “スリムマグピタ”



SMX-635



SSP-2110



●ねじ倒れを防ぐ強力マグネットです。
●長いねじを振っても落ちません。
●スリム形状で作業性がアップします。
●シャンク径:6.35mm ●18V、14.4V
INPACT対応 【製造国】●日本

発注単位1個

株式会社製作所 ☎072-920-4845

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	タイプ	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
128-2789	SMX-635	¥557	-	6.35	20	10	3.8	829(144)
128-2791	SSP-2110	¥857	ビット付き	6.35	20	10	28.0	17(95)


ベッセル **VESSEL** **Magnetic Screw Catcher** “マグネット・ビスキャッチ”



BH-17



●強力マグネットでロングビスを確実に
キャッチします。片手で作業ができ、ビス
倒れを防止します。斜め打ちもできます。
●シャンク径:6.35mm 【製造国】●日本



発注単位1本

※ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	付属ビット	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
275-3235	BH-15	¥550	両頭ゴールドビットΦ2×65	18	10	18	308(64)
275-3260	BH-16	¥565	ギザビットΦ2×65	18	10	18	173(19)
275-3278	BH-17	¥609	トーションビットΦ2×65	18	10	14	130(45)

トップ **TOP** **Bit Joint** ワンタッチビットジョイント



EBJ-B



EBJ-R



EBJ-BK



●ビットを付けたまま穴あけ作業
ができます。
●ワンタッチで取り付け、取り外しが可
能です。●ロック機能付きです。●六角
軸下穴・鉄工ドリル(6ミリ径まで)
●差込角:6.35mm 【製造国】●台湾

発注単位1本

トップ工業㈱ ☎0256-33-1681

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	色	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
374-5350	EBJ-B	¥1,607	ブルー	54	6	38	1108(58)
374-5368	EBJ-R	¥1,607	レッド	54	6	38	818(72)
374-5376	EBJ-BK	¥1,607	ブラック	54	6	38	1439(99)

ベッセル **VESSEL** **Bit Holder for Cresentic Shank** ビットホルダー



●精密ビットを電動ドライバーに取り
付けて使用できるホルダーです。
●ハーフムーン型の精密ビットを差し
込むことで小型の電動ドライバーでの
精密ビットが使用できます。●シャン
ク径:6.35mm ●D71/D72(4mm)
が取り付け可能 【製造国】●日本

発注単位1本

※ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
120-8611	HD-71-45	¥730	45	10	8	171(54)

サンフラッグ **SUNFLAG** **Slim Screw Guide** “スリムビスガイド”



●蛍光ビスガイドでマグネットの効か
ないステンレスねじにも対応しています。
●スリム形状で作業性がアップします。
●磁力の効かないねじ倒れを防ぎ、斜め
打ちができる蛍光ビスガイド付きです。
●18V、14.4V INPACT対応 【付属品】
●両頭ビットΦ2×110 【製造国】●日本

発注単位1個

株式会社製作所 ☎072-920-4845

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
128-2790	SBG-110	¥1,243	6.35	74	10	42	720(89)

サンフラッグ **SUNFLAG** **Magnetic Screw-Holder with a Screw Bis-pita** “ビスピタ”



●強力磁石により長いねじでも確
実にキャッチします。
●ビスの脱落を気にせず作業ができます。
●シャンク径:6.35mm 【製造国】●日本



超強力3500 Gauss

市販の対応6.35mm両頭ビット
(全長65mm以上)で使用できます。

発注単位1本

株式会社製作所 ☎072-920-4845

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	付属ビット	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
212-2375	BSP-65	¥1,164	Φ2×65	24	6	32	262(204)