

小径油穴付き超硬ドリル5Dタイプ


SMALL DIAMETER CARBIDE DRILL WITH INTERNAL COOLANT SUPPLY (5D TYPE)



The A Brand

ADO-MICRO 5D

切削条件 Cutting Conditions | P.385-1



CARBIDE IchAda 0~-0.009 約30° SHRINK FIT ABOUT 30°

ツールNo. EDP No.	直径 DC	有効加工深 LU	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8732018	0.7	3.5	7	47	3	35.7	0.1	B	-	14,500
8732019	0.75	3.8	7.5							16,600
8732020	0.8	4	8							14,500
8732021	0.85	4.3	8.5							16,600
8732022	0.9	4.5	9	50	3	37.1	0.2	B	-	14,500
8732023	0.95	4.8	9.5							16,600
8732024	1	5	10	55	3	40.8	0.2	B	-	13,900
8732025	1.1	5.5	11							13,900
8732026	1.2	6	12							60

1. 切削油剤はP.977をご参照下さい。

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	有効加工深 LU	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8732027	1.3	6.5	13	60	3	43.3	0.3	B	-	13,900
8732028	1.4	7	14							13,900
8732029	1.5	7.5	15							13,900
8732030	1.6	8	16							13,900
8732031	1.7	8.5	17	65	3	40.1	0.4	B	-	13,900
8732032	1.8	9	18							13,900
8732033	1.9	9.5	19							13,900
8732034	2	10	20	-	-	42.6	0.4	-	13,900	

1. Cutting fluid : Please refer to p.977.

OSGのPSシリーズ

商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は▶P.979を参照下さい。 See p.979 for details

3K追加!加工液を簡単にリサイクルすることが可能

OSGアプリならカタログと動画を同時にチェック可能 ▶▶▶ P.6

製品記号 Abbreviation	被削材 Work Material		低炭素鋼 軟鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼	焼入鋼			ステンレス 鋼	工具鋼	鋳鉄	ダクタイル 鋳鉄	銅合金	アルミ 展伸材	アルミ 合金鑄物	チタン 合金	インコネル	複合材料 CFRP	マグネ シウム 合金	金属基 複合材料 (MMC)	
	Low Carbon Steel	Mild Steel	Medium Carbon Steel	High Carbon Steel	Alloy Steel	Harden Steel	Quenched and Tempered Steel	Stainless Steel	Tool Steel	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper Alloy	Aluminum	Aluminum Alloy Casting	Titanium Alloy	Inconel	Composite Material	Magnesium Alloy	Metal Matrix Composites				
ADO-MICRO 5D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item. □=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

■アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.

ドリル
SPECIFICATIONS
SPECIFICATION
CHARTS
形状
寸法表

タップ
TAPS

ゲージ
GAUGES

丸ダイス
ROUND DIES

転造工具
ROLLING DIES

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

CARBIDE
DRILLS
超硬
ドリル

INDEXABLE
DRILLS
インデキsal
ドリル

DIAMOND
DRILLS
ダイヤモンド
ドリル

VP-GOLD
DRILLS
VP-ゴールド
ドリル

EX-GOLD
DRILLS
EX-ゴールド
ドリル

TDXL
DRILLS
スラスタ
ドリル

LATHE
DRILLS
旋盤用
ドリル

STEEL FRAME/
HARD DRILLS
鉄骨用/
ハードドリル

GENERAL PURPOSE
DRILLS
ストレート
ドリル

CHAMFERING
穴面取り

FLAT DRILLS/
COUNTERBORING
フラットドリル/
凹く

CARBIDE
REAMER
超硬
リーマ

MULTIPURPOSE
TURNING
多機能
旋削用