

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO₂ 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高一低 にて表示。



Robot cleaner

充電式ロボットクリーナー (18V 乾式・本体のみ)

修理
可能 CO2
9.915

- 特長**
- プロの現場で使える優れた清掃性能大型サイドブラシ+大型パワーブラシで、ゴミをパワフルにかき込みます。
 - 18V(6.0Ah)リチウムイオンバッテリー×2本でテニスコート約3面分清掃可能です。●清掃パターンが選べます。
 - タイマー予約「入・切」仕様です。
 - フィルタやダストボックス、ブラシは水洗い可能です。

- 仕様**
- 充電器、電池パック別売
 - 18Vバッテリー2本仕様(バッテリー1本でも運転可能)
 - 電源:リチウムイオンバッテリー18V
 - 連続使用時間:BL1860B(容量6.0Ah) 約4時間(バッテリー2個装着時)
 - 充電時間:55分(2本同時)

- 付属品**
- リモコン(本体位置お知らせ機能付)
 - センサウォールテープ(15m・1巻)
 - 単4形乾電池(2本)

製造国 ●台湾



株式会社[844519]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	集じん容量 (L)	最大風量 (m ³ /min)	騒音値 (dB)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
100-4699	RC200DZSP	¥120,800	¥120,800	2.5	-	64	460×460×180	1	6.6	22(96)

- 電池パック・充電器(パワーソースキット1)** セット内容
- 2口急速充電器(DC18RD)
 - 6.0Ah電池パック(BL1860B)×2個
 - マックバックタイプ3(専用ケース)

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
859-0127	A-61226	¥78,900	¥78,900	1	7.7	52(127)

- 電池パック・充電器(パワーソースキット2)** セット内容
- 2口急速充電器(DC18RD)
 - 6.0Ah電池パック(BL1860B)×4個
 - マックバックタイプ3(専用ケース)

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
417-1805	A-67094	¥127,700	¥127,700	1	7.46	-

☎商品のお問い合わせ:0120-17-1197

IRIS



DX cleaning robot Whiz i iris edition

AI除菌清掃ロボット "Whiz i"

修理
可能 RoHS CO2
51.08

- 特長**
- 自動で清掃・除菌ができるAI除菌清掃ロボットです。
 - 新型コロナウイルスも含む徹底除菌が自動でできます。
 - 人の手による清掃よりも浮遊菌量が最大約1/5に減少できます。
 - 床掃除をWhiz iにすれば省人化でコストダウンにもなります。

- 仕様**
- 清掃能力:約500m²/時間
 - 連続稼働時間:ノーマルモード約3.6時間、パワーモード約1.8時間
 - 充電時間:約5時間
 - バッテリー:リチウムイオン
 - フィルター:HEPAフィルター
 - 集塵方式:紙パック式

- 付属品**
- ブラシ
 - 紙パック10枚
 - 充電器
 - 充電ケーブル
 - お知らせブザー
 - マイクロファイバークロス
 - ホームロケーションコード10枚
 - トレイ
 - プレート
 - HEPAフィルター2個、パキュームモーターフィルター

製造国 ●中国



発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払

アイリスオーヤマ株式会社ロボティクス事業部[1166812]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	集じん容量 (L)	最大風量 (m ³ /min)	騒音値 (dB)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★354-7672	574732	¥2,400,000	オープン	6.3	-	-	470×480×661	1	34	0(-)

オプションパーツ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
354-7673	574691	¥10,188	オープン	ブラシ	574732(Whiz i)	1	113	1(13)
354-7674	574697	¥11,205	オープン	ブレード	574732(Whiz i)	1	26	3(60)
347-0861	574688	¥34,625	オープン	消耗品パック	574732(Whiz i)	1	222	0(-)
354-7669	574693	¥8,149	オープン	紙パック10枚入	574732(Whiz i)	1	29	10(200)
354-7670	574694	¥5,094	オープン	HEPAフィルター2個入	574732(Whiz i)	1	54	3(50)

☎商品のお問い合わせ:022-253-7095