


DLCコーティングねじ用限界ゲージ(DLC-LG)

DLC Coated Thread Limit Gauge



ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。

DLC coating with excellent lubricity is applied to the thread surface, which is effective in preventing welding. In addition, the long life of the thread gauge is achieved by the high hardness DLC coating. It is especially effective for non-ferrous metals (aluminum, copper, resin, etc.).

注:溶着しやすい通り側ゲージのみDLCコーティングを施しています。
DLC coating is applied only to the go side of the gauge, which is easy to weld.

JIS (ISO等級)
JIS (ISO)

メートル(M) ねじ Metric screw threads

呼び Thread Size	プラグ Plug				
	精度 Class	GPNP		精度 Class	G P
		ツールNo. EDP No.	標準価格 (Yen)		
M 2 × 0.4	6H	9344570		9344572	
		¥29,740		¥17,340	
M 2.5 × 0.45	6H	9344580		9344582	
		¥26,660		¥15,560	
M 2.6 × 0.45	6H	9344590		9344592	
		¥27,840		¥16,240	
M 3 × 0.5	6H	9344600		9344602	
		¥26,240		¥15,340	
M 4 × 0.7	6H	9344610		9344612	
		¥24,760		¥14,460	
M 5 × 0.8	6H	9344620		9344622	
		¥24,540		¥14,340	
M 6 × 1	6H	9344630		9344632	
		¥23,990		¥14,000	
M 8 × 1.25	6H	9344640		9344642	
		¥24,540		¥14,340	
M 10 × 1.5	6H	9344650		9344652	
		¥24,760		¥14,460	
M 10 × 1.25	6H	9344660		9344662	
		¥23,800		¥13,900	
M 12 × 1.75	6H	9344670		9344672	
		¥25,500		¥14,900	

※1: 首下長・ハンドル形状寸法は、P.923-1・923-2を参照下さい。
※1: Refer to pp. 923-1 and 923-2 for the neck length and handle shape dimensions.

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。
Stock are categorized in section D (Standard stock item).

- ドリル DRILLS
- タップ TAPS
- ゲージ GAUGES
- GAUGES STOCK LIST
- 在庫一覧表
- 丸ダイス ROUND DIES
- 転造工具 ROLLING DIES
- 各種製品 OTHER PRODUCTS
- 索引 INDEX
- LIMIT GAUGES FOR SCREW THREADS
- ねじ用限界ゲージ
- PARALLEL PIPE THREADS
- 管用平行ねじゲージ
- LIMIT PLUG GAUGE FOR BENCH COMETTER
- 内径プラグゲージ
- LIMIT GAUGES FOR NEUT SCREW THREADS
- インサートねじ用ゲージ
- STANDARD SCREW THREAD GAUGES
- 標準ねじゲージ
- GAUGES FOR TAPER PIPE THREADS
- 管用テーパねじゲージ
- PLAIN LIMIT GAUGES
- 限界プレーンゲージ
- MASTER RING GAUGES
- 基準リングゲージ
- WEAR POINT CHECKING GAUGES
- 摩耗点検ねじプラグゲージ
- POWER-HI LIMIT GAUGE FOR SCREW THREADS
- 粉末ハイスねじ用限界ゲージ
- CARBIDE LIMIT GAUGES FOR SCREW THREADS
- 超硬ねじ用限界ゲージ