

圧着工具

圧着端子用手動工具

- バンドウィットのバンタームを圧着するためにデザインされた、様々な工具が揃っています。
- 人間工学に基づいたデザインの工具は作業者の疲労を軽減することができます。

部品番号	明細	発注単位 (台)
 CT-100A	・ネジを切ることができるボルトカッターが付いています。電線の切断とストリップもできます。 ・様々な用途に使用できる便利な万能圧着工具です。 <対象製品> AWG26 ~ AWG10まで以下の製品 ・絶縁付き/絶縁なし圧着端子 ・ディスコネク ・スプライス	1
 CT-1525	<対象製品> AWG26 ~ AWG22までの以下の製品 ・絶縁付き圧着端子及びスプライス AWG22 ~ AWG10までの以下の製品 ・完全絶縁ディスコネク ・絶縁付きパラレルスプライス AWG22 ~ AWG14の以下の製品 ・絶縁サポート型ディスコネク	1
 CT-1550	・CT-1550は、赤/青のクリンプポケット (AWG22 ~ 14用) が工具の中心の近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。 <対象製品> AWG22 ~ AWG10の以下の製品 ・ナイロン及びビニル絶縁の圧着端子 ・スプライス及びディスコネク	1
 CT-1551	・CT-1551は、黄色のクリンプポケット (AWG12 ~ 10用) が、工具の中心の近くにあり、主に黄色のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。 <対象製品> AWG22 ~ AWG10の以下の製品 ・ナイロン及びビニル絶縁の圧着端子 ・スプライス及びディスコネク	1
 CT-1014	・AWG22 ~ AWG14の (DISCO-LOK) ディスコロックの専用圧着工具です。	1
 CT-1015	・AWG22 ~ AWG14の (SUPRA-GRIP) スーブラグリップの専用圧着工具です。	1
 CT-300-1	・AWG22 ~ AWG14の完全絶縁ディスコネク (DNFR-FIBシリーズ) 専用の圧着工具です。	1
 CT-1701	<対象製品> AWG8 ~ AWG1の銅製圧縮端子及びスプライス AWG6 ~ AWG4のアルミ製圧縮端子及びスプライス	1

UL310要求 燃線本数

AWG	燃線本数	
	機器内使用	機器外使用
22	7	7
20	10	10
18	16	16
16	26	26
14	41	7
12	65	7
10	105	7

上記サイズのワイヤを使用し、UL認定を受けるためには、当社専用工具を使用し、上記燃線本数のワイヤを使用する必要があります。