



商品構成

中継コネクタタイプ(ミュート機能付) (コネクタ付ケーブル0.5m付)



ケーブルタイプ (ケーブル5m付)



種類と価格

1 2 セーフティライトカーテン

種類	形状	検出距離 (注1)	型 式 名(注2)		光軸数	検出幅	標準価格(税別)	
			1 中継コネクタタイプ (ミュート機能付)	2 ケーブルタイプ			1 中継コネクタ タイプ	2 ケーブル タイプ
Handタイプ 最小検出物体 φ25mm(光軸 20mmピッチ)		0.3~7m	SF4B-H12CA-J05	SF4B-H12C	12	263.4mm	80,600円	74,500円
			SF4B-H16CA-J05	SF4B-H16C	16	343.4mm	95,200円	89,100円
			SF4B-H20CA-J05	SF4B-H20C	20	423.4mm	109,800円	103,700円
			SF4B-H24CA-J05	SF4B-H24C	24	503.4mm	124,500円	118,400円
			SF4B-H28CA-J05	SF4B-H28C	28	583.4mm	137,900円	131,800円
			SF4B-H32CA-J05	SF4B-H32C	32	663.4mm	151,300円	145,200円
			SF4B-H36CA-J05	SF4B-H36C	36	743.4mm	164,700円	158,600円
			SF4B-H40CA-J05	SF4B-H40C	40	823.4mm	178,200円	172,100円
			SF4B-H48CA-J05	SF4B-H48C	48	983.4mm	202,600円	196,500円
			SF4B-H56CA-J05	SF4B-H56C	56	1,143.4mm	227,000円	220,900円
			SF4B-H64CA-J05	SF4B-H64C	64	1,303.4mm	251,400円	245,300円
			SF4B-H72CA-J05	SF4B-H72C	72	1,463.4mm	275,800円	269,700円
			SF4B-H80CA-J05	SF4B-H80C	80	1,623.4mm	300,200円	294,100円
			SF4B-H88CA-J05	SF4B-H88C	88	1,783.4mm	324,600円	318,500円
			SF4B-H96CA-J05	SF4B-H96C	96	1,943.4mm	349,000円	342,900円
Arm/Footタイプ 最小検出物体 φ45mm(光軸 40mmピッチ)		0.3~7m	SF4B-A8CA-J05	SF4B-A8C	8	343.4mm	83,000円	76,900円
			SF4B-A12CA-J05	SF4B-A12C	12	503.4mm	112,300円	106,200円
			SF4B-A16CA-J05	SF4B-A16C	16	663.4mm	139,100円	133,000円
			SF4B-A20CA-J05	SF4B-A20C	20	823.4mm	166,000円	159,900円
			SF4B-A24CA-J05	SF4B-A24C	24	983.4mm	190,400円	184,300円
			SF4B-A28CA-J05	SF4B-A28C	28	1,143.4mm	214,800円	208,700円
			SF4B-A32CA-J05	SF4B-A32C	32	1,303.4mm	239,200円	233,100円
			SF4B-A36CA-J05	SF4B-A36C	36	1,463.4mm	263,600円	257,500円
			SF4B-A40CA-J05	SF4B-A40C	40	1,623.4mm	288,000円	281,900円
			SF4B-A44CA-J05	SF4B-A44C	44	1,783.4mm	312,400円	306,300円
			SF4B-A48CA-J05	SF4B-A48C	48	1,943.4mm	336,800円	330,700円

(注1): 検出距離は、投・受光器間の設置可能範囲を示します。



(注2): 製品の銘板に記載されている型式名に“E”の記号がある機種は投光器、“D”の記号がある機種は受光器です。