

ふるい・ピンセットはさみ・金物類

ステンレス・アルミ・ホーロー製品

樹脂製品

チューブ・ゴム製品・袋・ラップ

磁製品・耐火製品

テープ・ラベル・ステッカー類

OA・事務用品

工具

樹脂製品



丸型

角型



丸型 SCC洗浄品



※5L・10Lは紐を通せる穴付です。

Sボトル BOTTLE

- 中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。見やすい目盛付です。
- キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。

■丸型

商品コード	区分	型式	容量(mℓ)	口内径×胴径×全高(mm)	目盛(mℓ)	参考ケース入数(本)	価格(円/本)
93-2321	3●	N-1	100	φ32×φ50×H92	10	200	72
93-2322	3●	N-3	250	φ32×φ62×H127.5	25	200	90
93-2323	3●	N-4	500	φ41×φ79×H158.5	25	100	146
93-2324	3●	N-5	1000	φ41×φ97.5×H197	50	50	200

材質：本体・キャップ HDPE ※全高はキャップ付の寸法になります。

■角型

商品コード	区分	型式	容量(mℓ)	口内径×胴寸×全高(mm)	目盛(mℓ)	参考ケース入数(本)	価格(円/本)
93-2325	3●	N-6	100	φ28×□46×H85.5	10	200	78
93-2326	3●	N-7	250	φ32×□54×H134	50	200	100
93-2327	3●	N-8	500	φ41×□67.5×H168	50	100	150
93-2328	3●	N-9	1000	φ41×□81.5×H213	100	50	215

材質：本体・キャップ HDPE ※全高はキャップ付の寸法になります。

■丸型 SCC洗浄品

- クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。



商品コード	区分	型式	容量(mℓ)	口内径×胴径×全高(mm)	目盛(mℓ)	入数(本)	価格(円)
93-2236	5●	N-10	100	φ32×φ50×H92	10	5	1,400
93-2237	5●	N-11	250	φ32×φ62×H127.5	25	3	900
93-2238	5●	N-12	500	φ41×φ79×H158.5	25	3	1,500
93-2239	5●	N-13	1000	φ41×φ97.5×H197	50	1	610

材質：本体・キャップ HDPE ※全高はキャップ付の寸法になります。

PPボトル/PP滅菌瓶 BOTTLE

- パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
- 滅菌瓶はEOGにより滅菌&バック。検体への汚染を防止します。

■PP細口ボトル

商品コード	区分	容量	口径×外径×全高(mm)	目盛	参考ケース入数(本)	価格(円/本)
93-2341	4	30mℓ	φ14.7×φ33×66	無	400	74
93-2342	4	50mℓ	φ14.7×φ38.5×76	無	400	81
93-2343	4	100mℓ	φ21.2×φ47.5×98	有	200	97
93-2344	4	250mℓ	φ22.2×φ62.5×125	有	100	129
93-2345	4	500mℓ	φ27×φ75×164	有	100	210
93-2346	4	1L	φ32.1×φ95×198	有	50	290
93-2347	4	2L	φ39.5×φ121×246	有	30	720

■PP広口ボトル

商品コード	区分	容量	口径×外径×全高(mm)	目盛	参考ケース入数(本)	価格(円/本)
93-2331	4	20mℓ	φ26.5×φ37.5×47	無	400	65
93-2332	4	30mℓ	φ26.4×φ38×56	無	400	74
93-2333	4	50mℓ	φ26.4×φ38×76	無	400	82
93-2334	4	100mℓ	φ31.7×φ47.5×97	有	200	106
93-2335	4	250mℓ	φ31.7×φ62.5×127	有	100	139
93-2336	4	500mℓ	φ42×φ75×163	有	100	227
93-2337	4	1L	φ41.2×φ95×200	有	50	306
93-2338	4	2L	φ76×φ121×246	有	30	750

■PP滅菌瓶・広口

商品コード	区分	容量	口径×外径×全高(mm)	目盛	参考ケース入数(本)	価格(円/本)
93-2364	6	100mℓ	φ31.7×φ47.5×97	有	200	172
93-2365	6	250mℓ	φ31.7×φ62.5×127	有	100	252
93-2366	6	500mℓ	φ42×φ75×163	有	100	302
93-2367	6	1L	φ41.2×φ95×200	有	50	503

PE広口遮光瓶 BOTTLE

- 透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。
- USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。
- PE製の中栓(透明)が付いています。



商品コード	区分	容量	口径×外径×全高(mm)	目盛	入数(本)	価格(円)
93-2371	2	100mℓ	φ31×φ51×93	有	200	18,900
93-2372	2	250mℓ	φ31×φ63×122	有	100	11,800
93-2373	2	500mℓ	φ43×φ78×151	有	100	20,200
93-2374	2	1L	φ43×φ100×187	有	50	13,100
93-2375	2	2L	φ76×φ127×236	有	30	20,100
93-2376	2	3L	φ76×φ146×267	有	30	27,600
93-2377	2	5L	φ76×φ172×306	有	15	20,600
93-2378	2	10L	φ95×φ217×398	有	8	17,000