


絶縁プラスドライバー(スリム)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(#)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5190SL-1-80	1	80	175	2,290
5190SL-2-100	2	100	205	3,080
5190SL-4-200	4	200	320	3,900

- スリムタイプ
- IEC/EN 60900に準拠
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー

絶縁マイナスポジドドライバー(スリム)

PB SWISS TOOLS




品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5180SL-1-80	0.7x4.5	80	175	2,960
5180SL-2-100	1.0x6.0	100	205	3,890

- スリムタイプの絶縁ポジドドライバー
- IEC/EN 60900に準拠
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー

絶縁ポジドライブドライバー(スリム)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(PZ)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5192SL-1-80	1	80	175	2,390
5192SL-2-100	2	100	205	3,270
5192SL-4-200	4	320	320	4,000

- スリムタイプ
- IEC/EN 60900に準拠
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー

絶縁ヘクスローブドライバー(スリム)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5400SL-10-70	T10	70	165	2,390
5400SL-15-80	T15	80	175	2,600
5400SL-20-100	T20	100	205	3,080

- スリムタイプ
- IEC/EN 60900に準拠
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー

絶縁ドライバーセット(スリム)

PB SWISS TOOLS



[セット内容] 0.6x3.5、0.8x4.0、1.0x5.5、1.2x6.5

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5538SL	221	9,900
5538SLCN	257	9,970
5538SLCBB	221	10,150

- IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット●スリムタイプ
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー
- [5538SLCN]●パック入り
- [5538SLCBB]●外箱付

絶縁ドライバーセット(スリム)

PB SWISS TOOLS



[セット内容] 0.6x3.5、0.8x4.0、1.0x5.5、1.2x6.5、#1・2

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5542SL	314	15,060
5542SLCBB	314	15,300

- IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット●スリムタイプ
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー
- [5542SLCBB]●外箱付

絶縁ドライバーセット(スリム)

PB SWISS TOOLS



[セット内容] 0.6x3.5、0.8x4.0、1.0x5.5、1.2x6.5、PZ1・2

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5543SL	314	15,330
5543SLCN	350	15,450
5543SLCBB	314	15,600

- IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット●スリムタイプ
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー
- [5543SLCN]●パック入り
- [5543SLCBB]●外箱付

絶縁ドライバーセット(スリム)

PB SWISS TOOLS



[セット内容] T10・15・20

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5549SL	107	7,760
5549SLCN	129	7,820
5549SLCBB	107	7,950

- IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット●スリムタイプ
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー
- [5549SLCN]●パック入り
- [5549SLCBB]●外箱付