

差替式ドライバーブレード(六角)

PB SWISS TOOLS




品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
53D-1.5-2-120	1.5x2	120	3.5	1,140
53D-2.5-3-120	2.5x3	120	3.5	1,140

●差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します

差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)

PB SWISS TOOLS




品番	サイズ	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
53T-6-7-120	T6x7	120	3.5	1,140
53T-8-9-120	T8x9	120	3.5	1,140

●差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します

差替式ドライバーブレード(プラス・マイナス)

PB SWISS TOOLS




品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
52CPH-000-70	(+)#000x(-)#000	70	880
52CPH-00-70	(+)#00x(-)#00	70	880
52CPH-0-70	(+)#0x(-)#0	70	880

●差替ドライバー169シリーズと組合わせて使用します

差替式ドライバーブレード(ペンタローブ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
52PN-0.8-1.2-70	0.8x1.2	70	880

●差替ドライバー169シリーズと組合わせて使用します

差替式ドライバーセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



【セット内容】プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4x0.6・5.5x0.8・6x1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6465RED	115	5,450

●エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー
●ロングタイプ

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マルチクラフトマイナスドライバー(6100-1・2・3・4)、マルチクラフトプラスドライバー(6190-1・2)、ホルダー

品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6464REDCBB	20	125	5,100

●コンパクトな差し替え式ドライバー●出張時、車載工具にオススメ
●エンドキャップにビットを8本(1/4"HEXタイプ)収納可能

ロングインサイダー(ビット差替式ドライバー)

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
プラスビット(#1・2)、
マイナスビット
(4x0.6・5.5x0.8・6x1mm)、
ヘクスローブビット(T10・15・20)



品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6465CBB	110	215	5,550

●エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバー
●外箱付
※ラチェット機構はありません

スタビー差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マイナスビット(0.8x5.5)、
ヘクスローブビット(T15・20・25)、プラスビット(#1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8453	71	5,020
8453CBB	71	5,400

●ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ●ビットをハンドル内に収納することができます【8453CBB】●外箱付