

鉄 丸ワッシャー (S45Cハイテンションワッシャー)



小ねじ

マフクロねじ

組込みねじ

タッピンねじ

タツタイト・
ハイテクねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリュー

ボルト

キャブホーロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト

W0080400

S45C

特長

●相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び	入り数	生地	コテロ	クロメイト	三層ホワイト	三層ブラック	ニッケル	亜鉛黒	ドブ	グリーン
6×14×2.3	1500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8.5×18×2.3	1000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10×22×3.2	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13×26×3.2	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15×30×3.2	250×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17×32×4.5	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19×36×4.5	130×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21×40×4.5	100×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23×44×6.0	60×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25×48×6.0	50×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28×52×6.0	50×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33×58×6.0	30×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36×62×6.0	30×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
39×68×6.0	30×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42×72×6.0	1×200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45×78×6.0	1×200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48×82×6.0	1×150	●	●	●	●	●	●	●	●	●
51×88×6.0	1×150	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55×95×6.0	1×100	●	●	●	●	●	●	●	●	●

鉄 S45C丸ワッシャー (ハイテンション)



W0000450

鉄

特長

●相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び	入り数	生地	コテロ	クロメイト	ドブ
5.5×16×1.6	1500×10	●	●	●	●
10×30×5.0	100×10	●	●	●	●
12×30×5.0	100×10	●	●	●	●
13.5×32×3.2	200×10	●	●	●	●
17×45×6.0	50×10	●	●	●	●
18×50×6.0	35×10	●	●	●	●
22×60×6.0	25×10	●	●	●	●
24×44×4.5	70×10	●	●	●	●