


トライクル ボタンボルト

受注生産品の『トライクルA ボタン頭』 在庫販売開始いたしました。



- 受注生産タイプの TRF です。
 - 「Aタイプ・ボタン頭」は、在庫販売しております。
 - AタイプとBタイプ2種類のリセス形状があります。
 - 生産サイズは、M3～M10まで可能です。
 - 材質はステンレス、鉄などに対応致します。
 - ステンレス品は一部在庫しています。
 - ステンレス黒染め・ナイロック加工も対応致します。
- 詳細はご連絡ください。



	M3	M4	M5	M6	M8
dk	5.7	7.6	10.5	10.5	14
k	1.65	2.2	3.3	3.3	4.4
ピットサイズ	0	1	2	2	2.5



● トライクルA

在庫品

サイズ	サイズ		製品コード	梱包
	d	L		
M3	6		TC010306A	100
	8		TC010308A	100
	10		TC010310A	100
	12		TC010312A	100
M4	6		TC010406A	100
	8		TC010408A	100
	10		TC010410A	100
	12		TC010412A	100
	16		TC010416A	100
	20		TC010420A	100
M5	25		TC010425A	100
	8		TC010508A	100
	10		TC010510A	100
	12		TC010512A	100
	16		TC010516A	100
M6	20		TC010520A	100
	25		TC010525A	100
	30		TC010530A	100
	40		TC010540A	100
	10		TC010610A	100
	12		TC010612A	100
M8	16		TC010616A	100
	20		TC010620A	100
	25		TC010625A	100
	30		TC010630A	100
	40		TC010640A	100
	50		TC010650A	100
M8	12		TC010812A	100
	16		TC010816A	100
	20		TC010820A	100
	25		TC010825A	100
	30		TC010830A	100
	40		TC010840A	100
	50		TC010850A	100

● トライクルB

受注生産品

サイズ	サイズ		製品コード
	d	L	
M4	6		TC010406B
	8		TC010408B
	10		TC010410B
	12		TC010412B
	16		TC010416B
M5	20		TC010420B
	25		TC010425B
	8		TC010508B
	10		TC010510B
	12		TC010512B
	16		TC010516B
M6	20		TC010520B
	25		TC010525B
	30		TC010530B
	40		TC010540B
	10		TC010610B
	12		TC010612B
M8	16		TC010616B
	20		TC010620B
	25		TC010625B
	30		TC010630B
	40		TC010640B
	50		TC010650B
M8	12		TC010812B
	16		TC010816B
	20		TC010820B
	25		TC010825B
	30		TC010830B
	40		TC010840B
	50		TC010850B

専用工具は P.36～37 をご覧ください