

# 在庫 136アイテム 単管オプション/アルミブリッジ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

はつぱ・脚立

はしご

脚立

作業台

踏台

足場台

荷役用作業台

高所作業台

高所作業リフト

足場板

単管・足場用品

アルミブリッジ

やぐら



## Patin Clip パッチングリップ



AR-226

**特長**

- あらゆるシート類の完全固定に最適です。
- 耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。
- 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単です。

**仕様**

- 固定バネ付

**材質**

- ポリプロピレン

**製造国**

- ベトナム



## Protect seats 足場養生シート“B-プロテクトシート”



AR-092

**特長**

- 基礎周りに敷くことで、泥はねなどの汚れを防ぎます。メッシュ状に織り上げているため、透水性に優れています。
- 現場のイメージ向上にも役立ちます。

**用途**

- 泥はねなどの汚れ防止。

**材質**

- 織布ポリプロピレン系

**製造国**

- 中国

アラオ様 [128822]							アラオ様 [128822]									
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	色	適用パイプ径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)	発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	幅×長さ (m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
788-4974	AR-226	¥436	¥500	イエロー	48.6	120	140	29395(113)	489-7927	AR-092	¥4,364	¥15,000	1×50	1	12.8	19(136)

☎商品のお問い合わせ: 03-5367-5335 <http://www.arao.co.jp/>

## 昭和ブリッジ Aluminum Ramp SGN type アルミブリッジ(管理機専用タイプ)



**特長**

- ステップ面にすき間がないので、小型タイヤやキャスターを持つ車両でも積載可能です。
- 傷みやすい乗り込み部とフック部に、強度の高い三角形のアルミ型材を採用しています。

**用途**

- 小型管理機をトラックやバンに積み込む時に。
- 車イスなどの福祉関連車両に。

**仕様**

- フックタイプ: アングルフック

**材質**

- アルミ

**製造国**

- 日本



発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	最大使用質量 (kg/セット)	全長 (mm)	有効幅 (mm)	全高 (mm)	セット入数 (枚)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★459-5572	SGN-180-25-0.2T	¥32,000	¥32,000	200	1800	250	56	2	1	11.0	25(74)
★459-5581	SGN-180-25-0.5T	¥46,000	¥46,000	500	1800	250	80	2	1	13.6	7(70)
★459-5599	SGN-180-30-0.5T	¥51,000	¥51,000	500	1800	300	80	2	1	14.4	14(108)

☎商品のお問い合わせ: 0537-64-5600 <http://www.showa-bridge.co.jp/>

## 昭和ブリッジ Aluminum Ramp SBA type アルミブリッジ(汎用タイプ)



**特長**

- 最も汎用性の高いアルミブリッジです。

**用途**

- 農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。

**仕様**

- フックタイプ: アングルフック

**材質**

- アルミ

**製造国**

- 日本



発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	最大使用質量 (kg/セット)	全長 (mm)	有効幅 (mm)	全高 (mm)	セット入数 (枚)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★459-5505	SBA-180-25-0.5	¥45,000	¥45,000	500	1820	250	96	2	1	12.0	5(167)
★459-5513	SBA-180-30-0.5	¥51,000	¥51,000	500	1820	300	96	2	1	13.0	7(117)
★459-5521	SBA-210-30-0.5	¥59,000	¥59,000	500	2120	300	96	2	1	15.4	8(400)
★459-5530	SBA-240-30-0.5	¥68,000	¥68,000	500	2420	300	96	2	1	17.8	4(18)
★459-5548	SBA-240-30-0.8	¥89,000	¥89,000	800	2420	300	108	2	1	23.0	2(200)
★459-5556	SBA-270-30-1.0	¥105,000	¥105,000	1000	2720	300	118	2	1	30.0	5(100)
★459-5564	SBA-270-30-1.2	¥124,000	¥124,000	1200	2720	300	128	2	1	32.8	2(100)

☎商品のお問い合わせ: 0537-24-5018 <http://www.showa-bridge.co.jp/>

## アルミス ALUMIS 日本 Aluminum Bridges アルミブリッジ(板張りタイプ)



**特長**

- 板張りタイプで小型管理機に最適です。
- すべり止め付です。

**用途**

- 小型管理機の運搬車への積み込みに。

**仕様**


- L字フックタイプ

**材質**

- アルミ

**製造国**

- 中国



発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	最大使用質量 (kg/セット)	全長 (mm)	有効幅 (mm)	全高 (mm)	セット入数 (枚)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★484-9957	AK180-25-0.2	¥22,500	¥27,500	200	1800	250	70	2	1	6.1	15(116)

☎商品のお問い合わせ: 048-796-4841 <http://www.alumis.jp/>