

コンクリート
カッターコンクリート
ブレーカー

削岩機

ハツリ工具

ランマー

コンパクター

ミキサー

パイプラー

土間仕上げ
用品レーキ・
ツルハシ土砂
運搬機

穴掘り用品

土留用品

プロパン
バーナーアスファルト
舗装機

土のう

土木・ケツ
プ・プラ舟

ショベル

左官用品

大工道具

釘打機

トラスコ TRUSCO 日本

Guide Board for Sand Bag

“土のう袋用ガイドボード”



●土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。●折りたたむので収納にもスペースをとりません。●取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。●取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。●本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。●土のう袋の土詰め作業に。【材質】●ポリプロピレン(PP)【製造国】●日本

発注単位1枚			トラスコ中山様 ☎0120-509-849			
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	縦×横×奥行 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
496-0378	TDRP-40	¥1,654	400×275×20~180	20	250	730(92)

ダイヤ精工 DIAMOND 日本

guide stand for sand bag

土のうスタンド



●土のう袋を本体上部の爪に引掛け使用できます。●スタンド式で、一人作業でも土入れがしやすいです。●折畳むと厚さ約5cmとコンパクトで、ちょっとした隙間やスペースに収納できます。●重さわずか1kgで、持ち運びが楽です。●爪はパイプに2本ずつ計4本ついています。●家庭や町内・自治体での泥上げ作業用に。●災害・緊急時の土のうづくりとして。●折り畳み時高さ:460mm●土のう袋推奨サイズ:幅480×高さ620mm【材質】●スチール(ユニクロメッキ)【製造国】●日本

発注単位1個


ダイヤ精工㈱ ☎0256-45-3141

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比)
224-0519	DS-260	¥3,500	260×245×385	10	950	-

丸和ケミカル 日本

Sand Bag

吸水土のう“土No袋”



●水に反応して数分間で膨張し、土の詰め込み作業は必要ありません。●ヒモがついているので、連結できます。●水害対策。●家屋などへの浸水防止。●吸水時間:約3分(725を除く)【材質】●不織布(滑り止め:天然ゴム)●吸水ポリマー【製造国】●日本

注意
●海水では使用できません。

発注単位1枚			丸和ケミカル様 ☎0766-22-6672							
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	吸水後重量 (kg)	吸水前本体寸法 (mm) 縦×横×厚さ	吸水後寸法 (mm) 縦×横×厚さ	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
399-0087	700R	¥2,244	約15	400×600×10	約400×600×150	5	270	1235(54)		
324-3729	722	¥2,384	約23	300×500×10	約300×500×200	5	275	1263(99)		
324-3753	732	¥2,487	約20	300×500×10	約300×500×200	5	350	127(36)		
324-3737	725	¥3,344	約80	200×2000×10	約200×2000×200	1	840	859(76)		

トラスコ TRUSCO 日本

Flexible Container Bag

フレコンバッグ



●大型の土のう袋です。●河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。●作業現場でのガラ袋としても最適です。●大型土のうとして。●ガラ袋として。●包装形態:裸【材質】●ポリプロピレン(PP)【製造国】●中国

発注単位1袋				トラスコ中山様 ☎0120-509-849				
発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	縦×横 (mm)	排出口	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
855-0201	TFG-002	¥16,311	1100×1100	なし	10	1	1.8	2560(118)
855-0202	TFG-005	¥17,940	1100×1100	あり	10	1	1.8	628(91)

萩原 HAGIHARA 日本

Stand for the filling of sandbags

ターピー たつ〜ver.2(土のう充填用スタンド)




●土のうの充填作業が一人で行えるようになります。●時間短縮にも繋がります。●軽量で、コンパクトに丸める事ができ、持ち運びがしやすいです。●土のうへの土入れ作業時のスタンドとして。●屋内外作業時の簡易ゴミ入れとして。●色:本体:ブラック、緑部:ホワイト【材質】●本体:ポリプロピレン●緑部:ポリエチレン【製造国】●中国

発注単位1個			萩原工業㈱ ☎086-440-0810			
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	直径×長さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-1833	DN-STAND2	¥1,614	300×350	20	145	819(99)

トンボ NIKKO 日本

Super Dash Bag

吸水土のう“スーパーダッシュバッグ”



●不織布を採用することで吸水時間が2分に短縮されました。●吸水後は段積みし最適な立方体になり、止水効果がアップしました。●作業に便利に取っ手付です。●10枚ごとに真空パックにしていますので長期保存が可能です。●水害、浸水対策用。●吸水時間:2分●吸水後重量:20kg【材質】●吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)●不織布【製造国】●中国



注意
●海水での使用はできません。

発注単位10枚				トンボ工業様 ☎078-947-3138			
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	入数 (枚)	吸水前本体寸法(mm) 縦×横×厚さ	吸水後寸法(mm) 縦×横×厚さ	質量 (g)	実績 (前年比%)
475-8609	DBW-02	¥1,406※	10	400×360×15	400×360×150	270	4780(87)

トラスコ TRUSCO 日本

Weather-Resistant Flexible Container Bag

耐候性フレコンバッグ



●大型耐候(1年)土のう袋です。●河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。●作業現場でのガラ袋としても最適です。●大型土のうとして。●ガラ袋として。●包装形態:裸●耐荷重:1t【材質】●ポリプロピレン(PP)【製造国】●中国

TWFG-005A				トラスコ中山様 ☎0120-509-849				
発注単位1袋								
発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	縦×横 (mm)	排出口	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
317-1707	TWFG-002A	¥18,000	1050×1100	なし	10	1	2.0	-
317-1706	TWFG-005A	¥19,286	1050×1100	あり	10	1	2.1	-

トラスコ TRUSCO 日本

Container Bag

コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品)



●肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。●除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。●日本フレキシブルコンテナ工業会(JFC)認定品【材質】●ポリプロピレン(PP)【製造国】●中国

発注単位1枚		(内袋無)		トラスコ中山様 ☎0120-509-849				
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	縦×横 (mm)	排出口	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
160-3593	TFCA-BK	¥6,429	1100×1100	なし	5	4.0	339(163)	
160-3594	TFCA-BKN	¥5,657	1100×1100	なし	5	2.7	224(116)	