

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

リス Plastic Pallet
プラスチックパレット サイドカラー New

●サイドカラーによりフォークリフトの爪の差し込み位置が視認しやすいです。●両面四方差し [材質]●再生ポリプロピレン(PP) [製造国]●日本

HBR41111SCBKB

HBR41111SCBKLK

発注単位1個 メーカー直送 運賃別途 岐阜プラスチック工業㈱ ☎058-265-2233

発注コード	品番	税抜価格(1個)	最大動荷重(kg)	最大静荷重(kg)	色	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★377-8939	HBR41111SCBKB	¥19,500	1000	4000	ブラック/ブルー	1100×1100×144	23.5	-
★351-0349	HBR41111SCBKB	¥19,500	1000	4000	ブラック/ブラウン	1100×1100×144	23.5	-
★377-8938	HBR41111SCBKLK	¥19,500	1000	4000	ブラック/ライトグリーン	1100×1100×144	23.5	-
★377-8940	HBR41111SCBKR	¥19,500	1000	4000	ブラック/レッド	1100×1100×144	23.5	-
★378-2201	HBR41111SCBKY	¥18,000	1000	4000	ブラック/イエロー	1100×1100×144	23.5	-

サンコー Plastic Pallet(Reversible type)
プラスチックパレット(平置き使用推奨品)

●軽量のためどなたでも簡単に持ち運びができ労務改善につながります。●輸出用ワンウェイ使用にも最適です。●適合機器:フォークリフト ●両面四方差し [材質]●再生ポリプロピレン(PP) [製造国]●日本

★459-4134 SK-R4-1111-5-BK ¥6,480 1000 3000 ブラック 1100×1100×110 2 10.2 58(36)

発注単位1枚 メーカー直送 運賃¥1,000 北海道・沖縄・離島は除く 三甲㈱ ☎06-6268-3535

サンコー Plastic Pallet
プラスチックパレット

●デッキ面は外周から中央部に向けて階段状に凹ませた「すり鉢形状」とし、積載部が中央に寄りやすく、荷割れが抑制できます。●長辺には中央部(50mm幅)と両端部(65mm幅)にPPバンド等の切り欠きを設置し、PPバンドがずれ難く、積載物をより安定させやすい形状となっております。●両面四方差し [材質]●ポリプロピレン(PP) [製造国]●日本

★258-0605 81546701-BL506 ¥50,750 500 2000 ブルー 1440×1132×122 2 33.2 0(-)

発注単位1枚 メーカー直送 運賃¥1,000 北海道・沖縄・離島は除く 三甲㈱ ☎06-6268-3535

サンコー Plastic Pallet
プラスチックパレット

●主に北米で一般的に採用されている40×48インチサイズ(1016×1219mm)のパレットです。●両面四方差し [材質]●ポリプロピレン(PP) [製造国]●日本

★258-0601 84014501-BL503 ¥28,700 1000 4000 ブルー 1219×1016×150 2 27 0(-)

発注単位1枚 メーカー直送 運賃¥1,000 北海道・沖縄・離島は除く 三甲㈱ ☎06-6268-3535

サンコー Plastic Pallet(Reversible type)
プラスチックパレット(平置き使用推奨品)

●上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。●積み荷を介しての段積み時にも下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。●適合機器:フォークリフト ●両面四方差し ●平置き段積み使用限定 [材質]●ポリプロピレン(PP) [製造国]●日本

★459-4126 SK-R4-1111-3-BL ¥12,780 1000 4000 ライトブルー 1100×1100×150 15.5 169(360)

発注単位1枚 メーカー直送 運賃¥1,000 北海道・沖縄・離島は除く 三甲㈱ ☎06-6268-3535

サンコー Plastic Pallet
プラスチックパレット

●クロスサポーター対応冷凍・冷蔵倉庫用パレットです。●縦・横差しタイプパレットサポーター(別売)対応です。●冷凍・冷蔵倉庫用 ●両面四方差し [材質]●ポリエチレン(PE) [製造国]●日本

★258-0606 81223601-BL510 ¥28,000 1000 4000 ライトブルー 1205×1005×130 2 15.5 0(-)

発注単位1枚 メーカー直送 運賃¥1,000 北海道・沖縄・離島は除く 三甲㈱ ☎06-6268-3535

サンコー Plastic Pallet
プラスチックパレット(薄型)

●上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。●積み荷を介しての段積み時にも下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。●廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。●適合機器:フォークリフト ●両面四方差し [材質]●再生ポリプロピレン(PP) [製造国]●日本

★439-1225 SK-R4-1114-6-BK ¥7,560 1000 2000 ブラック 1400×1100×100 2 10.9 204(113)

発注単位1枚 メーカー直送 運賃¥1,000 北海道・沖縄・離島は除く 三甲㈱ ☎06-6268-3535

リス Pallet
プラスチックパレット

●再生材料を使用した環境負荷の少ないパレットです。●両面二方差し ●適合機器:フォークリフト [材質]●再生ポリプロピレン(PP) [製造国]●日本

★458-1491 J-R2-1114 BK ¥21,725 1000 4000 ブラック 1100×1400×144 27 47(336)

発注単位1枚 メーカー直送 運賃¥1,000 北海道・沖縄・離島は除く 岐阜プラスチック工業㈱ ☎058-265-2233