

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス! カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

トラスコ Precision Screwdriver 精密ドライバー



●ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。  
●プラスチック柄なので軽量で使いやすいです。●回転キャップ付きです。●強化プラスチックハンドル [材質]●軸:特殊合金鋼●グリップ:ポリプロピレン [製造国]●日本

発注単位1本 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
764-7701	TSD-1.2	¥146	⊖1.2	21	114	10	4.5	87(123)
764-7719	TSD-1.8	¥171	⊖1.8	21	114	10	5.0	187(312)
764-7727	TSD-2.3	¥180	⊖2.3	21	114	10	6.0	447(733)
764-7735	TSD-3	¥180	⊖3.0	21	114	10	6.5	30(130)
764-7689	TSD-00	¥180	⊕00	21	114	10	5.0	76(238)
764-7671	TSD-0	¥189	⊕0	21	114	10	5.0	592(128)
764-7697	TSD-1	¥189	⊕1	21	114	10	7.0	84(122)

トラスコ Precision Screwdriver 精密ドライバー



●微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。  
●サイズ毎にカラーの異なるクッショングリップが装着されています。 [材質]●軸:炭素工具鋼 ●ボディ:真鍮 ●クッショングリップ:エラストマー [製造国]●台湾

発注単位1本 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
818-4138	TCSDA-1.0	¥351	⊖1.0	17	97	100	13.4	108(166)
818-4139	TCSDA-1.2	¥351	⊖1.2	17	97	100	15.1	93(126)
818-4140	TCSDA-1.6	¥351	⊖1.6	17	97	100	15.6	225(131)
818-4135	TCSDA-0	¥351	⊕0	25	105	100	16.3	36(56)
818-4137	TCSDA-1	¥351	⊕1	27	107	100	17.6	30(67)

トラスコ Precision Screwdriver 精密ドライバー



●微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。  
●時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。●硬度:HRC53~56 [材質]●軸部:クロムモリブデン鋼(SNCM)●グリップ部:鋼材 [製造国]●台湾

発注単位1本 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
763-0522	TSDA-1.2	¥154	⊖1.2×0.25	18	80.5	100	5.7	739(105)
763-0531	TSDA-1.8	¥189	⊖1.8×0.31	24	91	100	8.8	928(96)
763-0549	TSDA-2.4	¥197	⊖2.4×0.36	28	102	100	12.9	535(91)
763-0557	TSDA-3.0	¥206	⊖3.0×0.60	30	110	100	19.7	365(151)
763-0506	TSDA-0	¥249	⊕No.0	28	102	100	13.0	158(26)
763-0514	TSDA-1	¥249	⊕No.1	30	110	100	20.0	330(103)

トラスコ Precision Screwdriver 精密ドライバー



●微細なメガネ用のネジなどの取り付け、取り外しに最適です。  
●先端を差し替えることで1本でプラス・マイナス両方の使用が可能です。 [材質]●軸:特殊合金鋼 ●グリップ:アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂 [製造国]●日本

発注単位1本 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
487-9481	TSSD-2	¥634	⊖1.8, ⊕00	11	82	10	8	282(94)

トラスコ Precision Driver 精密ドライバーセット



●使用頻度の高い使用頻度の高いサイズの精密ドライバーのセットです。  
●ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。●プラスチック柄なので軽量で使いやすいです。●回転キャップ付きです。●ケース寸法:W123×H123×D12mm [材質]●軸:特殊合金鋼 ●グリップ:ポリプロピレン ●ケース材質:ポリ塩化ビニール(PVC) [製造国]●日本

発注単位1セット トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	セット内容	セット内容(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
764-7743	TSD-6SET	¥789	⊖1.2, ⊖1.8, ⊖2.3, ⊕00, ⊕0, ⊕1	6	10	55	216(130)

トラスコ Precision Screwdriver 精密ドライバーセット



●微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。  
●サイズ毎にカラーの異なるクッショングリップが装着されています。 [材質]●軸:炭素工具鋼 ●ボディ:真鍮 ●クッショングリップ:エラストマー [製造国]●台湾

発注単位1セット トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	セット内容	セット内容(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
818-4144	TCSDA-6S	¥1,860	⊕00, 0, ⊖1.0, 1.2, 1.8, 2.4	6	10	190	1174(100)

トラスコ Precision Screwdriver Set 精密ドライバーセット



●作業性のよい頭部回転式で、小ねじの早回しに最適です。  
●持ち運びに便利な縫製ケース付です。●ケースサイズ:100×110×11mm [材質]●軸部:クロムモリブデン鋼(SNCM) ●グリップ部:鋼材 ●ポーチ:ポリエステル [製造国]●台湾

発注単位1セット トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	セット内容	セット内容(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
763-0565	TSDA-6S	¥1,706	TSDA-1.2, TSDA-1.8, TSDA-2.4, TSDA-3.0, TSDA-0, TSDA-1	6	10	105	1424(127)

ベッセル Precision Screwdriver 精密ドライバー



●クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。  
●ローレット加工で細かな回転が行えます。  
●豊富なサイズで多様な精密ねじに対応します。 [材質]●軸:特殊鋼 ●グリップ:ステンレス鋼、ポリプロピレン ●クッショングリップ:エラストマー [製造国]●日本

発注単位1本 株式会社ベッセル 06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
302-8941	TD-51-0.9	¥290	⊖0.9	10	90	10	22	1321(97)
394-0021	TD-51-0.7	¥290	⊖0.7	10	90	10	26	822(64)
302-8950	TD-51-1.2	¥290	⊖1.2	10	98	10	22	2380(116)
302-8933	TD-51+00	¥306	⊕00	24	104	10	22	7198(84)
302-8925	TD-51+0	¥306	⊕0	26	106	10	24	4759(96)
371-5302	TD-51+1	¥313	⊕1	26	106	10	26	2763(79)