

QRコードから **TRUSCO** デジタル **オレンジブック** にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。トヨーセフティー  
TOYO SAFETY

Safety Helmet

送風機内蔵ヘルメット“WindyHelm”（透明バイザータイプ）



- 帽体外に熱気を排気し帽体内に外気も吸入できる切替可能ファンモーターを採用しました。
- バイザーはキズが付にくい特殊ハードコーティング加工で、紫外線を99.9%カットします。
- 厚生労働省保護帽検定合格品
- 電源:単3形電池×3個
- 頭囲:53~62cm
- スチロールライナー入り
- 【材質】●帽体:ABS樹脂 ●バイザー:ポリカーボネート樹脂
- 【製造国】●日本

発注単位1個

東洋物産工業㈱ ☎0794-83-0155

| 発注コード    | 品番     | 税抜価格(1個) | 帽体色  | バイザー色 | 通気孔 | 梱包数(個) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|--------|----------|------|-------|-----|--------|-------|----------|
| 226-2017 | 395F-S | ¥11,957  | ホワイト | スモーク  | 有   | 6      | 572   | -        |



Chin Strap

あご紐



- 定期的に交換することによって衛生的に保てます。
- 【材質】●ポリプロピレン(PP)
- 【製造国】●日本

VP-T16E 適合機種例




DPM-141

発注単位1組


株式会社製作所 ☎03-3552-5581

| 発注コード    | 品番       | 税抜価格(1組) | 適合機種                           | 梱包数(組) | 質量(g) | 実績(前年比%)   |
|----------|----------|----------|--------------------------------|--------|-------|------------|
| 289-9582 | VP-T16E  | ¥443     | DPM-148W、DPM-141、THM-104~179EZ | 100    | 13    | 12419(124) |
| 289-9591 | VP-T16F2 | ¥443     | DPM-0169W、DPM-1820、DPM-169W    | 100    | 13    | 7216(112)  |



Chin Strap

ヘルメット用あご紐



- ヘルメット用アゴバンドです。
- 【製造国】●日本

| 品番         | 材質        |
|------------|-----------|
| NP-3 BAND  | ポリプロピレン   |
| VINYL BAND | 塩化ビニール成形品 |
| WT BAND    | ポリプロピレン   |

発注単位1本

DICプラスチック(株)安全資材営業部 ☎048-658-8857

| 発注コード    | 品番         | 税抜価格(1本) | 適合機種     | 色    | 梱包数(本) | 質量(g) | 実績(前年比%)  |
|----------|------------|----------|----------|------|--------|-------|-----------|
| 795-7211 | NP-3 BAND  | ¥329     | 産業用ヘルメット | グレー  | 20     | 10    | 301(46)   |
| 796-0352 | VINYL BAND | ¥386     | 産業用ヘルメット | ホワイト | 20     | 10    | 247(89)   |
| 796-0531 | WT BAND    | ¥571     | 産業用ヘルメット | グレー  | 20     | 10    | 1675(221) |



Replacement shield

ヘルメット取付型防災面用パーツ



【製造国】●日本

| 品番         | 材質       |
|------------|----------|
| 4012290300 | アクリル     |
| 4012292300 | ポリカーボネート |
| 4012293400 | アクリル     |

- 注意
- シールド部分のみで装着には防災面バンド(別売)も必要です。

発注単位1枚

ミドリ安全㈱ ☎048-989-3177

| 発注コード    | 品番         | 税抜価格(1枚) | 適合機種                                                  | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------|-------|----------|
| 336-4665 | 4012290300 | ¥3,192   | MB-115H、MB-125、SC238シリーズ、防災面バンド:4007046901、4007046905 | 90    | 50(152)  |
| 360-4486 | 4012292300 | ¥3,515   | MB-215H、SC238シリーズ、防災面バンド:4007046901、4007046905        | 136   | 5(-)     |
| 360-4484 | 4012293400 | ¥4,486   | MB-415H、SC238シリーズ、防災面バンド:4007046901、4007046905        | 214   | 12(120)  |

タニザワ  
タニザワ

Parts for Helmet

ヘルメット用内装部品



- 【材質】●ヘッドバンド:ハンモック:ポリエチレン ●あごひも:ポリプロピレン
- 衝撃吸収ライナー:発泡スチロール
- 【セット内容】●ヘッドバンド装備
- 衝撃吸収ライナー9号
- あごひもワンタッチバックルT-16
- 【製造国】●日本



発注単位1セット

株式会社製作所 ☎03-3552-5581

| 発注コード    | 品番    | 税抜価格(1セット) | 適合機種                                         | 梱包数(セット) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-------|------------|----------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 331-1601 | E-148 | ¥1,000     | 148-EZ-W1-J、148-EZ-Y2-J、148-EZ-B1-J、DPM-148W | 50       | 120   | 817(145) |



Chin Strap

あご紐




- 定期的に交換することによって衛生的に保てます。
- 日焼け跡が残らない透明あごひもです。
- 【材質】●塩化ビニール
- 【製造国】●日本

発注単位1本

株式会社製作所 ☎03-3552-5581

| 発注コード    | 品番      | 税抜価格(1本) | 適合機種           | 梱包数(本) | 質量(g) | 実績(前年比%)  |
|----------|---------|----------|----------------|--------|-------|-----------|
| 770-3953 | P12T16E | ¥729     | 159-EPZS-EPA-S | 100    | 30    | 7182(123) |



A-11 Liner with S-1 Shield

“A-11ライナー”(S-1シールド付)



- AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズ専用の交換用シールド一体型ライナーです。
- 衝撃吸収ライナーとシールドを一体化し、構造の簡素化、軽量化を実現しました。
- 【材質】●ライナー部:ポリスチレン(PS)
- シールド面:ポリカーボネート(PC)
- 【製造国】●日本

発注単位1個

DICプラスチック(株)安全資材営業部 ☎048-658-8857

| 発注コード    | 品番                   | 税抜価格(1個) | 色    | 梱包数(個) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|----------------------|----------|------|--------|-------|----------|
| 125-6419 | A-11LINER(S-1SHIELD) | ¥3,671   | ホワイト | 1      | 110   | 108(75)  |



Shield

ヘルメット交換用シールド面

全2品番 他バリエーション有



- 衝撃性に優れたポリカーボネート製です。
- 【材質】●ポリカーボネート樹脂
- 【製造国】●日本

発注単位1個

ミドリ安全㈱ ☎048-989-3177

| 発注コード    | 品番         | 税抜価格(1個) | 適合機種                  | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|------------|----------|-----------------------|-------|----------|
| 396-5074 | 4007100903 | ¥4,009   | SC-11BS、11PCLS、12PCLS | 78    | 64(121)  |