

QRコードから  TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

トラスコ  **Bar Storage Rack**    

ポルトレス長尺保管棚(単式単体型・300kg/段)

全56品番 間口(mm) 945~1845まで有



1500mm
間口 582mm
VRM35334

●長尺物の出し入れがスムーズに行え荷物の心配もなくコンパクトに保管ができます。
●サイズバリエーションが豊富なためさまざまな長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。
●ポルトを1本も使用していないポルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
●オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
●長尺物の保管・管理に。●色:ネオグレー ●組立式 ●段調整ピッチ:50mm ●均等積載量:300kg/アーム ●最大積載量:1500kg/台 [材質] ●スチール [製造国] ●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
★538-0578	VRM35334	¥67,043	945×582×1500	4	59.7	-
★538-0589	VRM35434	¥70,058	1245×582×1500	4	64.2	-

トラスコ  **Bar Storage Rack**    

ポルトレス長尺保管棚(単式連結型・300kg/段)

全56品番 間口(mm) 920~1820まで有



1500mm
間口 582mm
VRM35334B

●長尺物の出し入れがスムーズに行え荷物の心配もなくコンパクトに保管ができます。
●サイズバリエーションが豊富なためさまざまな長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。
●ポルトを1本も使用していないポルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
●オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
●長尺物の保管・管理に。●色:ネオグレー ●組立式 ●段調整ピッチ:50mm ●均等積載量:300kg/アーム ●最大積載量:1500kg/台 [材質] ●スチール [製造国] ●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
★539-4846	VRM35334B	¥39,090	920×582×1500	4	36.4	-
★539-3374	VRM35434B	¥42,083	1220×582×1500	4	40.9	-

トラスコ  **Bar Storage Rack**    

ポルトレス長尺保管棚(複式単体型・300kg/段)

全56品番 間口(mm) 945~1845まで有



1500mm
間口 914mm
VRM35334W

●長尺物の出し入れがスムーズに行え荷物の心配もなくコンパクトに保管ができます。
●サイズバリエーションが豊富なためさまざまな長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。
●ポルトを1本も使用していないポルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
●オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
●長尺物の保管・管理に。●色:ネオグレー ●組立式 ●段調整ピッチ:50mm ●均等積載量:300kg/アーム ●最大積載量:3000kg/台 [材質] ●スチール [製造国] ●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
★538-6687	VRM35334W	¥95,535	945×914×1500	4	80.7	-
★538-6694	VRM35434W	¥98,535	1245×914×1500	4	85.1	-

トラスコ  **Bar Storage Rack**    

ポルトレス長尺保管棚(複式連結型・300kg/段)

全56品番 間口(mm) 920~1845まで有



1500mm
間口 914mm
VRM35334BW

●長尺物の出し入れがスムーズに行え荷物の心配もなくコンパクトに保管ができます。
●サイズバリエーションが豊富なためさまざまな長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。
●ポルトを1本も使用していないポルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
●オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
●長尺物の保管・管理に。●色:ネオグレー ●組立式 ●段調整ピッチ:50mm ●均等積載量:300kg/アーム ●最大積載量:3000kg/台 [材質] ●スチール [製造国] ●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
★538-6703	VRM35334BW	¥55,223	920×914×1500	4	48.9	-
★538-8220	VRM35434BW	¥56,325	1220×914×1500	4	51.3	-

トラスコ  **Options**    

長尺保管棚用オプション

[材質] ●スチール [製造国] ●日本



VRM3-A3
VRM3-AP

●長尺物の出し入れがスムーズに行え荷物の心配もなくコンパクトに保管ができます。
●サイズバリエーションが豊富なためさまざまな長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。
●ポルトを1本も使用していないポルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
●オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
●長尺物の保管・管理に。●色:ネオグレー ●組立式 ●段調整ピッチ:50mm ●均等積載量:300kg/アーム ●最大積載量:3000kg/台 [材質] ●スチール [製造国] ●日本

発注単位1セット メーカー直送 運賃別送 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	品名	適合本体	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
★538-1091	VRM3-A3	¥3,233	アーム	VRM3シリーズ	50×352.2×165.6	1	2.40	-
★538-1102	VRM3-A5	¥3,450	アーム	VRM3シリーズ	50×452.2×165.6	1	2.73	-
★538-1093	VRM3-AP	¥2,145	アームベグセット	VRM3シリーズ	44×96.2×114.5	1	0.61	-

トラスコ  **Options**    

長尺保管棚用棚板セット(300kg/段)

●ポルトレス長尺保管棚VRM3用の棚板セットで長尺以外に小物の収納も可能です。
[材質] ●スチール [セット内容] ●棚板×1枚、棚受×2本(左右セット) [製造国] ●日本



VRM3-T34

発注単位1セット メーカー直送 運賃別送 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
★538-1109	VRM3-T34	¥4,013	840×450×40	1	5.20	-
★538-1111	VRM3-T36	¥4,605	840×550×40	1	5.91	-
★538-1108	VRM3-T44	¥4,838	1140×450×40	1	6.55	-
★538-1097	VRM3-T46	¥5,498	1140×550×40	1	7.43	-
★538-1105	VRM3-T54	¥5,580	1440×450×40	1	7.90	-
★538-1092	VRM3-T56	¥6,870	1440×550×40	1	10.08	-
★538-1101	VRM3-T64	¥7,478	1740×450×40	1	11.58	-
★538-1099	VRM3-T66	¥8,535	1740×550×40	1	12.93	-

トラスコ  **Mobile Bar Storage Rack(Light-Duty type)**   

“バーラックワゴン”



高さ 1500mm
間口 1500mm
奥行 340mm
VRW-1500:NG


●組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。
●軽量の長尺物の管理に適しています。
●一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。●組立式 ●色:ネオグレー ●均等積載量:25kg/段 ●最大積載量:200kg/台 ●φ125mm自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個 [材質] ●スチール(SPHC、STK) [製造国] ●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	OP 税抜価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
★502-3726	VRW-900	NG ¥112,500	900×600×1547	8	28	11(123)
★502-3718	VRW-1500	NG ¥118,569	1500×600×1547	8	30	39(119)

トラスコ  **Stacking-type Bar Storage Rack**   

長尺保管棚(積み重ねタイプ)



高さ 1500mm
間口 800mm
奥行 750mm
VRB-6560

●フォークリフトで積み重ねができます。
●溶接一体構造です。●各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
●一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。●完成品 ●色:グリーン [材質] ●スチール(SPHC、STK) [製造国] ●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等積載量(kg/台)	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★502-3581	VRB-6050	¥73,063	500	750×650×500	23	19(71)
★502-3599	VRB-6560	¥84,634	1000	800×800×590	33	108(416)