

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

カーテンレールは2-1566～1590ページに掲載

菊地シート



Incombustibility Sheet For Vertical Wall Smoke Suppression Half Clear

防煙垂れ壁用不燃シート“ハーフクリア”



TS-HC050010

- 特長 ●ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。
用途 ●防煙垂れ壁用間仕切り。
仕様 ●透光率:59%
●引張強度:縦1490N、横950N/3cm
材質 ●ガラス基布+塩化ビニール
製造国 ●日本



菊地シート工業㈱[337341]

発注単位1巻 メーカー直送 運賃元払

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★438-5756	TS-HC050010	¥34,000	¥34,000	半透明	500×10	0.27	1	1.80	6(200)
★438-5764	TS-HC050050	¥95,000	¥95,000	半透明	500×50	0.27	1	8.75	2(200)

☎商品のお問い合わせ:06-6961-6891 <http://www.kikuchi-sheet.co.jp/>

イノベックス



Toughnyl Flameproof Transparent Film

“タフニール”飛沫防止対策防災透明フィルム

New

同商品群
在庫数 7 アイテム

058ZB12

- 特長 ●視認性が高いので、窓口など番号を確認する際に、分かりやすいです。
用途 ●コンビニ・飲食店・公共施設の窓口
●ハサミやカッターで簡単に好きな大きさにカットできます。
仕様 ●防災透明フィルム
製造国 ●日本

発注単位1巻 メーカー直送 運賃¥1,200 北海道・沖縄・離島は除く

㈱イノベックス[559228]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★220-3566	0769879	¥26,379		オープン	透明	1830×50	0.1	12	-
★220-3568	058ZB12	¥18,461		オープン	透明	915×30	0.2	8	-
★220-3565	058ZB13	¥26,379		オープン	透明	1830×30	0.2	15	-
★220-3567	058ZB14	¥27,691		オープン	透明	915×30	0.3	11	-
★220-3569	058ZB15	¥39,564		オープン	透明	1830×30	0.3	22	-

☎商品のお問い合わせ:03-6830-7203 <https://www.innovex-w.co.jp/>

スワロン



Flaming Retardant Film

不燃カーテン



HCP02195030A

- 特長 ●国土交通省認定品の不燃シートです。
用途 ●不燃性能を要求される工場・倉庫などの間仕切りカーテンに。
仕様 ●不燃性
材質 ●ポリ塩化ビニール(PVC)
製造国 ●日本

発注単位1巻 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

スワロン㈱[509218]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★460-3028	HCP02195030A	¥169,000		オープン	白(半透明)	2030×30	0.27	21	29(73)

ホームページ <http://www.swallon.co.jp/>

スワロン



Heat Resistant Film

耐熱カーテン

RoHS



HCP03107030A

- 特長 ●透明シートで、120℃の環境下においても使用可能です。燃焼した際にも、熔融せずに形を保つ難燃性を配合しています。
用途 ●耐熱性が求められる環境下での間仕切りカーテンに。
仕様 ●耐熱温度:120℃
●防災タイプ
材質 ●ポリ塩化ビニール(PVC)
製造国 ●日本

発注単位1巻 メーカー直送 運賃元払

スワロン㈱[509218]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★460-3036	HCP03107030A	¥46,531		オープン	透明	1070×30	0.3	13	173(133)


ホームページ <http://www.swallon.co.jp/>

スワロン



OPTRON Green Sheet

間仕切り用シート“オプトロン グリーンシート”

重い
配達注意ROPシリーズ
(短冊タイプ)ADOPT13117012A
(アコーディオン
カーテンタイプ)

- 特長 ●防虫性能を有するグリーン色のシートです。
用途 ●防虫効果を要求される出入口等の間仕切りに。
仕様 ●防虫タイプ
材質 ●ポリ塩化ビニール(PVC)
製造国 ●日本

発注単位1巻 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

スワロン㈱[509218]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	摘要	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★460-3044	ROP20020030A	¥52,041		オープン	グリーン	200×30	短冊タイプ	1	19	49(133)
★460-3052	ROP20030030A	¥75,919		オープン	グリーン	300×30	短冊タイプ	1	27	14(128)
★460-3061	ROP30030030A	¥112,654		オープン	グリーン	300×30	短冊タイプ	1	45	0(-)
★460-3010	ADOPT13117012A	¥105,307		オープン	グリーン	1170×12	アコーディオンカーテンタイプ	1	24	0(-)

ホームページ <http://www.swallon.co.jp/>