


ダイヤモンドホイール **Chuck**

ダイヤモンドホイール **CO2 15.61**

特長 ●大理石やコンクリート、レンガなどの硬質材料の切断に最適です。
●イーザーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。
製造国 ●中国



545 (マンドレル付属)

適合マンドレル 品番: EZ402

Chuck **CO2 0.063**

特長 ●軸径0.8mm~3.2mmのアクセサリーに使用可能です。
●全ロータリーツールに使用でき、フレックスシャフト#225AB、ライトアングルアタッチメント(品番:575)にも使用できます。
製造国 ●ドイツ



4486

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	軸径(mm)	外径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
407-5111	545	¥3,225	¥4,300	3.2	22.2	1	14.0	19(136)
407-5811	EZ545	¥6,300	¥8,400	3.2	38.1	1	6.6	46(91)


適合マンドレル 品番: EZ402

発注単位1個


発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
407-4807	4486	¥1,350	¥1,800	1	16.2	556(38)

マンドレル(軸径3mm) **CO2 7.623**


特長 ●イーザーロックおよびイーザーロックコンパチブルとして使用して下さい。



EZ402 (イーザーロックマンドレル)



401



402

●イーザーロックとは、工具なしでアクセサリーの着脱がカンタンに行えるシステムです。
●イーザーロックコンパチブルは、EZ402と402両方のマンドレルが使用可能です。

チェーンソー&園芸工具シャープナー **CO2 0.233**

特長 ●切れの悪くなったチェーンソーの刃研ぎ、草刈機、園芸工具、農具などの研削に使用します。
付属品 ●チェーンソー目立て用砥石 453、454、455 各1本、酸化アルミ砥石 932×各1本入
製造国 ●中国



679

注意
●スタイラス(STYLUS)、マイクロ(MICRO)には使用できません。

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	軸径(mm)	製造国	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
407-5676	EZ402	¥1,575	¥2,100	3.2	台湾	1	6.3	87(42)
407-4491	401	¥338	¥450	3.2	台湾	1	3.0	11(999)
407-4505	402	¥375	¥500	3.2	中国	1	3.4	160(135)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
493-4318	679	¥2,625	¥3,500	1	60	15(30)

Accessory Set **CO2 0.582**

アクセサリーセット

製造国 ●中国



726-01 (クリーニング/ポリッシングセット) 727-01 (サンディング/グラインディングセット)



688-01N1 (69ピース カuttingホイールセット) 710-RW2 (160ピース アクセサリーセット)



EZ725 (EZLOCKメガキット)

品番	セット内容
726-01	マンドレル(401・402)×1、剛毛ブラシ(403・404・405)×1、カーボンスチールブラシ(428)×1、フェルト製ポリッシングホイール(414)×6、(422)×1、(429)×3、ポリッシングホイール(425)×2、(520)×1
727-01	マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨パフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1
688-01N1	マンドレル402×1、カットオフホイール409×36、420×24、426×3、540×5
710-RW2	カーボンブラシ428×1、シリコン砥石84922×1、カットオフホイールEZ456×2、EZ476×1、ポリッシングホイール414×5、429×5、コンパウンド421×1、酸化砥石932×1、952×1、サンディングバンド407×1、408×15、430×1、431×15、432×15、438×15、ハイスピードカッター191×1、マンドレル401×1、402×1、EZ402×1、サンディングディスク411×25、412×25、413×25、キャップEZ495×1
EZ725	カットオフホイールEZ409×3、EZ456×4、EZ476×2、シェーピングホイールEZ544×1、ダイヤモンドホイールEZ545×1、ポリッシングパフ423E×3、サンディングディスクEZ411×6、EZ413×6、仕上げ研磨用パフ511E×1、512E×1、サンディングバンド408×20、432×20、マンドレルEZ402×1、サンディングバンドEZ407×1

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	品名	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
568-1208	726-01	¥4,500	¥6,000	クリーニング/ポリッシングセット	1	150	1(-)
568-1212	727-01	¥4,200	¥5,600	サンディング/グラインディングセット	1	130	4(-)
215-6490	688-01N1	¥5,250	¥7,000	69ピース Cuttingホイールセット	1	200	3(43)
166-4455	710-RW2	¥9,450	¥12,600	160ピース アクセサリーセット	1	426	63(122)
152-1471	EZ725	¥12,750	¥17,000	EZLOCKメガキット	1	140	16(95)

☎商品のお問い合わせ: 0120-345-762