

(例) LR6-502WJBW-RYGB CZ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

LEDの色は、R(赤)・Y(黄)・G(緑)・B(青)・C(白)があります。左側から上段に位置します。

①サイズ 4 = φ40 5 = φ50 6 = φ60 7 = φ70	②段数 1 = 1段 2 = 2段 3 = 3段 4 = 4段 5 = 5段	③定格電圧 O1 = DC12V* ¹ O2 = DC24V M2 = AC100・240V* ²	④取付け／配線仕様 WJ = 直付け・キャプタイヤコード LJ = ボール取付+Lアングル・キャプタイヤコード* ³ PJ = ボール取付+円形ブラケット・キャプタイヤコード* ³ QJ = ボール取付+可倒ブラケット・キャプタイヤコード* ⁴	⑤点滅／ブザー有無 B = 点滅有／ブザー有 N = 点滅無／ブザー無	⑦グローブ色 無 = カラーグローブ Z = クリアグローブ* ⁶
				⑥色 W = オフホワイト(材質：PC) A = オフホワイト* ⁵ (材質：ABS&AS)	

*1 「LR5」のみ *2 「LR4」、「LR6」の「WJ」、「PJ」、「LJ」のみ *3 「LR4」、「LR5」、「LR6」のみ *4 「LR4」、「LR6」のDC24Vのみ
*5 「LR4」、「LR6」の「WJ」、「PJ」およびDC24Vの「LJ」のみ *6 「LR4」、「LR6」のみ

仕様

対応トランジスタ	NPN / PNP(M2仕様除く)
ブザー音色	●当社ホームページにてブザー音の試聴ができます。 4パターン ※DIPスイッチによる切替 No.1:断続音(ビビビ)、No.2:連続音(ビー)、No.3:高低音(ビボビボ)、No.4:スィープ音(ヒューン) ※ブザー線を点滅用共通線に短絡することで、0.5秒周期でON/OFFする音色での鳴動が可能になります。
音量調節	可[2段階]

オプション品

詳細については、p.183~p.188をご覧ください。

製品名	型式	価格(税抜き)
円形ブラケット	●SZW-001W	1,600円
壁面取付ブラケット	●SZK-002W	2,100円
壁面取付ブラケット	●SZK-003W	2,100円
壁面取付ブラケット	●SZK-004W	3,000円
円形マルチピッチブラケット	●SZP-001W	1,500円
円形ブラケット	●SZP-002U	2,400円

製品名	型式	価格(税抜き)
可倒ブラケット	●SZQ-001W	3,200円
円形ブラケット	●SZP-003W	1,300円
Lアングル	●SZL-001	1,300円
壁面取付ブラケット	●SZK-001U	3,000円
据置きブラケット	SZW-002W	オープン価格

製品リスト 組立完成品

●…AirGRID®対応製品

型式	AirGRID® 対応製品	サイズ	段数	定格電圧	取付け	ブザー	材質	色	別注	消費電力	質量	価格 (税抜き)
●LR4-102WJNW-R/Y	●	φ40	1	DC24V	直付け		PC	赤/黄		1.3W	0.205kg	7,400円
LR4-102WJNW-G	●	φ40	1	DC24V	直付け		PC	緑		1.3W	0.205kg	7,400円
●LR4-202WJNW-RG	●	φ40	2	DC24V	直付け		PC	赤・緑		2.6W	0.24kg	9,150円
LR4-202WJNW-RY	●	φ40	2	DC24V	直付け		PC	赤・黄		2.6W	0.24kg	9,150円
●LR4-302WJNW-RYG	●	φ40	3	DC24V	直付け		PC	赤・黄・緑		3.9W	0.275kg	10,900円
●LR4-302WJNW-RYGZ	●	φ40	3	DC24V	直付け		PC	赤・黄・緑	●	3.9W	0.275kg	12,400円
LR4-402WJNW-RYGB	●	φ40	4	DC24V	直付け		PC	赤・黄・緑・青		5.2W	0.31kg	12,650円
LR4-502WJNW-RYGBC	●	φ40	5	DC24V	直付け		PC	赤・黄・緑・青・白		6.5W	0.345kg	14,400円
●LR4-102WJBW-R/Y	●	φ40	1	DC24V	直付け	●	PC	赤/黄		2.6W	0.24kg	12,500円
LR4-102WJBW-G	●	φ40	1	DC24V	直付け	●	PC	緑		2.6W	0.24kg	12,500円
●LR4-202WJBW-RG	●	φ40	2	DC24V	直付け	●	PC	赤・緑		3.9W	0.275kg	14,250円
LR4-202WJBW-RY	●	φ40	2	DC24V	直付け	●	PC	赤・黄		3.9W	0.275kg	14,250円
●LR4-302WJBW-RYG	●	φ40	3	DC24V	直付け	●	PC	赤・黄・緑		5.2W	0.31kg	16,000円
LR4-402WJBW-RYGB	●	φ40	4	DC24V	直付け	●	PC	赤・黄・緑・青		6.5W	0.345kg	17,750円
LR4-502WJBW-RYGBC	●	φ40	5	DC24V	直付け	●	PC	赤・黄・緑・青・白		7.8W	0.38kg	19,500円
●LR4-1M2WJNW-R	●	φ40	1	AC100・240V	直付け		PC	赤		1.8W	0.29kg	11,900円