

IWAKI  
組織培養  
製品NUNC・  
SUMILON  
組織培養  
製品CORNING・  
FALCON  
組織培養  
製品培養関連  
製品濾過製品・  
濾紙・  
試験紙動物・植物  
関連製品

試薬

IWAKI組織培養製品



## ペトリディッシュ PETRI DISHES

IWAKI

## 組織培養用ディッシュ

■放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:  $\leq 0.5\text{EU}/\text{ml}$ 

■ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます。

■材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています。

## 無処理ディッシュ

■放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:  $\leq 0.5\text{EU}/\text{ml}$ 

■浮遊性細胞の培養などに最適です。

## ■組織培養用ディッシュ

商品コード	区分	型式	最大外径×全高(mm)	培養面積(cm <sup>2</sup> )	入数	価格(円)
11-0151	3●	3000-035	40×13	9	300	18,200
11-0152	3●	3010-060	57×16	21	300	22,500
11-0154	3●	3020-100	93×21	55	300	46,900
11-0155	3●	3030-150	148×23	148	60	22,500

ケース売

## ■無処理ディッシュ

商品コード	区分	型式	最大外径×全高(mm)	培養面積(cm <sup>2</sup> )	入数	価格(円)
11-0156	3●	1000-035	40×13	9	300	13,200
11-0157	3●	1010-060	57×16	21	300	14,600
11-0158	3●	1020-100	93×21	55	300	27,100
11-0159	3●	1030-150	148×23	148	60	21,200

ケース売



## ガラスベースディッシュ GLASS BASED DISHES IWAKI

■底面にカバーガラスを貼り付けた35mmディッシュで、顕微鏡下での高倍率観察が可能。

■蛍光観察も可能で、クリアな顕微鏡画像が得られます。

■カバーガラス厚0.15~0.2mmタイプは共焦点顕微鏡及び推奨ガラス厚0.17mmの対物レンズにも対応。

■3922-035はカバーガラスにグリッドパターン(グリッド間隔150 $\mu\text{m}$ )を印字しており、細胞数の概算、培養経過の観察、細胞群の位置確認等に適しています。

■個包装。EOG滅菌済。

※ディッシュとカバーガラスは取外しできません。

ケース売

商品コード	区分	型式	底面ガラス部直径(mm)	カバーガラス厚(mm)	グリッド	入数	価格(円)
11-0601	6	3960-035	27	0.08~0.12		20	9,500
11-0602	6	3961-035	12			20	7,400
11-0604	6●	3910-035	27	0.13~0.17	無	50	23,700
11-0606	6●	3911-035	12			50	18,400
11-0607	6●	3970-035	27	0.15~0.2		20	9,500
11-0608	6●	3971-035	12			20	7,400
11-0609	6	3922-035	12			有	20

## シングルウェル・トリプルウェル ガラスベースディッシュ IWAKI

## SINGLE WELL/TRIPLE WELLS GLASS BASED DISHES

■35mmディッシュの底面ガラス部(顕微鏡観察部)に外径 $\phi 11\text{mm}$ のプラスチック(ポリスチレン製)ウェルを設けました。

■底面ガラス部には生物用対物レンズに最適なカバーガラス(厚さ:0.15~0.2mm)を採用し、顕微鏡下の像をより鮮明に観察することが可能。

■トリプルウェルガラスベースディッシュは陰性対象・陽性対象などの対象実験が可能。

■個包装。EOG滅菌済。



※培養の際はディッシュ外周部に培地もしくはPBSなどを加え、ウェル内の培地の蒸発を防止して下さい。

※底面ガラス及び内部プラスチック(ポリスチレン製)ウェルは取外しできません。

ケース売


商品コード	区分	型式	品名	底面ガラス部直径(mm)	入数	価格(円)
11-0611	6	3971-101	シングルウェル ガラスベースディッシュ	12	20	13,900
11-0612	6	3970-103	トリプルウェル ガラスベースディッシュ	27	20	19,600

## SkyLightガラスベースディッシュ DISHES IWAKI

■蓋の天面とディッシュ底面がカバーガラスになっており、顕微鏡観察の光路に、プラスチック素材が含まれない為、微分干渉顕微鏡での精度の高い観察に最適です。

■蓋中央に、直径30mmの円形カバーガラス(厚さ:0.15~0.2mm)を装着。

■個包装。EOG滅菌済。

 $\phi 27\text{mm}$  $\phi 12\text{mm}$ 

※天面ガラス及び底面ガラスは取外しできません。

ケース売

商品コード	区分	型式	底面ガラス部直径(mm)	カバーガラス厚(mm)	入数	価格(円)
11-0621	6●	3970-035-SK	27	0.15~0.2	20	17,900
11-0622	6●	3971-035-SK	12	0.15~0.2	20	16,400

※寸法等の製品仕様の値はおおよその目安を表す概略数値です。