

ふるい・ピンセット・はさみ・金物類

ステンレス・アルミ・ホーロー製品

樹脂製品

チューブ・ゴム製品・袋・ラップ

磁製品・耐火製品

テーブル・ラベル・ステッカー類

O A・事務用品

工 具

樹脂製品



滅菌済

クリーンコンテナ CONTAINER

- クリーンルーム内にて製造され、個別包装されています。
- 採尿カップや食品サンプルの保存等に。



商品コード	区分	型式	容量(mℓ)	目盛	底径×上径×高さ(mm)	入数(個)	価格(円)
93-5008	5	07-9726-1	150	20mℓ毎100mℓ	48.0×61.5×74.3	200	13,500
93-5015	5	07-9526G-1	60	10mℓ毎40mℓ	36.2×43.9×65.3	200	12,000

材質：本体 PP、キャップ PE キャップカラー：赤

■電子線滅菌済(個包装)



商品コード	区分	型式	容量(mℓ)	目盛	底径×上径×高さ(mm)	入数(個)	価格(円)
93-5016	5	07-9726S-1	150	20mℓ毎100mℓ	48.0×61.5×74.3	200	18,000
93-5017	5	07-9526GS-1	60	10mℓ毎40mℓ	36.2×43.9×65.3	200	16,500

材質：本体 PP、キャップ PE キャップカラー：赤



セキュリティ・クリーンコンテナ CONTAINER

- 二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリンなど揮発性溶液の搬送、保管が安全にできます。
- キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)付。
- 透明度の高いPP製で、10mℓ毎に目盛付(型式07-2840は5mℓ毎)。



商品コード	区分	型式	容量(mℓ)	口径×高さ(mm)	入数(個)	価格(円)
93-5781	5	07-2840	20	34×43	100	7,000
93-5782	5	07-2841	40	45×43	100	7,200
93-5783	5	07-2842	60	45×60	100	7,600
93-5784	5	07-2843	80	45×75	100	9,200
93-5785	5	07-2848	90	53×68	100	10,200
93-5786	5	07-2844	120	53×78	100	10,800

材質：本体 PP、キャップ PE キャップカラー：黄



クリーンコンテナ・ヒンジキャップ付 CONTAINER

- 液体及び固体、特に食品の液体サンプル採取に便利です。
- キャップの操作は全て片手でできます。
- 07-4106はクリーンルーム内製造品、07-4106Sは国内で電子線滅菌処理を行った製品で、個別包装されています。



商品コード	区分	型式	容量(mℓ)	目盛	入数(個)	価格(円)
93-5018	4	07-4106	50	10mℓ毎	200	14,500
93-5019	4	07-4106S	50	50mℓまで	200	18,500

材質：PP
開口部×底部×高さ：34×31×80mm(キャップ閉め時)
※キャップ開き90°時の高さは120mmです。

大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ CONTAINER

- 革新的な二重シール構造による強固な密閉保持。
- ホルマリンなど揮発性溶液の移送・保管に対応。
- キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)付。
- 液体・固体サンプルの保存にも最適です。



商品コード	区分	型式	容量(mℓ)	目盛	口径×高さ×底径(mm)	入数(個)	価格(円)
93-5787	5	07-2845	250	50mℓ毎	89×57×78	10	4,000
93-5788	5	07-2846	500	50mℓ毎	90×110×70	10	5,000
93-5789	5	07-2847	1000	50mℓ毎	111×139×86	10	7,000

材質：本体 PP、キャップ PE キャップカラー：黄



滅菌4オンスコンテナー CONTAINER

- γ線滅菌済・個包装。
- 透明度の高いポリプロピレンを使用しているので中身の確認が容易にできます。
- ギザ付のスクリュウキャップなので、手袋をしたままでも容易に開閉できます。



商品コード	区分	型式	容量(mℓ)	目盛	サイズ(mm)	入数(個)	価格(円)
93-5790	5	13-711-65	120	20~120mℓ(10mℓ毎)	58×H80	100	12,300

材質：本体 PP、キャップ PE キャップカラー：青

