


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Masking Tape for Painting

建築塗装用マスキングテープ



同商品群 在庫数 35 アイテム



MTA-2418-5-Y



特長 ●建築・塗装用のマスキングテープです。
●弱粘着でのり残りがしにくく、保持力が強いです。

用途 ●建築塗装用。

仕様 ●粘着力:1.15N/10mm
●引張強度:33.5N/10mm

材質 ●基材:和紙 ●粘着剤:アクリル系

製造国 ●日本
発注単位1パック



トラスコ中山(株) [970119]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
102-5883	MTA-1218-10-Y	¥428	¥570	黄	12×18	0.085	10	10	190	995(116)
102-5884	MTA-1518-8-Y	¥428	¥570	黄	15×18	0.085	8	10	184	1260(146)
102-5885	MTA-1818-7-Y	¥450	¥600	黄	18×18	0.085	7	10	203	2549(255)
102-5886	MTA-2018-6-Y	¥428	¥570	黄	20×18	0.085	6	10	186	2372(163)
102-5887	MTA-2418-5-Y	¥428	¥570	黄	24×18	0.085	5	10	190	4638(237)
102-5888	MTA-3018-4-Y	¥428	¥570	黄	30×18	0.085	4	10	192	3930(175)
102-5889	MTA-4018-3-Y	¥428	¥570	黄	40×18	0.085	3	10	189	1505(122)
102-5890	MTA-5018-2-Y	¥360	¥480	黄	50×18	0.085	2	10	160	7436(131)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

1巻あたり目安単価

MTA-1218-10-Y	¥43
MTA-1518-8-Y	¥54
MTA-1818-7-Y	¥64
MTA-2018-6-Y	¥71
MTA-2418-5-Y	¥86
MTA-3018-4-Y	¥107
MTA-4018-3-Y	¥143
MTA-5018-2-Y	¥180



Masking Tape For Construction

建築用マスキングテープ“2551”



同商品群 在庫数 109 アイテム



2551シリーズ



特長 ●手切れ性が良く、剥がすときにテープが切れにくいです。

●のり残りがほとんどなく、仕上がりがキレイです。

用途 ●建築用のマスキングとして。

仕様 ●粘着力:1.43N/10mm
●引張強度:33.9N/10mm

材質 ●基材:和紙
●粘着剤:アクリル系

製造国 ●日本
発注単位1パック

ニチバン(株) [742628]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
102-8407	2551H-12	¥525	オープン	パープル	12×18	0.094	10	10	190	413(93)
102-8408	2551H-15	¥510	オープン	パープル	15×18	0.094	8	10	190	351(72)
102-8409	2551H-18	¥543	オープン	パープル	18×18	0.094	7	10	200	681(85)
102-8410	2551H-24	¥519	オープン	パープル	24×18	0.094	5	10	190	1523(99)
102-8411	2551H-30	¥505	オープン	パープル	30×18	0.094	4	10	190	595(117)
102-8412	2551H-40	¥503	オープン	パープル	40×18	0.094	3	10	190	285(68)
102-8414	2551H-50	¥423	オープン	パープル	50×18	0.094	2	10	160	1027(143)

☎商品のお問い合わせ:0120-37-7218 <http://www.nichiban.co.jp/>

1巻あたり目安単価

2551H-12	¥53
2551H-15	¥64
2551H-18	¥78
2551H-24	¥104
2551H-30	¥126
2551H-40	¥168
2551H-50	¥212



Scotch® Masking Tape EXPP

“スコッチ”マスキングテープEXPP



同商品群 在庫数 142 アイテム



EXPP 18X18

特長 ●伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。

●追従性が高く、貼る相手によくなじみます。

用途 ●建築塗装用。

仕様 ●粘着力:1.2N/10mm ●引張強度:34N/10mm

材質 ●基材:平面紙 ●粘着剤:アクリル系

製造国 ●日本
発注単位1パック

(価格改定日 20.09) スリーエム ジャパン(株) [273426]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
790-0112	EXPP 12X18	¥508	オープン	紫	12×18	0.09	10	10	210	458(144)
790-0121	EXPP 15X18	¥508	オープン	紫	15×18	0.09	8	10	210	709(95)
790-0139	EXPP 18X18	¥533	オープン	紫	18×18	0.09	7	10	220	1689(215)
790-0147	EXPP 20X18	¥508	オープン	紫	20×18	0.09	6	10	210	871(173)
790-0155	EXPP 21X18	¥533	オープン	紫	21×18	0.09	6	10	220	332(137)
790-0163	EXPP 24X18	¥508	オープン	紫	24×18	0.09	5	10	210	1028(131)
790-0171	EXPP 30X18	¥508	オープン	紫	30×18	0.09	4	10	210	610(99)
790-0180	EXPP 40X18	¥508	オープン	紫	40×18	0.09	3	10	210	460(88)
790-0198	EXPP 50X18	¥423	オープン	紫	50×18	0.09	2	10	180	1466(108)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511 <http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>



Scotch® Masking Tape 2899

“スコッチ”マスキングテープ2899(建築塗装用)



同商品群 在庫数 142 アイテム



2899 18X18

特長 ●夏でも冬でも貼り易い、適度な接着力です。 ●焼き付け塗装にも使用可能です。

用途 ●建築塗装用。 ●保持・結束・汎用。

仕様 ●粘着力:1N/10mm ●引張強度:29N/10mm ●連続使用温度:150℃(30分)

材質 ●基材:平面紙 ●粘着剤:アクリル系 製造国 ●日本
発注単位1パック

(価格改定日 20.09) スリーエム ジャパン(株) [273426]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
762-6258	2899 6X18	¥584	オープン	水色	6×18	0.080	20	10	181	404(83)
762-6266	2899 9X18	¥518	オープン	水色	9×18	0.080	12	10	161	887(161)
762-6169	2899 12X18	¥384	オープン	水色	12×18	0.080	10	10	181	1219(128)
762-6177	2899 15X18	¥384	オープン	水色	15×18	0.080	8	10	181	3087(170)
762-6185	2899 18X18	¥396	オープン	水色	18×18	0.080	7	10	191	7081(1133)
762-6193	2899 20X18	¥384	オープン	水色	20×18	0.080	6	10	181	4066(159)
762-6207	2899 21X18	¥403	オープン	水色	21×18	0.080	6	10	191	652(198)
762-6215	2899 24X18	¥384	オープン	水色	24×18	0.080	5	10	181	5869(106)
762-6223	2899 30X18	¥378	オープン	水色	30×18	0.080	4	10	181	5561(120)
762-6231	2899 40X18	¥384	オープン	水色	40×18	0.080	3	10	181	2029(117)
762-6240	2899 50X18	¥314	オープン	水色	50×18	0.080	2	10	151	10122(150)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511 <http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

1巻あたり目安単価

2899 6X18	¥29	2899 21X18	¥67
2899 9X18	¥43	2899 24X18	¥77
2899 12X18	¥38	2899 30X18	¥95
2899 15X18	¥48	2899 40X18	¥128
2899 18X18	¥57	2899 50X18	¥157
2899 20X18	¥64		