

ストッパシリンダ／取付高さ調整形

RSG Series

φ40, φ50

型式表示方法

RSG 40 □ - 30 D □ - □

オートスイッチ付 RSDG 40 □ - 30 D □ - M9BW □ - C - □

オートスイッチ付 (磁石内蔵)

チューブ内径

40	40mm
50	50mm

ポートの種類

無記号	Rc
TN	NPT
TF	G
F	ワンタッチ管継手内蔵形

シリンダストローク (mm)

40, 50	20, 25, 30
--------	------------

作動方式

D	複動形
B	複動パネ入り形
T	単動引込み形

オートスイッチ追記号 (オートスイッチ取付数)

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付

オートスイッチ

無記号	オートスイッチなし
-----	-----------

※適用オートスイッチ品番は下表よりご選定ください。

オートスイッチ取付金具^(注)

注) D-A9□, M9□型 オートスイッチ指定時の型式表示となります。その他のオートスイッチ(D-C7□, H7□など)には、適用されません。

オーダーメイド仕様
詳細はP.623をご参照ください。

ロッド先端形状

記号	形状	適用
無記号	丸棒形	—
K	面取り形	—
R	ローラ形	—
L	レバー形(無調整)	基本形
B	レバー形	—
C	(エネルギー吸収)調整可能	キャンセルキャップ付
D		ロック機構付
E		ロック+キャンセル付

磁石内蔵シリンダの型式

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類を表示記号は無記号になります。
(例) RSDG50-25D

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1341～1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)					プリワイヤコネクタ	適用負荷	
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5(無記号)	1(M)	3(L)	5(Z)	なし(N)		IC回路	リレーPLC
無接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	—	●	○	—	○	IC回路	リレーPLC
				3線(PNP)			M9PV	M9P	●	—	●	○	—	○		
	診断表示(2色表示)	コネクタ	有	2線	12V	—	M9BV	M9B	●	—	●	○	—	○	—	
				—	H7C	●	—	●	●	—	—	—				
	耐水性向上品(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NWV	M9NW	●	●	●	○	—	○	IC回路	
				3線(PNP)			M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○		
				2線	12V	—	M9BWV	M9BW	●	●	●	○	—	○		
				3線(NPN)	5V, 12V	—	※1 M9NAV	※1 M9NA	○	○	●	○	—	○	IC回路	
	診断出力付(2色表示)	コネクタ	有	3線(PNP)	12V	—	※1 M9PAV	※1 M9PA	○	○	●	○	—	○	—	
				2線	12V	—	※1 M9BAV	※1 M9BA	○	○	●	○	—	○	—	
有接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN相当)	5V	—	A96V	A96	●	—	●	—	—	—	IC回路	—
				2線	12V	100V	※2 A93V	A93	●	●	●	●	—	—	—	
					100V以下	A90V	A90	●	—	●	—	—	—	—	IC回路	
				12V	24V以下	—	C73C	●	—	●	●	●	—	—	IC回路	
コネクタ	有	有	2線	12V	24V以下	—	C80C	●	—	●	●	●	—	IC回路		
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※2 プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410, 1411をご参照ください。

※リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m…………… M (例) M9NWM
3m…………… L (例) M9NWL
5m…………… Z (例) M9NWX
なし…………… N (例) H7CN

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.633をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410, 1411をご参照ください。

※D-A9□, M9□, M9□W型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)