



構造図/MHZJ2-10□~25□


複動形/フィンガ開状態




単動形/常時開形



単動形/常時閉形



複動形/フィンガ閉状態



構成部品

番号	部品名	材質	備考
1	ボディ	アルミニウム合金	硬質アルマイト処理
2	ピストン	φ10・16:ステンレス鋼 φ20・25:アルミニウム合金	φ20・25: 硬質アルマイト処理
3	レバー	ステンレス鋼	窒化
4	ガイド	ステンレス鋼	熱処理
5	フィンガ	ステンレス鋼	熱処理
6	ローラストッパ	ステンレス鋼	
7	レバーシャフト	ステンレス鋼	窒化
8	キャップ	アルミニウム合金	白色アルマイト処理
9	ダンバ	ウレタンゴム	
10	ラバーマグネット	合成ゴム	熱処理
11	鋼球	高炭素クロム軸受鋼	熱処理

番号	部品名	材質	備考
12	針状コロ	高炭素クロム軸受鋼	
13	穴用C形止め輪	炭素鋼	ニッケルめっき
14	エキゾーストプラグA	黄銅	無電解ニッケルめっき
15	排気フィルタA	スポンジベルイータ	
16	N.O.スプリング	バネ用ステンレス鋼線	
17	N.C.スプリング	バネ用ステンレス鋼線	
18	ロッドバックン	NBR	
19	ピストンバックン	NBR	
20	ガスケット	NBR	
21	ダストカバー	クロロプレンゴム	
		フッ素ゴム	
		シリコーンゴム	

交換部品

部品名		MHZJ2-10	MHZJ2-16	MHZJ2-20	MHZJ2-25	主要部品
バックンセット		MHZJ10-PS	MHZJ16-PS	MHZJ20-PS	MHZJ25-PS	⑬⑱⑳
ダストカバー	材質	クロロプレンゴム	MHZJ2-J10	MHZJ2-J16	MHZJ2-J20	MHZJ2-J25
		フッ素ゴム	MHZJ2-J10F	MHZJ2-J16F	MHZJ2-J20F	MHZJ2-J25F
		シリコーンゴム	MHZJ2-J10S	MHZJ2-J16S	MHZJ2-J20S	MHZJ2-J25S
フィンガAss'y		MHZJ-AA1002	MHZJ-AA1602	MHZJ-AA2002	MHZJ-AA2502	④⑤⑥⑪取付用ねじ
ピストンAss'y		MHZJ-A1003	MHZJ-A1603	MHZJ-A2003	MHZJ-A2503	②⑨⑩⑫
エンドボスAss'y	MHZJ2-□□□□W	MHZ-A1007	MHZ-A1607	MHZ-A2007	MHZ-A2507	アダプタ本体 アダプタ取付用ねじ バックン
	MHZJ2-□□□□K	MHZ-A1008	MHZ-A1608	MHZ-A2008	MHZ-A2508	
	MHZJ2-□□□□M	MHZ-A1009	MHZ-A1609	MHZ-A2009	MHZ-A2509	
	MHZJ2-□□□□E	MHZ-A1010	MHZ-A1610	MHZ-A2010	MHZ-A2510	
レバー Ass'y		MHZJ-A1004	MHZJ-A1604	MHZJ-A2004	MHZJ-A2504	③

※バックン材質
NBR=ニトリルゴム
※エンドボスタイプ
W=ワンタッチ2重管継手付、K=ワンタッチ管継手付、M=M5ポート付、E=横配管形
※エンドボスAss'yはEタイプ以外、専用ボディでの取付けとなります。

交換部品/グリースバック品番: GR-S-010(10g)

JMHZ

MHZ□

MHF2

MHF2

-□F

MHL2

MHR□

MHK2

MHS□

MHC□

MHT2

MHY2

MHW2

-X□

MRHQ

MA

D-□