

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ
TRUSCO

同商品群
在庫数 **6** アイテム

.Com
図面

日本

pH Meter
pHメーター

修理可能 **RoHS**


特長 ●水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。●便利なセンサー交換タイプです。

用途 ●各種水質調査に。


仕様 ●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売) ●保護等級:IP57

付属品 ●校正標準液(B-4、B-7)
●保存液 ●センサー

製造国 ●台湾



TPH-6011



TPH-6011S
(センサー)

対応電池 ¥214 (税抜価格)
発注コード 342-8044 1
品番 CR20321BS 個入

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (pH)	分解能 (pH)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
415-0961	TPH-6011	¥9,450	¥12,600	0.0~14.0	0.1	37.5×37.5×170	25	87	282(85)
415-0970	TPH-6011A	¥11,550	¥15,400	0.00~14.00	0.01	37.5×37.5×170	25	87	193(100)

品番 測定精度(pH) 自動温度補正機能

品番	測定精度(pH)	自動温度補正機能
TPH-6011	±0.2	なし
TPH-6011A	±0.1	付

カスタム
CUSTOM

同商品群
在庫数 **19** アイテム

日本

Calibration Medium
pHメーター用校正標準液

修理可能 **RoHS**

特長 ●pH計で校正を行う際に使用します。

製造国 ●台湾



B-4
(pH4用校正標準液)



B-7
(pH7用校正標準液)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合機種	内容量 (ml)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
795-4085	B-4	¥1,170	¥1,300	IWC-5、IWC-6SD、PH-2、PH-3G、PH-6011、PH-6011A、PH-6600、TPH-6011、TPH-6011A	40	1	51	159(92)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合機種	内容量 (ml)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
756-7081	B-7	¥1,170	¥1,300	IWC-6SD、PH-2、PH-3G、PH-6011、PH-6011A、PH-6600、TPH-6011、TPH-6011A	40	1	51	202(100)

佐藤
SK

同商品群
在庫数 **10** アイテム

日本

Pen type pH Meter
pH計

修理可能 **RoHS**

特長 ●電極交換可能です。●ぬれた手でも操作可能です。(JIS C0920 IPX4準拠)

●上段に「pH」下段に「温度」同時表示ができます。


用途 ●養殖漁場などの水質管理に。

●ビルメンテナンスの水質検査に。


仕様 ●測定精度:±0.2pH、±0.6℃(at20~30℃)、±0.8℃(上記以外)

●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)

製造国 ●中国



SK-610PH2



キャリブレーションキー
HOLDキー

対応電池 ¥214 (税抜価格)
発注コード 342-8044 1
品番 CR20321BS 個入

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (pH)	分解能 (pH)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
300-0010	SK-610PH2	¥13,300	¥13,300	2.00~12.00	0.01	37×42×150	5	77	94(82)

佐藤
SK

同商品群
在庫数 **10** アイテム

日本

Pen type Digital PH Meter
ペントタイプpH計

New **RoHS**

特長 ●センサー部形状が細いため、フラスコ等の口径が小さい容器に直接入れて測定できます。


●3点キャリブレーション機能付です。●自動温度補償(ATC)機能付です。

用途 ●水質調査、研究用など。

仕様 ●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属) ●保護等級:IPX4

付属品 ●ガラス電極保護ボトル(1個)

製造国 ●中国



SK-670PH



キャリブレーションキー
HOLDキー

対応電池 ¥407 (税抜価格)
発注コード 342-8052 2
品番 CR20322BS 個入

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	測定範囲 (pH)	分解能 (pH)	測定精度 (pH)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
834-5635	SK-670PH	¥11,000	¥11,000	2.00~12.00	0.01	±0.20	36×20×224	1	63	-

佐藤
SK

同商品群
在庫数 **10** アイテム

日本

Handy type Digital PH Meter
ハンディ型pH計

New **RoHS**

特長 ●3点キャリブレーション機能付です。●自動温度補償(ATC)機能付です。

●用途に応じたオプションセンサーが選択可能です。


用途 ●水質調査、工場の製品管理や研究用など。

仕様 ●電源:9V電池6F22(付属)または専用ACアダプタ(オプション、別売)

付属品 ●標準センサPHP-31 ●pH標準液(23ml)×3種 ●指示計用ビニールカバー

●ハードケース ●ガラス電極保護ボトル

製造国 ●中国



SK-620PH2-6435-00

対応電池 ¥25,000 (税抜価格)
発注コード 834-5633 1
品番 SK-620PH2-6435-00 1

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	測定範囲 (pH)	分解能 (pH)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
834-5633	SK-620PH2-6435-00	¥25,000	¥25,000	0.00~14.00	0.01	72×31.5×182	1	296	-