

型式表示方法

真空パッド部※1

ZXP7A41-ZP20UN -X1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧



※1 適用可能パッドは下表をご参照ください。パッド付の場合、アダプタ付パッドが4ヶ同梱されます。

① ボディサイズ

記号	サイズ
7	75mm

② パッドフランジ形状

記号	形状
A	フランジあり (42mm×42mm)
N	フランジなし※2

フランジ付 フランジなし



※2 パッド取付用フランジなしを選択した場合はお客様にて取付寸法に合うフランジを製作していただく必要があります。

③ 対応メーカー

記号	ロボットメーカー
41	オムロン, TECHMAN:TM5, TM12, TM14

④ パッドシリーズ

記号	シリーズ
ZP	基本形
ZP3P	フィルム包装ワーク用ベロウ形
無記号	パッドなし

⑥ パッド形状

記号	形状
U	平形
C	平形リブ付
B	ベロウ形
UT	薄形
J	多段ベロウ形
JT2	2.5段ベロウ形
JT5	5.5段ベロウ形
無記号	パッドなし

⑦ パッド材質

記号	材質
N	NBR
S	シリコンゴム(白色)※3
U	ウレタンゴム
F	FKM
SF	シリコンゴム(青色)※3
無記号	パッドなし

※3 シリコン材はFDA(米国食品医薬品局)規格番号: 21CFR § 177.に適合

⑤ パッド径

記号	パッド径	記号	パッド径
08	ø8	25	ø25
10	ø10	B25	ø25
13	ø13	B30	ø30
16	ø16	32	ø32
20	ø20	無記号	パッドなし

⑧ アタッチメント※4

記号	アタッチメント
無記号	(ガイド)アタッチメント付
M	メッシュアタッチメント付

※4 パッド形状"JT□"のみ適用
ただし"M"はパッド形状: JT2のみ適用

※1

■真空パッド部手配品番および質量

型式 **ZXP7(A,N)41** - □ □ □ □ □ -X1

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

適用可能パッド

④ パッド シリーズ	⑤ パッド 径	⑥ パッド 形状	⑦ パッド 材質	⑧ アタッチ メント
ZP	08	U	□	
ZP	08	B	□	
ZP	10	UT	□	
ZP	13	UT	□	
ZP	16	UT	□	
ZP	10	U	□	
ZP	13	U	□	
ZP	16	U	□	
ZP	20	U	□	
ZP	25	U	□	
ZP	32	U	□	
ZP	10	C	□	
ZP	13	C	□	
ZP	16	C	□	
ZP	20	C	□	
ZP	25	C	□	
ZP	32	C	□	
ZP	10	B	□	
ZP	13	B	□	
ZP	16	B	□	
ZP	20	B	□	
ZP	25	B	□	
ZP	32	B	□	
ZP	20	UT	□	
ZP	16	J	□	
ZP	B25	J	□	
ZP	B30	J	□	
ZP3P	20	JT2	SF	
ZP3P	20	JT2	SF	M
ZP3P	32	JT2	SF	
ZP3P	32	JT2	SF	M
ZP3P	20	JT5	SF	
ZP3P	25	JT5	SF	
ZP3P	32	JT5	SF	

パッド部個別手配品番

品番	アダプタ付パッド パッド材質別質量(g/個)				アダプタ単体 (真空取出口: おねじM6×1)	パッド単体
	N (NBR)	S/SF (シリコン)	U (ウレタン)	F (FKM)		
ZPT08U□-A6	4	4	4	4	ZPT1-A6	ZP08U□
ZPT08B□-A6	4	4	4	4		ZP08B□
ZPT10UT□-A6	4	4	4	4		ZP10UT□
ZPT13UT□-A6	4	4	4	4		ZP13UT□
ZPT16UT□-A6	4	4	4	4	ZPT2-AS6	ZP16UT□
ZPT10U□-AS6	7	7	7	7		ZP10U□
ZPT13U□-AS6	7	7	7	8		ZP13U□
ZPT16U□-AS6	7	7	7	8		ZP16U□
ZPT20U□-AS6	9	10	10	10	ZPT3-AS6	ZP20U□
ZPT25U□-AS6	10	10	10	11		ZP25U□
ZPT32U□-AS6	10	11	11	12		ZP32U□
ZPT10C□-AS6	7	7	7	7		ZP10C□
ZPT13C□-AS6	7	7	7	7	ZPT2-AS6	ZP13C□
ZPT16C□-AS6	7	7	7	8		ZP16C□
ZPT20C□-AS6	9	10	10	11		ZP20C□
ZPT25C□-AS6	10	10	10	11		ZP25C□
ZPT32C□-AS6	10	11	11	12	ZPT3-AS6	ZP32C□
ZPT10B□-AS6	7	7	7	8		ZP10B□
ZPT13B□-AS6	7	8	8	8		ZP13B□
ZPT16B□-AS6	8	8	8	9		ZP16B□
ZPT20B□-AS6	11	11	11	13	ZPT2-AS6	ZP20B□
ZPT25B□-AS6	11	12	12	14		ZP25B□
ZPT32B□-AS6	14	15	15	18		ZP32B□
ZPG20UT□-7A-X2	4	4	4	4		ZP2-20UT□
ZPG16J□-7A-X2	8	8	8	9	ZPT1-A6	ZP2-16J□
ZPGB25J□-7A-X2	14	15	15	18		ZP2-B25J□
ZPGB30J□-7A-X2	18	19	19	25		ZP2-B30J□
ZP3PG20JT2SF-7A-X2	—	21	—	—		ZP3P-20JT2SF-W
ZP3PG20JT2SF-M-7A-X2	—	21	—	—	ZPT2-AS6	ZP3P-20JT2SF-WM
ZP3PG32JT2SF-7A-X2	—	48	—	—		ZP3P-32JT2SF-W
ZP3PG32JT2SF-M-7A-X2	—	48	—	—		ZP3P-32JT2SF-WM
ZP3PG20JT5SF-7A-X2	—	23	—	—		ZP3P-20JT5SF-WG
ZP3PG25JT5SF-7A-X2	—	25	—	—	ZPT3-AS6	ZP3P-25JT5SF-WG
ZP3PG32JT5SF-7A-X2	—	54	—	—		ZP3P-32JT5SF-WG

品番□部には材質記号「N」、「S」、「U」、「F」が入ります。