

4 スペアパーツ

品名	品番	適用ねじ
ガスケット	M-3G2	M3
	M-5G2	M5
	M-6G	M6

KQ2-Aシリーズ

品名	品番	適用機種	材質	表面処理
管用 ナット	KQ02-P01AJ	KQ2E02-00AJ	銅	ニッケルめつき
	KQ23-P01AJ	KQ2E23-00AJ		
	KQ04-P01AJ	KQ2E04-00AJ		
	KQ06-P01AJ	KQ2E06-00AJ		
	KQ04-P01A	KQ2E23-00A, KQ2E04-00A, KQ2E23-02A KQ2E04-01A, KQ2E04-02A, KQ2LE04-00A		垂鉛クロメート
	KQ06-P01A	KQ2E06-00A, KQ2E06-01A, KQ2E06-02A KQ2E06-03A, KQ2LE06-00A		
	KQ08-P01A	KQ2E08-00A, KQ2E08-01A, KQ2E08-02A KQ2E08-03A, KQ2LE08-00A		
	KQ10-P01A	KQ2E10-00A, KQ2E10-02A, KQ2E10-03A KQ2LE10-00A		
	KQ12-P01A	KQ2E12-00A, KQ2E12-03A, KQ2E12-04A KQ2LE12-00A		
	KQ16-P01A	KQ2E16-00A, KQ2E16-03A, KQ2E16-04A		

KQ2-Nシリーズ

品名	品番	適用機種	材質	表面処理
管用 ナット	KQ02-P01NJ	KQ2E02-00NJ	銅	ニッケルめつき
	KQ23-P01NJ	KQ2E23-00NJ		
	KQ04-P01NJ	KQ2E04-00NJ		
	KQ06-P01NJ	KQ2E06-00NJ		
	KQ04-P01N	KQ2E23-00N, KQ2E04-00N, KQ2E23-02N KQ2E04-01N, KQ2E04-02N, KQ2LE04-00N		
	KQ06-P01N	KQ2E06-00N, KQ2E06-01N, KQ2E06-02N KQ2E06-03N, KQ2LE06-00N		
	KQ08-P01N	KQ2E08-00N, KQ2E08-01N, KQ2E08-02N KQ2E08-03N, KQ2LE08-00N		
	KQ10-P01N	KQ2E10-00N, KQ2E10-02N, KQ2E10-03N KQ2LE10-00N		
	KQ12-P01N	KQ2E12-00N, KQ2E12-03N, KQ2E12-04N KQ2LE12-00N		
	KQ16-P01N	KQ2E16-00N, KQ2E16-03N, KQ2E16-04N		

カラーキャップ

適用チューブ外径 mm	型式	φD1	φD2	L	質量 g	備考
φ8	KQ2C-08□A	12.8	9.2	2.6	0.1	リリースブッシュ 外径拡大前製品 対象
φ10	KQ2C-10□A	15.2	11.2	2.7	0.1	
φ12	KQ2C-12□A	17.6	13.2	2.7	0.1	
φ16	KQ2C-16□A	22.4	17.2	3.2	0.2	

□記号/B(黒色)、R(赤色)、YR(橙色)、BR(茶色)、Y(黄色)、G(緑色)、CB(空色)、GR(灰色)、W(白色)、BU(青色)

真円形



シリール種/ガスケットシール
ミリサイズ M, R, Rc
インチサイズ UNF, NPT

シリール種/ガスケットシール
インチサイズ M, R, Rc

シリール種/ガスケットシール
インチサイズ G

バックンシール
ミリサイズ R, Rc

バックンシール
インチサイズ NPT

バックンシール
インチサイズ R

バックンシール
インチサイズ Uni

バックンシール
インチサイズ Uni

バックンシール
インチサイズ Uni