



# 長円形パッド

長円平形

# ZP2 Series



## 型式表示方法

	外形図/ 型式	構造図	取付金具 Ass'y
パッド単体	ZP2- [35][07]WN	.....	P.180 P.187 P.195~
アダプタ付	ZP2-T [35][07]WN - [B5] - [ ]	.....	P.180~ P.187 P.195
バッファ付	ZP2-T [35][07]WNK [10] - [B5]	.....	P.183~ P.188 P.196~

① 真空取出方向      ② 短径      ③ 長径      ④ 材質      ⑤ バッファストローク

● 長円平形      ● バッファ仕様：回り止め付

### ① 真空取出方向

無記号	パッド単体
T	縦
R	横

### ②・③ パッドサイズ

記号	③ 長径			
	07	10	20	30
② 短径	35	(3.5×7)	—	—
	40	—	(4×10)	(4×20) (4×30)
	50	—	(5×10)	(5×20) (5×30)
	60	—	(6×10)	(6×20) (6×30)
	80	—	—	(8×20) (8×30)

### ④ 材質

N	NBR
S	シリコンゴム*
U	ウレタンゴム
F	FKM
GN	導電性NBR
GS	導電性シリコンゴム

\*FDA(米国食品医薬品局)規格番号：21CFR§177.2600  
「繰り返し使用を目的としたゴム製品」に適合

### ⑤ バッファストローク

ストローク (mm)	パッドサイズ	
	全サイズ	
10	●	
20	●	
30	●	
40	●	
50	●	

## アダプタ付

### ⑥ 真空取出口 / ⑦ 接続ねじ

○：ZP2-T/縦方向 ●：ZP2-R/横方向

⑥ 真空取出口			⑦ 接続ねじ			パッドサイズ 全サイズ
形状	記号	サイズ	形状	記号	サイズ	
めねじ	B5	M5×0.8	—	無記号	—*	○
ワンタッチ 管継手	04	φ4	おねじ	A5	M5×0.8	●
			めねじ	B5	M5×0.8	●
	06	φ6	おねじ	A5	M5×0.8	●
			めねじ	B5	M5×0.8	●

\*真空取出口と兼用になります。

## バッファ付

### ⑥ 真空取出口 / ⑦ 接続ねじ

○：ZP2-T/縦方向 ●：ZP2-R/横方向

⑥ 真空取出口			⑦ 接続ねじ			パッドサイズ 全サイズ
形状	記号	サイズ	形状	記号	サイズ	
めねじ	B5	M5×0.8	—	無記号	—	○
ワンタッチ 管継手	04	φ4	おねじ	無記号	M10×1	○●
				無記号		○●
	06	φ6		無記号		○●

\*パッド、取付ナット、継手は同梱出荷  
(未組立)となります。