

住館   White Alcom Grease
“ホワイトアルコムグリス” 

同商品群
在庫数 22 アイテム.Com SDS **耐熱200℃**
NSF H1

特長 ●NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。
●耐熱・耐水性に優れています。
用途 ●食品、医薬品、化粧品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、
運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。
仕様 ●NSF H1認証登録
●使用温度範囲:-20~200℃
材質 ●主成分:精製流動パラフィン油、
アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛
製造国 ●日本



カートリッジタイプ

発注単位1本

住館潤滑剤棟 [526623]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	ちょう度	色	容量 (g)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
486-1167	242208	¥ 625	オープン	No.2	白	80	30	85	1124(127)
121-8794	WAG-04-1	¥1,163	オープン	No.1	白	400	20	410	8264(94)
121-8786	WAG-04-2	¥1,163	オープン	No.2	白	400	20	410	16624(98)

缶タイプ

発注単位1缶

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	ちょう度	色	容量 (kg)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
121-8816	WAG-25-1	¥6,300	オープン	No.1	白	2.5	2	2.8	179(92)
121-8808	WAG-25-2	¥6,300	オープン	No.2	白	2.5	2	2.8	537(93)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

ボスティック   White Grease
“ホワイトグリス” 

同商品群
在庫数 2 アイテム.Com SDS **耐熱170℃**
NSF H1

特長 ●優れた耐食性があります。
●しみ、汚れが付着しません。
●食品機械装置のねじ込み部分、
ジョイント、摩耗面に使用します。
用途 ●汚れを嫌う箇所の潤滑。
●食品機械装置のねじ込み部品、
ジョイント面の摩耗部。
仕様 ●NSF H1認証登録
●使用温度範囲:-23~170℃
材質 ●主成分:ホワイトミネラル、アル
ミコンプレックス
製造国 ●日本

ボスティック   White Food Grade with PTFE
“PTFEホワイト食品グレード” 

同商品群
在庫数 2 アイテム.Com SDS **耐熱232℃**
NSF H1

特長 ●フッ素樹脂の微粒子を組み合わ
せ、耐熱性が向上しています。
用途 ●主に食品工場。
●あらゆる金属部品やガスケット、
プラスチック部品の潤滑。
仕様 ●使用温度範囲:-15~232℃
(連続)、-260℃(断続)
●NSF H1認証登録
材質 ●主成分:ホワイトミネラル、アル
ミ、フッ素樹脂 (PTFE)
製造国 ●アメリカ

発注単位1缶

ボスティック [356719]

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (g)	梱包数 (缶)	質量 (g)	実績 (前年比%)
781-3732	WG-160	¥4,388	オープン	白	454	12	454	412(91)

◎商品のお問い合わせ:03-3244-3846 <http://www.kbk.co.jp/>

発注単位1缶

ボスティック [356719]

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (g)	梱包数 (缶)	質量 (g)	実績 (前年比%)
323-6161	NSWT-14	¥6,388	オープン	白	400	12	454	386(75)

◎商品のお問い合わせ:03-3244-3846 <http://www.kbk.co.jp/>

住館   S Silicone TA
“SシリコンTA” 

同商品群
在庫数 22 アイテム.Com SDS **耐熱250℃**
NSF H1

特長 ●食品機械用のOリング・シール
パッキン専用のグリスです。
用途 ●食品機械用Oリング・シール
パッキンに。
仕様 ●NSF H1認証登録
●使用温度範囲:-50~250℃
材質 ●主成分:シリコンオイル、シリカ
製造国 ●日本

ロックタイト   Anti-Seize Lubricant Food Grade
“フードグレードLB8014” 

同商品群
在庫数 3 アイテム.Com SDS **耐熱400℃**
NSF H1

特長 ●食品に接触する可能性のある機械で
も安心して使用できる潤滑剤です。
用途 ●ステンレススチールやその他の金
属同士のなじりや焼付の防止に。
仕様 ●NSF H1認定登録
●使用温度範囲:-29~400℃
●ペースト状
製造国 ●アメリカ



発注単位1缶

住館潤滑剤棟 [526623]

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (g)	梱包数 (缶)	質量 (g)	実績 (前年比%)
759-7428	289770	¥21,000	オープン	白色透明	1000	2	1	21(105)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

発注単位1缶

(価格改定日 21.10) ヘンケルジャパン/株式会社ACM事業部 [736504]

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (g)	梱包数 (缶)	質量 (g)	実績 (前年比%)
356-4509	AS-FG-227	¥3,894	¥4,450	白	227	12	340	264(114)

◎商品のお問い合わせ:045-758-1820 <http://www.henkel.co.jp/>

住館   Sumitec FG901
食品機械用潤滑剤“スミテックFG901” 

同商品群
在庫数 22 アイテム.Com SDS **耐熱250℃**
NSF H1

特長 ●食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
●安定性の高いフッ素系グリスです。
用途 ●食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、
運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。
仕様 ●NSF H1 認定登録
●使用温度範囲:-30℃~250℃
材質 ●主成分:フッ素化合物
製造国 ●日本

ペンタイプ

発注単位1個

住館潤滑剤棟 [526623]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	容量 (g)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
421-3530	249660	¥55,275	オープン	白	100	6	110	6(120)

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (g)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
761-6791	249603	¥2,223	オープン	白	3	20	15	14(94)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>