

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**ダイソー** Ocean FFS **RoHS**

**NICHIMOLY** 日本 **半乾燥潤滑剤“OCE@N FFS”**

同商品群 在庫数 1 アイテム

**NSF H1 耐熱200℃**



1140469300

特長 ●PFOA対策品です。  
●NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。  
●半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。  
用途 ●ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。  
●樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。  
仕様 ●NSF H1 認定登録  
●使用温度範囲:-50~200℃  
●半乾燥タイプ  
製造国 ●日本

発注単位1本 (価格改定日 19.12) 株式会社ダイソー [244232]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
144-9901	1140469300	¥3,215	¥4,220	半透明	200	10	256	33(110)

☎商品のお問い合わせ:03-3246-2451 <http://www.daizo.co.jp/nichimoly/>

**住鋳** Sumifood Oil 3H **RoHS**

**“スミフードオイル3H”**

同商品群 在庫数 22 アイテム

**耐熱100℃**

**NSF 3H NSF H1**



521456

特長 ●酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。  
●食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。  
用途 ●食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。  
●食品の付着防止(離型)に。  
仕様 ●NSF 3H/H1 認定登録  
●使用温度範囲:-10~100℃  
材質 ●主成分:植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE)  
製造国 ●日本

発注単位1本 住鋳潤滑剤(株) [526623]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
123-3147	521456	¥1,688	オープン	透明	480	12	420	8201(123)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

**住鋳** Sumifood Oil Spray **RoHS**

**“スミフードオイルスプレー”**

同商品群 在庫数 22 アイテム

**Com SDS 耐熱100℃**

**NSF H1**



FOS

特長 ●食品機械で頻りに給油する箇所や粘性抵抗を小さくしたい箇所に有効です。  
用途 ●食品、医薬品、化粧品等の製造装置、洗浄装置、充填装置、運搬装置の給油箇所に。  
●その他、汚れを嫌うチェーン、摺動部に。  
仕様 ●NSF H1 認定登録  
●使用温度範囲:-10~100℃  
材質 ●主成分:精製流動パラフィン油、フッ素樹脂(PTFE)  
製造国 ●日本

発注単位1本 住鋳潤滑剤(株) [526623]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
121-8778	FOS	¥2,150	オープン	白	420	12	380	3314(119)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

**住鋳** Silicone Spray **RoHS**

**“SFシリコンオイルスプレー”**

同商品群 在庫数 22 アイテム

**NSF H1 耐熱200℃**



568736

特長 ●食品用樹脂成型の離型剤です。  
●NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。  
用途 ●食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。  
仕様 ●NSF H1 認定登録  
●使用温度範囲:-50~200℃  
材質 ●主成分:合成油  
製造国 ●日本

発注単位1本 住鋳潤滑剤(株) [526623]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
759-7452	568736	¥1,050	オープン	透明	420	20	420	4463(121)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

**住鋳** White Lube Spray(Lubricant for Food Machines) **RoHS**

**“ホワイトルブスプレー”**

同商品群 在庫数 22 アイテム

**Com SDS NSF H1 耐熱100℃**



WLS

特長 ●NSF [H1] 認証取得の高粘着オイルスプレーです。●フッ素樹脂(PTFE)と高精製流動パラフィンオイルを配合した高粘着の白色潤滑剤です。  
用途 ●食品機械のパケットエレベータチェーン・フラットコンベヤチェーン・搬送チェーン・フォークリフトチェーンに。  
仕様 ●NSF H1 認定登録  
●使用温度範囲:-10~100℃  
材質 ●主成分:精製流動パラフィン油、合成油、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤  
製造国 ●日本

発注単位1本 住鋳潤滑剤(株) [526623]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
121-8751	WLS	¥2,150	オープン	白	420	6	390	2710(115)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

**NOKクリューバー** KLUBEROIL 4 UH1-1500N SPRAY **RoHS**

**高粘度食品機械用オイルスプレー**

同商品群 在庫数 12 アイテム

**NSF H1 耐熱120℃**



KLUBEROIL 4 UH1-1500N SPRAY

特長 ●粘着性に優れているため飛散、流出が少ないです。  
●耐荷重性、耐摩耗性に優れています。  
用途 ●各種食品機械、装置のチェーン、ギヤ、摺動部など。  
仕様 ●使用温度範囲:-25~120℃  
●NSF H1 認定登録  
●粘度(40℃時):1500mm<sup>2</sup>/s  
材質 ●主成分:食品機械用合成系オイル  
製造国 ●ドイツ

発注単位1本 (価格改定日 19.10) NOKクリューバー(株) [300211]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	質量(g)	実績(前年比%)
818-4763	KLUBEROIL 4 UH1-1500N SPRAY	¥6,739	オープン	淡黄色	400	356	14(49)

☎商品のお問い合わせ:03-5447-8282 <https://www.nokklueber.co.jp/>

**NOKクリューバー** KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY **RoHS**

**食品機械用さび止めスプレー**

同商品群 在庫数 12 アイテム

**NSF H1 耐熱80℃**



KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY

特長 ●長期にわたり、さび止め効果を発揮します。  
用途 ●各種食品・飲料機械、装置のさび止め。  
仕様 ●NSF H1 認定登録  
●使用温度範囲:0~80℃  
材質 ●主成分:パラフィン油  
製造国 ●ドイツ

発注単位1本 (価格改定日 19.10) NOKクリューバー(株) [300211]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	質量(g)	実績(前年比%)
818-4762	KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY	¥4,929	オープン	透明	400	352	14(38)

☎商品のお問い合わせ:03-5447-8282 <https://www.nokklueber.co.jp/>

**NOKクリューバー** Lubricant for Food Machine **RoHS**

**食品機械用潤滑・離型スプレー**

同商品群 在庫数 12 アイテム

**NSF 3H NSF H1 耐熱100℃**



KLUBER L40 KLUBER L402N

特長 ●食用油脂を原料としているため、食品に触れる箇所に使用できます。  
用途 ●米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。  
仕様 ●NSF 3H/H1 認定登録  
●使用温度範囲:-10~100℃  
材質 ●主成分:植物油系油脂  
製造国 ●日本

発注単位1本 (価格改定日 19.10) NOKクリューバー(株) [300211]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
324-1459	KLUBER L40	¥983	オープン	微淡黄色	300	20	253	3262(88)
324-1467	KLUBER L402N	¥1,913	オープン	淡黄色	400	20	373	4032(96)

☎商品のお問い合わせ:03-5447-8282 <https://www.nokklueber.co.jp/>

化学製品

切削油剤

防錆剤

サビ取り剤

酸化性防錆剤

吸湿乾燥剤

離型剤

潤滑剤

焼付防止潤滑剤

食品機械用潤滑剤

グリス・ペースト

潤滑油

探傷剤

検知剤

ケガキ剤

洗浄剤

消泡剤

精製水

接点復活剤

静電・帯電防止剤

スパッタ付着防止剤

はがし剤