


メールベントプラグ

MALE VENT PLUG (VPM-3P Type)

特許 第2518770号



UNIT : mm


型番 TYPE NO.	管用テーパ おねじ PIPE THREAD	組込長さ APPROX	本体長さ BODY	六角対辺 WIDTH ACROSS HEX	
				E	F
VPM- 2R- 3P	R1/8	48	32	19	15.8
VPM- 4R- 3P	R1/4	50.5	34.5	19	15.8
VPM- 6R- 3P	R3/8	51	35	19	15.8
VPM- 8R- 3P	R1/2	47.5	31.5	22	15.8
VPM-12R- 3P	R3/4	48.5	32.5	27	15.8

- ◎システムがインナーナットから独立していますので、本体に焼付、カジることがありません。
- ◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
- ◎NPT (アメリカ管用テーパおねじ又はめねじ) をご注文の場合は、型番の"R"を"N"又は"RC"を"NF"に変えてご用命下さい。
例: VPM-2R-3P ⇒ VPM-2N-3P
例: VPF-4RC-3P ⇒ VPF-4NF-3P

フィメールベントプラグ

FEMALE VENT PLUG (VPF-3P Type)

特許 第2518770号




UNIT : mm

型番 TYPE NO.	管用テーパ めねじ PIPE THREAD	組込長さ APPROX	本体長さ BODY	六角対辺 WIDTH ACROSS HEX	
				E	F
VPF- 2RC- 3P	RC1/8	54	38	19	15.8
VPF- 4RC- 3P	RC1/4	59	43	19	15.8
VPF- 6RC- 3P	RC3/8	59	43	22	15.8
VPF- 8RC- 3P	RC1/2	64	48	27	15.8

メールベントプラグ (ホースニップルタイプ)

MALE VENMALE VENT PLUG (VPMH-3P Type)

特許 第2518770号



UNIT : mm


型番 TYPE NO.	管用テーパ おねじ PIPE THREAD	組込長さ APPROX	本体長さ BODY	六角対辺 WIDTH ACROSS HEX	
				F	G
VPMH- 2R-3P	R1/8	58.0	32.0	19.0	15.8
VPMH- 4R-3P	R1/4	60.5	34.5	19.0	15.8
VPMH- 6R-3P	R3/8	61.0	35.0	19.0	15.8
VPMH- 8R-3P	R1/2	57.5	31.5	22.0	15.8
VPMH-12R-3P	R3/4	58.5	32.5	27.0	15.8

- ◎システムがインナーナットから独立していますので、本体に焼付、カジることがありません。
- ◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
- ◎NPT (アメリカ管用テーパおねじ) をご注文の場合は、型番の"R"を"N"に変えてご用命下さい。
例: VPMH-2R-3P ⇒ VPMH-2N-3P
例: VPM-4R-55L-3P ⇒ VPM-4N-55L-3P
- ◎特注品として各種形状のベントプラグの製作が可能ですので御相談下さい。

メールベントプラグ (ロングタイプ)

MALE VENT PLUG (VPM-L-3P Type)

特許 第2518770号



UNIT : mm

型番 TYPE NO.	管用テーパ おねじ PIPE THREAD	組込長さ APPROX	本体長さ BODY	六角対辺 WIDTH ACROSS HEX	
				E	F
VPM- 4R-55L- 3P	R1/4	71	55	19	15.8
VPM- 4R-75L- 3P	R1/4	91	75	19	15.8
VPM- 6R-75L- 3P	R3/8	91	75	19	15.8
VPM- 8R-75L- 3P	R1/2	91	75	22	15.8