

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

島田
Explosion Proof Conduit Sealing Fitting
シリングフィッティング(耐圧防爆構造)

同商品群
在庫数 32 アイテム
.Com
含有化学物質調査票




Explosion Proof Conduit Sealing Fitting

シリングフィッティング(耐圧防爆構造)



SFG-16H

- 特長 ●1、2種危険場所で使用できます。
用途 ●防爆電気工事用電線管付属品。
●配管をシールするための配管付属品。
仕様 ●構造規格:d2
材質 ●鋳鉄 ●表面处理:溶融亜鉛メッキ
製造国 ●日本



発注単位1個

島田電機機[485030]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	N	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
281-3424	SFG-16H	¥2,000	¥2,000	PF1/2	43	42	30	75	90	1	600	17(85)
281-3432	SFG-22H	¥2,200	¥2,200	PF3/4	48	42	35	80	90	1	500	16(52)
281-3441	SFG-28H	¥3,000	¥3,000	PF1	56	42	42	88	100	1	600	9(25)

☎商品のお問い合わせ:03-3754-1711 <http://www.shimada-elec.co.jp/>

島田
Explosion Proof Packing Type Cable Gland
パッキン式ケーブルグランド(耐圧防爆構造)

同商品群
在庫数 32 アイテム
.Com
含有化学物質調査票




Explosion Proof Packing Type Cable Gland

パッキン式ケーブルグランド(耐圧防爆構造)



SBM-16B-2

- 特長 ●1、2種危険場所で使用できます。
用途 ●端子箱や計器などにケーブルを引き込む際に使用する金具。
仕様 ●構造規格:d2
材質 ●亜鉛合金ダイカスト ●表面处理:ニッケルメッキ
製造国 ●日本



発注単位1個

島田電機機[485030]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適合ケーブル範囲(mm)	N	D (mm)	B (mm)	C (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
281-3491	SBM-16B-2	¥2,000	オープン	10~11	PF1/2	12.5	30	34.6	16	13	94	1	200	128(110)
281-3505	SBM-22B-3	¥2,500	オープン	13~14	PF3/4	17	33	38.1	18	13	97	1	300	54(38)
281-3513	SBM-28B-3	¥3,300	オープン	17~18	PF1	21	40	46.2	20	17	111	1	500	34(114)

☎商品のお問い合わせ:03-3754-1711 <http://www.shimada-elec.co.jp/>

島田
Explosion Proof Union
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)

同商品群
在庫数 32 アイテム
.Com
含有化学物質調査票




Explosion Proof Union

ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)



SUM-16

- 特長 ●1、2種危険場所で使用できます。
用途 ●防爆電気工事用電線管付属品。
仕様 ●構造規格:d2G4
材質 ●鋼 ●表面处理:亜鉛メッキ
製造国 ●日本



おねじ×めねじ

発注単位1個

(価格改定日 19.09) 島田電機機[485030]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	N	D (mm)	S (mm)	S1 (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
281-3521	SUM-16	¥1,300	¥1,300	PF1/2	15	19	17	34	37	59	1	200	20(21)
281-3530	SUM-22	¥1,700	¥1,700	PF3/4	21	19	17	41	44	59	1	200	21(263)
281-3548	SUM-28	¥2,400	¥2,400	PF1	27	23	21	46	49	71	1	600	12(400)

☎商品のお問い合わせ:03-3754-1711 <http://www.shimada-elec.co.jp/>

島田
Explosion Proof Adaptor
アダプター(耐圧防爆構造)

同商品群
在庫数 32 アイテム
.Com
含有化学物質調査票



Explosion Proof Adaptor

アダプター(耐圧防爆構造)



SUF-16

めねじ×めねじ

発注単位1個

(価格改定日 19.09)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	N	D (mm)	S (mm)	S1 (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
281-3556	SUF-16	¥1,200	¥1,200	PF1/2	15	17	17	34	37	40	1	200	5(25)
281-3564	SUF-22	¥1,600	¥1,600	PF3/4	21	17	17	41	44	40	1	200	13(100)
281-3572	SUF-28	¥2,300	¥2,300	PF1	27	21	21	46	49	48	1	600	17(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3754-1711 <http://www.shimada-elec.co.jp/>

島田
Explosion Proof Adaptor
アダプター(耐圧防爆構造)

同商品群
在庫数 32 アイテム
.Com
含有化学物質調査票




Explosion Proof Adaptor

アダプター(耐圧防爆構造)



SA22-16

- 特長 ●1、2種危険場所で使用できます。
用途 ●防爆電気工事用電線管付属品。
●電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用。
仕様 ●構造規格:d2G4
材質 ●鋼 ●表面处理:亜鉛メッキ
製造国 ●日本



発注単位1個

(価格改定日 19.09) 島田電機機[485030]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	N1	N2	D (mm)	B (mm)	C (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
281-3611	SA22-16	¥400	¥400	PF3/4	PF1/2	16	32	35	22	19	25	1	50	389(59)
281-3629	SA28-22	¥600	¥600	PF1	PF3/4	24.1	45	38	20	21	26	1	70	113(77)
281-3637	SA36-28	¥1,000	¥1,000	PF1 1/4	PF1	30.3	46	50	20	21	26	1	120	13(12)

☎商品のお問い合わせ:03-3754-1711 <http://www.shimada-elec.co.jp/>