

OIML 型円筒分銅 ケース付

分銅

国際法定計量機関の勧告に準拠した分銅です。

- 耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製
- 計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。
- 計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。

■ OIML について

OIMLは、法定度量衡の国際的統一または国際的な規格・仕様を整合することを目的とした国際機関です。OIML型分銅は世界共通の形状で、海外で事業を展開する時などに必須です。



OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)

表寸量	E2級分銅(JCSS校正付)		F1級(特級)分銅		F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅		収納ケース
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	
20kg	E2CSO-20K	¥464,000	F1CSO-20K	¥210,000	F2CSO-20K	¥200,000	M1CSO-20K	¥180,000	アルミ
10kg	E2CSO-10K	¥298,000	F1CSO-10K	¥110,000	F2CSO-10K	¥103,000	M1CSO-10K	¥99,000	アルミ
5kg	E2CSO-5K	¥222,000	F1CSO-5K	¥77,000	F2CSO-5K	¥74,000	M1CSO-5K	¥68,000	プラスチック
2kg	E2CSO-2K	¥157,500	F1CSO-2K	¥40,000	F2CSO-2K	¥35,000	M1CSO-2K	¥34,000	プラスチック
1kg	E2CSO-1K	¥114,000	F1CSO-1K	¥32,000	F2CSO-1K	¥28,500	M1CSO-1K	¥26,000	プラスチック
500g	E2CSO-500G	¥88,000	F1CSO-500G	¥24,200	F2CSO-500G	¥22,500	M1CSO-500G	¥21,000	プラスチック
200g	E2CSO-200G	¥60,000	F1CSO-200G	¥19,000	F2CSO-200G	¥17,000	M1CSO-200G	¥15,000	プラスチック
100g	E2CSO-100G	¥55,000	F1CSO-100G	¥16,500	F2CSO-100G	¥15,000	M1CSO-100G	¥13,000	プラスチック
50g	E2CSO-50G	¥48,000	F1CSO-50G	¥13,200	F2CSO-50G	¥12,500	M1CSO-50G	¥12,000	プラスチック
20g	E2CSO-20G	¥38,500	F1CSO-20G	¥11,000	F2CSO-20G	¥10,200	M1CSO-20G	¥9,400	プラスチック
10g	E2CSO-10G	¥37,000	F1CSO-10G	¥10,000	F2CSO-10G	¥9,000	M1CSO-10G	¥8,200	プラスチック
5g	E2CSO-5G	¥33,000	F1CSO-5G	¥10,000	F2CSO-5G	¥9,000	M1CSO-5G	¥8,200	プラスチック
2g	E2CSO-2G	¥31,500	F1CSO-2G	¥10,000	F2CSO-2G	¥9,000	M1CSO-2G	¥8,200	プラスチック
1g	E2CSO-1G	¥30,000	F1CSO-1G	¥10,000	F2CSO-1G	¥9,000	M1CSO-1G	¥8,200	プラスチック

材質 オーステナイト系
非磁性ステンレス鋼
磁化率 JIS B 7609:2008 10項
のF1級に適合
表面粗さ F1, F2……2μm以下
(鏡面仕上)
M1………5μm以下
密度 JIS B 7609:2008 11項
に適合

基準分銅型円筒分銅

分銅

従来から国内で一般的に使われている分銅です。

- 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
- OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。



材質 オーステナイト系
非磁性ステンレス鋼
磁化率 JIS B 7609:2008 10項
のF1級に適合
表面粗さ F1, F2……2μm以下
(鏡面仕上)
M1………5μm以下
密度 JIS B 7609:2008 11項
に適合

基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)

表寸量	F1級(特級)分銅		F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅	
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
20kg	F1CSB-20K	¥170,000	F2CSB-20K	¥150,000	M1CSB-20K	¥140,000
10kg	F1CSB-10K	¥100,000	F2CSB-10K	¥90,000	M1CSB-10K	¥87,000
5kg	F1CSB-5K	¥50,000	F2CSB-5K	¥48,000	M1CSB-5K	¥43,000
2kg	F1CSB-2K	¥21,000	F2CSB-2K	¥19,400	M1CSB-2K	¥17,400
1kg	F1CSB-1K	¥15,500	F2CSB-1K	¥15,000	M1CSB-1K	¥12,800
500g	F1CSB-500G	¥10,600	F2CSB-500G	¥9,600	M1CSB-500G	¥7,600
200g	F1CSB-200G	¥8,300	F2CSB-200G	¥7,200	M1CSB-200G	¥6,400
100g	F1CSB-100G	¥6,600	F2CSB-100G	¥6,000	M1CSB-100G	¥5,100
50g	F1CSB-50G	¥5,500	F2CSB-50G	¥4,800	M1CSB-50G	¥3,800
20g	F1CSB-20G	¥4,400	F2CSB-20G	¥4,200	M1CSB-20G	¥3,800
10g	F1CSB-10G	¥4,400	F2CSB-10G	¥4,200	M1CSB-10G	¥3,800
5g	F1CSB-5G	¥4,400	F2CSB-5G	¥4,200	M1CSB-5G	¥3,800
2g	F1CSB-2G	¥4,400	F2CSB-2G	¥4,200	M1CSB-2G	¥3,800
1g	F1CSB-1G	¥4,400	F2CSB-1G	¥4,200	M1CSB-1G	¥3,800



材質 黄銅クロムメッキ
表面粗さ F2………2μm以下
(鏡面仕上)
M1, M2……5μm以下
密度 JIS B 7609:2008 11項
に適合

基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)

表寸量	F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅		M2級(3級)分銅	
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
20kg	F2CBB-20K	¥152,000	M1CBB-20K	¥146,000	M2CBB-20K	¥144,000
10kg	F2CBB-10K	¥90,000	M1CBB-10K	¥89,000	M2CBB-10K	¥88,000
5kg	F2CBB-5K	¥48,400	M1CBB-5K	¥45,000	M2CBB-5K	¥43,600
2kg	F2CBB-2K	¥18,700	M1CBB-2K	¥18,000	M2CBB-2K	¥17,200
1kg	F2CBB-1K	¥14,300	M1CBB-1K	¥12,400	M2CBB-1K	¥10,400
500g	F2CBB-500G	¥8,800	M1CBB-500G	¥8,000	M2CBB-500G	¥7,000
200g	F2CBB-200G	¥6,400	M1CBB-200G	¥6,200	M2CBB-200G	¥5,500
100g	F2CBB-100G	¥5,200	M1CBB-100G	¥5,100	M2CBB-100G	¥4,800
50g	F2CBB-50G	¥4,500	M1CBB-50G	¥4,000	M2CBB-50G	¥3,600
20g	F2CBB-20G	¥3,900	M1CBB-20G	¥3,800	M2CBB-20G	¥3,500
10g	F2CBB-10G	¥3,900	M1CBB-10G	¥3,800	M2CBB-10G	¥3,500
5g	F2CBB-5G	¥3,900	M1CBB-5G	¥3,800	M2CBB-5G	¥3,500
2g	F2CBB-2G	¥3,900	M1CBB-2G	¥3,800	M2CBB-2G	¥3,500
1g	F2CBB-1G	¥3,900	M1CBB-1G	¥3,800	M2CBB-1G	¥3,500

※別途送料が必要となります。