

ブレード:Fシリーズ(カウンターシンク) / Gシリーズ(溝加工用)

Eシリーズ
Bシリーズ
ブレード

その他

伸縮ホルダー

ハンドル

グローバー/ユニバー

セット品

その他

用途		用途										ワークの材質																		
													鉄	アルミ	銅	真鍮	铸铁	ステンレス	焼入鋼	プラスチック	超硬・ガラス									
品番	※ブレードの写真は原寸です。																													
ブレード材質																														
F26X	替刃型番: 151-29147 (1パック=1本入)	パイプ/丸棒等の外周用 (φ4~26mmまで)		セット品型番: 155-90073 (P.26掲載) ※expressはございません。												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
HSS	長軸使用	適応ホルダー Fホルダー FRホルダー	適応ハンドル ・Mango II ロンググリーチハンドル ・ハンドルA ・ハンドルAL (アルミ製)		切削方向 	刃角: 30°																								
G10	替刃型番: 151-29052 (1パック=10個入)	4面刃 巾3~15mmまでの溝加工用		セット品型番: 155-90074 (P.26掲載) ※expressはございません。												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
HSS	長軸使用	適応ホルダー Gホルダー G4ホルダー	適応ハンドル ・Mango II ロンググリーチハンドル ・ハンドルA ・ハンドルAL (アルミ製)		切削方向 	刃角: 35°																								
G20	替刃型番: 151-29053 (1パック=10個入)	4面刃 巾2.5~10mmまでの溝加工用		<i>express</i> 型番: 351-29053 (ブレード1個+Gホルダー+ハンドル1本)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
HSS	長軸使用	適応ホルダー Gホルダー G4ホルダー	適応ハンドル ・Mango II ロンググリーチハンドル ・ハンドルA ・ハンドルAL (アルミ製)		切削方向 	刃角: 35°																								
G30C	替刃型番: 151-29115 (1パック=10個入)	3面刃 機械加工後にカド出し用		<i>express</i> 型番: 351-29115 (ブレード1個+G3ホルダー+ハンドル1本)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
超硬	超硬	長軸使用	適応ホルダー G3ホルダー	適応ハンドル ・Mango II ロンググリーチハンドル ・ハンドルA ・ハンドルAL (アルミ製)		切削方向 	刃角: 25°																							
G40C	替刃型番: 151-29103 (1パック=10個入)	巾1~10mmまでの溝加工用		<i>express</i> 型番: 351-29103 (ブレード1個+G4ホルダー+ハンドル1本)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
超硬	超硬	長軸使用	適応ホルダー Gホルダー G4ホルダー	適応ハンドル ・Mango II ロンググリーチハンドル ・ハンドルA ・ハンドルAL (アルミ製)		切削方向 	刃角: 81°																							