

パソコン・周辺機器などの接続に。

コンセント - パソコン・周辺機器接続用 抜け防止



品番	APW12-515C13LK01	APW12-515C13LK02	APW12-515C13LK01BL	APW12-515C13LK02BL	APW12-515C13LK01R	APW12-515C13LK02R
品名	抜け防止ロック電源コード					
税抜価格	オープン価格					
定格容量	12A・125V(1200Wまで)					
コネクタ仕様	IEC C13-NEMA 5-15P(3Pプラグ)トラッキング対策適用範囲拡大対応)					
コード	HVCTF 1.25mm ² ×3芯 仕上り外形寸法 約φ7.8mm					
コード長	1m	2m	1m	2m	1m	2m
JAN	4969887 834077	4969887 834084	4969887 839546	4969887 839560	4969887 839553	4969887 839577



品番	APW7-515C13LK02	APW12-515C13LK03	APW12-515C13LK05
品名	抜け防止ロック電源コード	抜け防止ロック電源コード	
税抜価格	¥4,500	オープン価格	
定格容量	7A・125V(700Wまで)	12A・125V(1200Wまで)	
コネクタ仕様	IEC C13-NEMA 5-15P(3Pプラグ)トラッキング対策適用範囲拡大対応)	IEC C13-NEMA 5-15P(3Pプラグ)トラッキング対策適用範囲拡大対応)	
コード	HVCTF 0.75mm ² ×3芯 仕上り外形寸法 約φ7.1mm	HVCTF 1.25mm ² ×3芯 仕上り外形寸法 約φ7.8mm	
コード長	2m	3m	5m
JAN	4969887 838761	4969887 834091	4969887 834107

コンセント - パソコン・周辺機器接続用 抜け防止



品番	APW15-515C13LP-10	APW15-515C13LP-20	APW15-515C13LP-30
品名	抜け防止ロック式電源コード(ロックプラス)		
税抜価格	¥6,000	¥7,000	¥8,000
定格容量	15A・125V(1500Wまで)		
コネクタ仕様	IEC C13-NEMA 5-15P(3Pプラグ)		
コード	HVCTF 2.0mm ² ×3芯 仕上り外形寸法 約φ8.8mm		
コード長	1m	2m	3m
JAN	4969887 837931	4969887 837948	4969887 837955

サーバー用電源 - パソコン・周辺機器接続用 抜け防止



品番	APW15-C14C13LP-5	APW15-C14C13LP-10	APW15-C14C13LP-20	APW15-C14C13LP-30	APW15-C14C13LP-50
品名	抜け防止ロック式電源コード(ロックプラス)				
税抜価格	¥5,000	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,000
定格容量	15A・250V(3000Wまで)				
コネクタ仕様	IEC C13-IEC C14				
コード	HVCTF 2.0mm ² ×3芯 仕上り外形寸法 約φ8.8mm				
コード長	0.5m	1m	2m	3m	5m
JAN	4969887 837962	4969887 837979	4969887 837986	4969887 837993	4969887 838006



品番	APW15-C14C13LP6BL	APW15-C14C13LP12BL	APW15-C14C13LP18BL	APW15-C14C13LP6R	APW15-C14C13LP12R	APW15-C14C13LP18R
品名	抜け防止ロック式電源コード(ロックプラス)					
税抜価格	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥6,000	¥7,000	¥8,000
定格容量	15A・250V(3000Wまで)					
コネクタ仕様	IEC C13-IEC C14					
コード	HVCTF 2.0mm ² ×3芯 仕上り外形寸法 約φ8.8mm					
コード長	0.6m	1.2m	1.8m	0.6m	1.2m	1.8m
JAN	4969887 839584	4969887 839607	4969887 839621	4969887 839591	4969887 839614	4969887 839638

カタログ案内・特集
デスク
バーデシジョン
プロジェクター台
スクリーン
プリンタースタンド
タブレット保護庫
CPUスタンド
デスク周り用品
データホルダー
キャビネット
サーバーラック
マウントボックス
機器収納ボックス
防塵ラック
パソコンラック
電子カルテカート
テレワーク関連
宅配ボックス
TVスタンド
モニターアーム
タブレットアーム
机上ラック
収納用ファンチャー
チェア
キーボードカバー
ソフトカバー
クリーナー
マウスパッド
リストレスト
セキュリティ
シュレッダー
耐震グッズ
鍵フムフム
バッグ
インナーケース
タブレットケース
タブレットスタンド
タッチペン
ストラップ
電子辞書・
デジタル用品
メディアケース
インクジェット用紙
ラベル
セキュリティ用紙
レーザー用紙
手作り用紙
インク
レーザーポインター
マウス
キーボード
テンキー
ドッキングステーション
コンバーター
USBハブ
カードリーダー
指紋認証リーダー
バーコードリーダー
USBメモリ
ノートクーラー
USBグッズ
WEBカメラ
プロジェクター
スキャナー
V R 関連
Bluetooth関連
ヘッドセットマイク
ガイドシステム
拡声器・スピーカー
切替器・分配器
エクステンダー
光ケーブル
LANケーブル
LANハブ他
ピーコック
NFCタグ
測定機器
ケイ
USB
プレイ
ブル
HDMI・AV
アダ
RS-232C
プリンター
SCSI
電話関連
ケーブルセザリ
DOS/Vパーツ
電源タップコード
USB充電器
車載グッズ
バッテリー関連
特注・索引