

TK-P6・P7・P8・P9・P10・P11・P23・P24・P30・P31・P32・SS2・SS4・SS5


DOS/Vパソコンの組立てに必要なパーツ。

品番 TK-P6	品名 グラスワッシャー	品名 メネジ(ナット)	品名 六角インチネジ	品名 六角ミリネジ	品名 トラスネジ	品名 ワッシャー付きネジ	品名 手締めネジ(インチネジ)
税抜価格 ¥230	税抜価格 ¥300	税抜価格 ¥210	税抜価格 ¥210	税抜価格 ¥210	税抜価格 ¥210	税抜価格 ¥420	税抜価格 ¥420
仕様 ■サイズ: W8×D8×H0.5mm (φ3mm) ■入数:12個	仕様 ■サイズ: W4.8×D4.8×H1.2mm (φ4.0) ■入数:12本	仕様 ■サイズ: 6#(T32)×6mm ■入数:12本	仕様 ■サイズ:M3×6mm ■入数:12本	仕様 ■サイズ:6#(T32)×6mm ※インチネジ ■入数:12本	仕様 ■サイズ:M3×5mm ※ミリネジ ■入数:12本	仕様 ■サイズ:6#(T32)×6mm ■入数:6本	
JAN 							

品番 TK-P32	品名 樹脂ネジ(プラスインチネジ)	品名 手締めネジ(ミリネジ)	品名 テーバーネジ	品名 六角スペーサー	品名 ゴムワッシャー付インチネジ	品名 防振ワッシャー	品名 ショックアブソーバ
税抜価格 ¥720	税抜価格 ¥530	税抜価格 ¥300	税抜価格 ¥350	税抜価格 ¥420	税抜価格 ¥510	税抜価格 ¥610	税抜価格 ¥610
仕様 ■サイズ: 6#(T32)×6.35mm ■入数:10本	仕様 ■サイズ:M3×6mm ■入数:6本	仕様 ■サイズ:M5×10mm ■入数:6本	仕様 ■サイズ:M3×6mm ※ミリネジ ■入数:10本	仕様 ■サイズ:6#(T32)×6mm ※インチネジ ■入数:10本	仕様 ■サイズ: W8×D8×H1mm(φ4mm) ■入数:10個	仕様 ■サイズ: W11×D11×H4mm (φ4mm) ■入数:8個	仕様 ■サイズ: W11×D11×H4mm (φ4mm) ■入数:8個
JAN 							

TK-JMPシリーズ

マザーボード、HDDの設定変更で使用できる。



TK-JMP1 TK-JMP2 TK-JMP3
※取付ける機器のサイズをお確かめのうえ、選択してください。

品番 TK-JMP1	品名 ジャンパピン	品名 イージージャンパ	品名 ジャンパピン(小)
品名	ジャンパピン	イージージャンパ	ジャンパピン(小)
税抜価格	¥300	¥380	¥280
ピッチ	2.54mm		
サイズ	W5×D2×H6mm	W5×D2.5×H14mm	W4×D2×H3.5mm
カラー	黒	黒・青・赤・黄	黒
入数	20個	各色5個 計20個	10個
特長	●DOS/V機の設定変更やアップグレードの際に使用するジャンパピンです。	●抜き差ししやすいツマミ形状のジャンパピンです。(4色セット)	●一般的にハードディスクドライブなどに使用されているジャンパピンです。 ●Master/Slaveの変更やSCSI IDの変更などに使用します。
JAN			

TK-P1

DOS/V組立
パーツセット
¥950(税抜価格)

DOS/V組立て用
インチネジなどをセット。

- DOS/Vパソコンの組立や周辺機器の内部増設に必要なセットです。
- セット内容:
六角インチネジ×20
六角ミリネジ×20
トラスネジ×20
ワッシャー付きネジ×20
メネジ×20、グラスワッシャー×15
ジャンパピン×15
M/B用スペーサー×10



TK-CASE1

部品ケース
¥350(税抜価格)

一目で中身が分かる
透明な部品ケース。

- ネジ、コネクタなどの細かい部品を整理できます。
- 一目で中身が分かる透明ケースです。
- 収容物の大きさに合わせて、仕切位置の変更が可能です。
- サイズ:W133×D104×H28mm
- 材質:PP、PS(仕切板)
- 付属品:仕切板8枚



TK-MAG3

マグネットシート
¥2,100(税抜価格)

バラバラになりやすいネジを
固定するマグネットシート。

- ネジの分類が容易にできる5cm間隔のグリッドが印刷されています。
- マット表面にホワートボード用ペンで書き込みができます。
- サイズ:W200×D250×H1.7mm
- 重量:290g



TK-MAG2

ドライバー用マグネタイザー
¥690(税抜価格)

手持ちの工具を
磁極化・消磁できる。

- ドライバーやピンセットなどを磁化します。
- ネジなどがくっつくようになり、また効果を消したりすることもできます。
- サイズ:W50×D27×H48mm
- ※性質上磁化できない金属もありますのでご了承ください。
- ※本製品は永久磁石を使用していますので、フロッピーディスクなどの磁気を使用した製品に近づけると破損や消失が起こる場合があります。



TK-P28

精密ピンセット
¥550(税抜価格)

ジャンパピンの
抜き差しなどに。

- 先端が曲っており、小さいものをつかむのに最適です。
- 重量:12g



TK-013

キートップ引抜工具
¥420(税抜価格)

キーボードの掃除や、内部に
落ちた物を取り出すときに。

- 簡単にキートップが引き抜けます。
- 標準型のキーボードに対応しています。
- サイズ:W30×D6×H50mm
- 重量:4g



特 集
タブレット
スマートフォン
デスク
パーテーション
プロジェクター
デスク
スクリーン
プリンタ
スタンド
タブレット
保管庫
デスク
周辺用品
データ
ホルダー
キャビネット
サーバー
ラック
マウント
ボックス
パソコン
ラック
防塵
ロック
カルテ
ラック
TV
スタンド
モニタ
タブレット
アーム
机上
ラック
収納用
ファン
チェア
キーボード
カバー
ソフト
カバー
クリーナー
マウス
パッド
リスト
レスト
シュレッダー
セキュリ
ティ
耐震
グッズ
フィルタ
ー他
バッ
グ
イン
ナー
ケース
タブ
レット
ケース
スタ
ン
ド
ペ
ン
ストラ
ップ
電子
辞書
デジ
タ
ル
カメラ
用品
メモ
リ
ケー
ス
DVD
-CD
ケー
ス
イン
ク
ジェ
ット
用
紙
ラ
ベ
ル
セ
キ
ュ
リ
ティ
用
紙
レー
ザ
ー
用
紙
手
作
り
用
紙
イン
ク
レー
ザ
ー
ポ
イン
タ
ー
ス
キー
ボ
ー
ド
テ
ン
キ
ー
コン
パ
ー
タ
USB
ハ
ブ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
USB
メモ
リ
ノ
ー
ト
ケ
ー
ラ
WEB
カ
メ
ラ
プロ
ジェ
ク
タ
ー
Bluetooth
開
通
ヘ
ッ
ド
セ
ット
拡
声
器
ス
ピ
ー
カ
切
替
器
分
配
器
エク
ス
テ
ン
ダ
ー
光
-LAN
ケ
ー
ブル
LAN
ハ
ブ
他
U
S
B
ケ
ー
ブル
アダ
プ
タ
IEEE
1394
ケ
ー
ブル
ディスプレイ
ケ
ー
ブル
アダ
プ
タ
HDMI
・AV
ケ
ー
ブル
アダ
プ
タ
RS
-232C
ケ
ー
ブル
アダ
プ
タ
プリン
タ
SCSI
ケ
ー
ブル
アダ
プ
タ
モ
ジュ
ー
ラ
ー
ケ
ー
ブル
ケ
ー
ブル
ア
ク
セ
サ
リ
DOS
/V
パ
ー
ツ
電源
タ
ップ
電源
コ
ー
ド
充
電
機
器
車
載
グ
ッ
ス
パ
ッ
テ
リ
ー
開
通
特
別
注
文