

サーバーラック用コンセント スタンダードサイズ(100V)

TAP-SVシリーズ(スタンダードサイズ) 納期目安
19インチサーバーラック用コンセント



安全

抜け止めタイプの差込口で、熱に強い素材を使用した二重構造。



安全

消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー。(TAP-SV〇〇Bシリーズ)

- 定格容量: 125V・15A(合計1500Wまで)(TAP-SV15シリーズ)
125V・20A(合計2000Wまで)(TAP-SV20シリーズ)
125V・30A(合計3000Wまで)(TAP-SV30シリーズ)
- 電源コード長: 3m
- 生産国: 日本

100V スリムサイズのラインナップはP.572-573へ



スライド式で取付けピッチを自由に設定できる取付け金具付きです。



アルミフレーム採用で、軽量な上頑丈なボディです。



端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様。

プラグ仕様 NEMA規格に準拠

15A TAP-SV15シリーズ・TAP-SVSL15シリーズ



電線: 2mm²(許容電流23A)
プラグ: 5-15P(15A)オス

20A TAP-SV20シリーズ・TAP-SVSL20シリーズ



電線: 3.5mm²(許容電流28A)
プラグ: L5-20P(ロック式、125V、20Aプラグ)

30A TAP-SV30シリーズ・TAP-SVSL30シリーズ



電線: 5.5mm²(許容電流36A)
プラグ: L5-30P(ロック式、125V、30Aプラグ)

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能なサーバーラック用コンセント。

定格	品番・税抜価格 JAN	本体サイズ	寸法図	
ブレーカーなし	15A	9個口 TAP-SV159 ¥10,000 4969887 832752	TAP-SV159・TAP-SV209	
		12個口 TAP-SV1512 ¥12,000 4969887 832769		
		18個口 TAP-SV1518 ¥18,000 4969887 832776		
		24個口 TAP-SV1524 ¥24,000 4969887 832783		
	20A	9個口 TAP-SV209 ¥13,000 4969887 832837	TAP-SV1518・TAP-SV2018	
		12個口 TAP-SV2012 ¥15,000 4969887 832844		
		18個口 TAP-SV2018 ¥21,000 4969887 832851		
		24個口 TAP-SV2024 ¥27,000 4969887 832868		
15Aブレーカー×1	15A	9個口 TAP-SV159B ¥12,000 4969887 832790	TAP-SV159B・TAP-SV209B	
		12個口 TAP-SV1512B ¥14,000 4969887 832806		
		18個口 TAP-SV1518B ¥20,000 4969887 832813		
		24個口 TAP-SV1524B ¥26,000 4969887 832820		
	20A	9個口 TAP-SV209B ¥15,000 4969887 832875	TAP-SV1518B・TAP-SV2018B	
		12個口 TAP-SV2012B ¥17,000 4969887 832882		
		18個口 TAP-SV2018B ¥23,000 4969887 832899		
		24個口 TAP-SV2024B ¥29,000 4969887 832905		
15Aブレーカー×2	30A	18個口 TAP-SV3018B ¥32,000 4969887 832912	TAP-SV3018B	
		24個口 TAP-SV3024B ¥35,000 4969887 832929		

■付属品: 本体スライドレール用金具2個入 ※18-24個口は3個入 ※サーバーラックへの取付けネジは別途ご用意ください。

■付属品: 本体スライドレール用金具2個入 ※18-24個口は3個入 ※サーバーラックへの取付けネジは別途ご用意ください。

- 特 集
- タブレットスマートフォン
- デスクパーテーション
- プロジェクター台スクリーン
- プリンタスタンド タブレット保管庫
- デスク周り用品 データホルダー キャビネット
- サーバーラック マウントボックス
- パソコンラック 防塵ラック カルテラック
- TVスタンド モニタタブレットアーム
- 机上ラック 収納用アクセサリー
- チェア
- キーボードカバー ソフトカバー
- クリーナー マウスパッド リストレスト
- シュレッダー セキュリティ
- 耐震グッズ フィルター他
- バッグ インナーケース
- タブレットケース スタンドペン
- ストラップ 電子辞書・デジカメ用品
- メモリーケース DVD・CDケース
- インクジェット用紙 ラベル セキュリティ用紙
- レーザー用紙 手作り用紙
- インク
- レーザーポインター マウス
- キーボード テンキー
- コンバータ USBハブ
- カードリーダー USBメモリ
- ノートクーラー WEBカメラ
- プロジェクター Bluetooth関連
- ヘッドセット 拡声器スピーカー
- 切替器・分配器 エクステンダー
- 光LANケーブル LANハブ他
- USB ケーブルアダプタ IEEE1394ケーブル
- ディスプレイ ケーブルアダプタ
- HDMI・AV ケーブルアダプタ
- RS-232C ケーブルアダプタ
- プリンタSCSI ケーブルアダプタ モジュラーケーブル
- ケーブルアクセサリ DOS/Vパーツ
- 電源タップ 電源コード
- 充電機器 車載グッズ バッテリー関連
- 特別注文