


SL-4000 series 1.25mm²までの燃線対応

定格300V-5A・多極



3.81mm pitch / 300V-5A 適用 300V-5A, 端子間距離 3.81mm
Wide variation / 2-piece terminal block 品种丰富 2层端子台
(中継タイプ2P~5Pは定格DC300V-5A)
(Rating of wire-to-wire type 2P-5P is DC300V-5A) (通電数 2P~5P 额定 DC300V-5A)



SL-4000 Series仕様 Product specifications

定格 Rating	300V-5A (中継タイプ2P,3P,4P,5PはDC300V-5A) (wire-to-wire type)
耐電圧 Withstand Voltage	AC2000V (1分間) 2000V AC for 1minute
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC500V,100MΩ以上 100MΩ MIN. at 500V
総合接触抵抗 (初期値) Total Contact Resistance	20mΩ以下 (中継タイプは総合接触抵抗30mΩ以下) 20mΩ max. (wire-to-wire type 30mΩ max.)
極数 Poles	2P,3P,4P,5P,8P,10P,12P
定格電流適合電線 Suitable wire for max rating	単線: φ0.8mm (AWG20), 燃線: 0.5mm (AWG20) Solid Stranded
使用可能電線範囲 Wire range	単線 Solid: φ0.4mm (AWG26)~φ1.2mm (AWG16) 燃線 Stranded: 0.2mm (AWG24)~1.25mm (AWG16) 素線の径はφ0.18mm以上のごと A strand diameter needs to be 0.18 mm or more.

※図面は全て4Pタイプとなります。
※Images are 4P ※写真全部が4P矣。



SL-4000-AWSH 発注型番 order No. SL-4000-AWSH-極数 GY

ご注文例 order example SL-4000-AWSH-4PGY (4Pでご注文の場合)





SL-4000-AWSV 発注型番 order No. SL-4000-AWSV-極数 GY

ご注文例 order example SL-4000-AWSV-4PGY (4Pでご注文の場合)




SL-4000-CWSH 発注型番 order No. SL-4000-CWSH-極数 GY

ご注文例 order example SL-4000-CWSH-4PGY (4Pでご注文の場合)





SL-4000-CWSV 発注型番 order No. SL-4000-CWSV-極数 GY

ご注文例 order example SL-4000-CWSV-4PGY (4Pでご注文の場合)





SL-4000-AS 発注型番 order No. SL-4000-AS-極数 GY

ご注文例 order example SL-4000-AS-4PGY (4Pでご注文の場合)



SL-4000-ASH 発注型番 order No. SL-4000-ASH-極数 GY


ご注文例 order example SL-4000-ASH-4PGY (4Pでご注文の場合)



取付け例 Mounting example 安裝例

SL-4000-ASV 発注型番 order No. SL-4000-ASV-極数 GY

ご注文例 order example SL-4000-ASV-4PGY (4Pでご注文の場合)



取付け例 Mounting example 安裝例

縦置き取付けには、便利です!
Convenient for vertical mounting!
便于安裝垂直安裝!

六角・メタルスペーサー Hex-Metal Spacer 六角・金属墊

SA-1000 Series

Button Colors

(custom made)



ボタンの標準色はW(白)です。その他の色については特注対応となりますので別途ご相談ください。

Standard color for buttons is white (W). Other colors are available by order. Please call for more information.

按钮的标准颜色为W(白色)。其他颜色为特制。请根据用途咨询。

ステップで簡単結線!

Step simple connection! 3 steps simple connection!

結線方法を動画で、ご覧いただけます。

Watch video to learn how to connect.

看动画了解結線的方法



特注対応見本
Other colors are available by order.
請根据用途咨询

ラインナップ Line up 产品阵容 SL-4000series

プラグ単体 Plug 插片单件 SL-4000-AP, SL-4000-CP

レセプタクル単体 Receptacle 插座单件 SL-4000-AJ

SL-4000-ASJH, SL-4000-ASJV

SL-4000-AWJH, SL-4000-AWJV

SL-4000-CWJH, SL-4000-CWJV