

ワイヤーキャッチ 214型 配線結束ブラケット


最新
情報N
配線パーツ・
パッキン選び方
ガイド

グロメット

配線孔

ケーブル
関連

パッキン



取付穴加工図





図1

- 筐体にワンタッチで取り付けできます。
- 角型の取付穴に対応し、図1のように回転させて取り付けます。
- 2方向で取付できます。
- 取付後、図1の反対側に回転させると、取り外しも可能です。


輸入

RoHS	注文コード	品番	材料	色	適応板厚	A	B	W	H	質量g	¥価格	
●	210-013-116	214-0106-50-00013	ポリアミド(PA)	ブラック	1.3~2	9.4	9.4	9.5	9.5	18	460	ヶ
●	210-038-666	214-0105-50-00013				10.3	12.3	10.5	12.5	17	440	ヶ

結束バンド用クリップ 214-0107-51型

最新
情報

使用例




- 筐体にワンタッチで取り付けできます。
- 角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定されます。

輸入

注意

- 結束バンドは付属していません。お客様にて別途ご用意ください。

取付穴加工図




パック売り


本品は1パック単位での販売です。ご注文数「1」で1パックです。

RoHS	注文コード	品番	材料	色	適応板厚	W ₁	W ₂	W ₃	D	X	質量g	パック	¥価格	
●	210-038-229	214-0107-51-00000-P20	ポリアミド(PA)	ブラック	1.5~2.0	14	10	9.2	11	9.5	2	20ヶ	2,210	パック
●	210-038-230	214-0107-51-10000-P20				16	12	12.5	11.4	12.7		20ヶ	2,210	パック

結束バンド用クリップ 214-0111-51-00000

最新
情報

使用例




- M6ねじに押し込んで簡単に取り付けできます。
- 反時計方向に回すと取り外せます。

輸入

注意

- 結束バンドは付属していません。お客様にて別途ご用意ください。



ねじが切れている部分であれば取り付けできるため、断熱材の裏側などにもご使用できます。

本品は1パック単位での販売です。ご注文数「1」で1パックです。

パック売り

RoHS	注文コード	品番	材料	色	質量g	パック	¥価格	
●	210-038-235	214-0111-51-00000-P20	ポリアミド(PA)	ブラック	5	20ヶ	2,780	パック

掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保証するものではありません。

輸入品は寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります(巻頭P.34もご覧ください)。

2024-07-08 時点の情報です