


マニホールド

直接配管形



P.1021

シリーズ	ベース型式	配管仕様			適用 電磁弁	適用連数
		配管 方向	接続口径			
			1 (P), 3 (R)	2 (A)		
VQZ100	VV3QZ12-□□□	上	Rc1/8	C3(ø3.2用) C4(ø4用) C6(ø6用) M5(M5ねじ)	VQZ115	2～20連
VQZ200	VV3QZ22-□□□	上	Rc1/8	C4(ø4用) C6(ø6用) M5(M5ねじ)	VQZ2□2	2～20連
VQZ300	VV3QZ32-□□□	上	Rc1/4	C6(ø6用) C8(ø8用) C10(ø10用) Rc1/4	VQZ3□2	2～20連

ベース配管形




P.1037

シリーズ	ベース型式	配管仕様			適用 電磁弁	適用 連数
		配管 方向	接続口径			
			1 (P) , 3 (R)	2 (A)		
VQZ100	VV3QZ15-□□□	横 ・ 上	Rc1/8	C3(ø3.2用) C4(ø4用) C6(ø6用) M5(M5ねじ)	VQZ115	2〜20連
VQZ200	VV3QZ25-□□□	横	Rc1/4	C4(ø4用) C6(ø6用) C8(ø8用) Rc1/8	VQZ2□5	2〜20連
VQZ300	VV3QZ35-□□□	横	1 (P) ポート Rc3/8 3 (R) ポート Rc1/4	C6(ø6用) C8(ø8用) C10(ø10用) Rc1/4	VQZ3□5	2〜20連

マニホールドオプション

直接配管形


ブランキングプレート Ass'y
VVQZ100-10A-5
(VQZ100用)
VVQZ200-10A-2
(VQZ200用)
VVQZ300-10A-2
(VQZ300用)



P.1027

ブランキングプラグ


KQ2P-23
KQ2P-04
KQ2P-06
KQ2P-08
KQ2P-10



P.1027


DINレール

AXT100-DR-□



P.1027


サイレンサ
(EXHポート用)



P.1027

ベース配管形


ブランキングプレート Ass'y
VVQZ100-10A-5
(VQZ100用)
VVQZ200-10A-5
(VQZ200用)
VVQZ300-10A-5
(VQZ300用)



P.1044

ブランキングプラグ


KQ2P-23
KQ2P-04
KQ2P-06
KQ2P-08
KQ2P-10



P.1044


DINレール

AXT100-DR-□



P.1044

サイレンサ
(EXHポート用)



P.1044

ポートプラグ
VVQZ100-CP (VQZ100用)



P.1044

SYJ

VQZ

VP

VP

5E-7E

VP

5-7

VG

VP3

VP

VG