



LAMP コンセントプレート DMF-ES型 クールメタルシリーズ

NEW



※配線器具は別売品です。

【組み合わせ例】



- 余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。
- ステンレス鋼製（ホワイトは鋼製）のコンセントプレートです。
- 4口、5口タイプが新しく加わりました。

【用途】

●空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具

【その他】

●取り付けには別売品のプレート取付枠 1 が必要になります。

●取付可能な製品については対応表をご確認ください。 2

●本品と同じ仕上りのスイッチ・コンセントプレートがあります。 3

【注意】

●コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。（結線済コンセントを除く。）

●水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。

WEBツール

組み合わせ

家具用コンセントカバー
選定ツール

【1口】

RoHS	CAD	注文コード	品番	仕上	色	材料	質量g	1箱	1カートン
●	2020	210-032-982	DMF1-ES-HL	ヘアライン仕上	シルバー	ステンレス鋼 (SUS304)	27	40ヶ	400ヶ
●	2020	210-032-983	DMF1-ES-BL	ヘアライン仕上	ブラック	ステンレス鋼 (SUS304)	27	40ヶ	400ヶ
●	2020	210-041-286	DMF1-ES-WT	焼付塗装	ホワイト	鋼 (SECC)	27	40ヶ	400ヶ

【2口】

RoHS	CAD	注文コード	品番	仕上	色	材料	質量g	1箱	1カートン
●	2020	210-032-984	DMF2-ES-HL	ヘアライン仕上	シルバー	ステンレス鋼 (SUS304)	35	25ヶ	250ヶ
●	2020	210-032-985	DMF2-ES-BL	ヘアライン仕上	ブラック	ステンレス鋼 (SUS304)	35	25ヶ	250ヶ
●	2020	210-041-287	DMF2-ES-WT	焼付塗装	ホワイト	鋼 (SECC)	35	25ヶ	250ヶ

【3口】

RoHS	CAD	注文コード	品番	仕上	色	材料	質量g	1箱	1カートン
●	2020	210-032-986	DMF3-ES-HL	ヘアライン仕上	シルバー	ステンレス鋼 (SUS304)	43	20ヶ	500ヶ
●	2020	210-032-987	DMF3-ES-BL	ヘアライン仕上	ブラック	ステンレス鋼 (SUS304)	43	20ヶ	500ヶ
●	2020	210-041-288	DMF3-ES-WT	焼付塗装	ホワイト	鋼 (SECC)	43	20ヶ	500ヶ

【4口】

RoHS	CAD	注文コード	品番	仕上	色	材料	質量g	1箱	1カートン
●	2020	210-046-291	DMF4-ES-HL	ヘアライン仕上	シルバー	ステンレス鋼 (SUS304)	48	20ヶ	200ヶ
●	2020	210-046-292	DMF4-ES-BL	ヘアライン仕上	ブラック	ステンレス鋼 (SUS304)	48	20ヶ	200ヶ
●	2020	210-046-293	DMF4-ES-WT	焼付塗装	ホワイト	鋼 (SECC)	48	20ヶ	200ヶ

【5口】

RoHS	CAD	注文コード	品番	仕上	色	材料	質量g	1箱	1カートン
●	2020	210-046-294	DMF5-ES-HL	ヘアライン仕上	シルバー	ステンレス鋼 (SUS304)	56	20ヶ	200ヶ
●	2020	210-046-295	DMF5-ES-BL	ヘアライン仕上	ブラック	ステンレス鋼 (SUS304)	56	20ヶ	200ヶ
●	2020	210-046-296	DMF5-ES-WT	焼付塗装	ホワイト	鋼 (SECC)	56	20ヶ	200ヶ

参照ページ 1 : P.120~121、2 : P.100~101、3 : P.178、4 5 : P.132、6 : P.124、7 : P.128、8 9 : P.129、10 : P.126、11 12 : P.133、13 14 : P.134、15 : P.135