

3画面

多チャンネルデジタル表示設定器

PSE200A Series



型式表示方法



PSE20 0 A - M

入出力仕様

0	NPN5出力+オートシフト入力
1	PNP5出力+オートシフト入力
2	IO-Link+NPN4出力 またはNPN5出力(SIOモード時)
3	IO-Link+PNP4出力 またはPNP5出力(SIOモード時)

単位仕様

無記号	単位切換機能付 ^{注1)}
M	SI単位固定 ^{注2)}

注1) 新計量法により、日本国内で単位切換機能付を使用することはできません。
注2) 固定単位: kPa, MPa, Pa

オプション1

無記号	なし
A	<p>パネルマウントアダプタ</p> <p>防水パッキン (付属品) 取付ねじ (M3×8L) (付属品) パネルマウントアダプタ</p>
B	<p>前面保護カバー + パネルマウントアダプタ</p> <p>前面保護カバー 防水パッキン (付属品) 取付ねじ (M3×8L) (付属品) パネルマウントアダプタ</p>

注) オプションは取付けられていません。同梱包となります。

オプション3

無記号	電源・出力接続ケーブル(2m)
N	<p>電源・出力接続ケーブル ZS-26-L</p> <p>ケーブルなし</p>

注) ケーブルは接続されていません。同梱包となります。

オプション2

無記号	なし
4C	<p>センサ接続用コネクタ(4ヶ)</p> <p>コネクタ</p>

注) コネクタは接続されていません。同梱包となります。
注) このコネクタはPSE570シリーズには使用できません。

オプション

オプション単体が必要な場合は下記品番にて手配してください。

名称	品番	備考
パネルマウントアダプタ	ZS-26-B	防水パッキン、取付ねじM3×8L 2本付
前面保護カバー + パネルマウントアダプタ	ZS-26-C	防水パッキン、取付ねじM3×8L 2本付
□48変換アダプタ ※PSE100シリーズのパネルカット寸法にPSE200Aシリーズを取付けるためのアダプタです。	ZS-26-D	<p>□48変換アダプタ</p> <p>パネルマウントアダプタは別途手配してください。</p>
前面保護カバー	ZS-26-01	
センサ接続用コネクタ(1セット1個入)	ZS-28-C ZS-28-CA-4	PSE570シリーズを除くPSE5□□シリーズ PSE570シリーズ用
M12コネクタ付電源・出力ケーブル(オーダーメイド) ※M12コネクタを使用してIO-Link通信を行う場合にご使用ください。	ZS-26-LM12	