

RoHS10

SiO  
コントローラ

電動パーツ

DC電源

T BOX  
タッチパネル  
ボックス

H120

H170

H200

H240

140N

240N

D65

D85

D105

F352

T-C500

T-C600

モニターアーム  
スタンド

C BOX  
コントロール  
ボックス

P800

L500

C500

C600

1500S

スケルトンラック

S BOX  
スイッチ  
ボックス

標準タイプ

防水タイプ

オールアルミ  
タイプ

薄型タイプ

目的別

ボックスのみ

標準タイプ  
**φ16**  
スイッチ用  
ボックス



**45×45 (D)**



	照光式	非照光式																								
アイテムNo 単価 (¥)	<b>APC-S042</b> 8,590	—																								
納期	<b>3日日出荷</b>	—																								
質量	550g	—																								
配線図	P.515-401	—																								
外観図		—																								
取付スイッチ <b>オムロン</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">照光式</th> <th colspan="2">非照光式</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>メーカー型式 (アイテムNo)</th> <th>名称</th> <th>メーカー型式 (アイテムNo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長角形照光式押釦1c(緑)</td> <td>A165L-JGM-24D-1 (C1S-605G)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>長角形照光式押釦1c(赤)</td> <td>A165L-JRM-24D-1 (C1S-605R)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>長角形照光式押釦1c(黄)</td> <td>A165L-JYM-24D-1 (C1S-605Y)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>照光式非常停止1bφ30</td> <td>A165E-LS-24D-01 (C1S-601R)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		照光式		非照光式		名称	メーカー型式 (アイテムNo)	名称	メーカー型式 (アイテムNo)	長角形照光式押釦1c(緑)	A165L-JGM-24D-1 (C1S-605G)			長角形照光式押釦1c(赤)	A165L-JRM-24D-1 (C1S-605R)			長角形照光式押釦1c(黄)	A165L-JYM-24D-1 (C1S-605Y)			照光式非常停止1bφ30	A165E-LS-24D-01 (C1S-601R)		
	照光式		非照光式																							
	名称	メーカー型式 (アイテムNo)	名称	メーカー型式 (アイテムNo)																						
	長角形照光式押釦1c(緑)	A165L-JGM-24D-1 (C1S-605G)																								
	長角形照光式押釦1c(赤)	A165L-JRM-24D-1 (C1S-605R)																								
長角形照光式押釦1c(黄)	A165L-JYM-24D-1 (C1S-605Y)																									
照光式非常停止1bφ30	A165E-LS-24D-01 (C1S-601R)																									

RoHS10

	照光式	非照光式
アイテムNo 単価 (¥)	—	—
納期	—	—
質量	—	—
ボックスのみ アイテムNo	<b>D4B-440B</b>	—

※照光式と表示灯は全てLED球でDC24Vです。