


非常停止スイッチ+照光式押ボタンスイッチ


RoHS10

標準タイプ
φ16
スイッチ用
ボックス



	45×45 (D)		45×65 (D)		50×57 (D)	
	照光式	非照光式	照光式	非照光式	照光式	非照光式
アイテムNo 単価(¥)	NJC-311 7,920	NLC-312 7,520	NJC-301 6,450	NLC-302 6,140	NJC-321 8,260	NLC-322 7,830
納期	3日日出荷		3日日出荷		3日日出荷	
質量	340g	340g	370g	370g	320g	320g
配線図	P.510-305	P.510-306	P.511-317	P.511-318	P.510-305	P.510-306

外観図



取付スイッチ
富士電機

名称	照光式		非照光式	
	メーカー型式 (アイテムNo)	名称	メーカー型式 (アイテムNo)	名称
NJC-311/NJC-321 長角形照光式押釦1c(緑)	AR16GON-C1E3G (C1S-761G)	NLC-312/NLC-322 長角形照光式押釦1c(緑)	AR16GON-C1E3G (C1S-761G)	
長角形照光式押釦1c(赤)	AR16GON-C1E3R (C1S-761R)	長角形照光式押釦1c(赤)	AR16GON-C1E3R (C1S-761R)	
照光式非常停止2bφ32	AR16VOL-O2E3R (C1S-757R)	非常停止2bφ32	AR16VOR-O2R (C1S-758R)	
NJC-301 長角形照光式押釦1a-1b(緑)	AH165-TLG11E3 (C1S-634G)	NLC-302 長角形照光式押釦1a-1b(緑)	AH165-TLG11E3 (C1S-634G)	
長角形照光式押釦1a-1b(赤)	AH165-TLR11E3 (C1S-634R)	長角形照光式押釦1a-1b(赤)	AH165-TLR11E3 (C1S-634R)	
照光式非常停止1a-1bφ32	AR16VOL-11E3R (C1S-754R)	非常停止1a-1bφ32	AR16VOR-11R (C1S-752R)	

配線なし

	照光式		非照光式		照光式		非照光式	
	照光式	非照光式	照光式	非照光式	照光式	非照光式	照光式	非照光式
アイテムNo 単価(¥)	NKC-311 5,960	NMC-312 5,550	NKC-301 5,450	NMC-302 5,140	NKC-321 6,260	NMC-322 5,850		
納期	翌日出荷		翌日出荷		翌日出荷			
質量	190g	190g	220g	230g	170g	170g		
ボックスのみ アイテムNo	D4B-340B		DEB-340B		D5B-340B			

※ボックスのみの製品のφ16穴には回り止め加工がありません。

※照光式と表示灯は全てLED球でDC24Vです。

SiO
コントローラ

電動パーツ

DC電源

T BOX
タッチパネル
ボックス

H120

H170

H200

H240

140N

240N

D65

D85

D105

F352

T-C500

T-C600

モニターアーム
スタンド

C BOX
コントロール
ボックス

P800

L500

C500

C600

1500S

S BOX
スイッチ
ボックス

標準タイプ

防水タイプ

オールアルミ
タイプ

薄型タイプ

目的別

ボックスのみ