



〈タップ付〉は、側面カバー取付用にご利用下さい。(詳しくはP.80)



追加工
一覧
→ P.367



テクニカル
データ
→ P.387

ブラケット

出荷(翌日~4日目)
→ P.640

DブラケットフラットSS




●突起がないのでフラット面に取り付けることが可能です。



■価格

名称(単品)	DブラケットフラットSS-A (DブラケットフラットSS-Aタップ付)		NEW DブラケットフラットSS-Aブラック (DブラケットフラットSS-Aブラックタップ付)
税抜 1~99ヶ	102(122)		172(192)
単価 100~499ヶ	97(116)		164(183)
(¥) 500ヶ以上	92(110)		155(173)
アイテムNo.	SFJ-035(SFJ-036)		SFJ-035B(SFJ-036B)
名称(ボルト・ナットキット)	DブラケットフラットSS-Aキット (DブラケットフラットSS-Aタップ付キット)	DブラケットフラットSS-A(ステン)キット (DブラケットフラットSS-Aタップ付(ステン)キット)	NEW DブラケットフラットSS-Aブラックキット (DブラケットフラットSS-Aブラックタップ付キット)
税抜 1~99セット	184(204)	190(210)	256(276)
単価 100~499セット	175(194)	181(200)	244(263)
(¥) 500セット以上	166(184)	171(189)	231(249)
アイテムNo.	SFK-035(SFK-036)	SFK-035S(SFK-036S)	SFK-035B(SFK-036B)
名称(単品)	DブラケットフラットSS-B (DブラケットフラットSS-Bタップ付)		NEW DブラケットフラットSS-Bブラック (DブラケットフラットSS-Bブラックタップ付)
税抜 1~99ヶ	102(122)		172(192)
単価 100~499ヶ	97(116)		164(183)
(¥) 500ヶ以上	92(110)		155(173)
アイテムNo.	SFJ-037(SFJ-038)		SFJ-037B(SFJ-038B)
名称(ボルト・ナットキット)	DブラケットフラットSS-Bキット (DブラケットフラットSS-Bタップ付キット)	DブラケットフラットSS-B(ステン)キット (DブラケットフラットSS-Bタップ付(ステン)キット)	NEW DブラケットフラットSS-Bブラックキット (DブラケットフラットSS-Bブラックタップ付キット)
税抜 1~99セット	184(204)	190(210)	256(276)
単価 100~499セット	175(194)	181(200)	244(263)
(¥) 500セット以上	166(184)	171(189)	231(249)
アイテムNo.	SFK-037(SFK-038)	SFK-037S(SFK-038S)	SFK-037B(SFK-038B)

DブラケットフラットSS-A



DブラケットフラットSS-B




■キット内容

- DブラケットSS-A/B(またはタップ付)×1
- 六角穴付ボルト(M5×10)×2
- TナットSS(M5)×2
- ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
- ※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

■素材・技術データ

材質: アルミダイカスト
(ブラック:カチオン電着塗装)
質量: 11g (単品)
環境: RoHS10対応品


DブラケットクロスSS



●フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。

■価格

名称(単品)	DブラケットクロスSS		NEW DブラケットクロスSSブラック
税抜 1~99ヶ	64		134
単価 100~499ヶ	61		128
(¥) 500ヶ以上	58		121
アイテムNo.	SFJ-043		SFJ-043B
名称(ボルト・ナットキット)	DブラケットクロスSSキット	DブラケットクロスSS(ステン)キット	NEW DブラケットクロスSSブラックキット
税抜 1~99セット	146	152	218
単価 100~499セット	139	145	208
(¥) 500セット以上	132	137	197
アイテムNo.	SFK-043	SFK-043S	SFK-043B



■キット内容

- DブラケットクロスSS×1
- 六角穴付ボルト(M5×10)×2
- TナットSS(M5)×2
- ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
- ※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

■素材・技術データ

材質: アルミダイカスト
(ブラック:カチオン電着塗装)
質量: 13g (単品)
環境: RoHS10対応品

SF
20

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF
30

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF
40.45

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF
共通パーツ

パネル・扉パーツ

フット

フレーム

クリーンファン

ボルトネジ

SF
追加工

SF
テクニカルデータ

送料
→ P.642

出荷(翌日~4日目)
→ P.640

見積・注文
→ P.642

RoHS
→ P.645