

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

グリス関連用品は4-1585~1616ページに掲載

トラスコ  
TRUSCO  
日本  
同商品群  
在庫数 45 アイテム  
Com  
SDS

Multi-purpose Lithium Grease

リチウム万能グリス(ちょう度 No.2・少量タイプ)



TCG80L-2-1P



30本入ケース

**特長** ●増ちょう剤(油を固める成分)としてリチウム石けん基を使用しており、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。  
●シャシグリスと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がさらに広がります。  
**用途** ●産業機械、荷役機械などの回転部、摺動部のグリス潤滑。  
**仕様** ●使用温度範囲:-20~130℃  
**材質** ●主成分:鋳物油、リチウム石けん  
**製造国** ●日本

30本セット

発注単位1本 トラスコ中山株 [526623]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
415-4924	TCG80L-2-1P	¥317	¥370	No.2	淡褐色	80	30	80	6121(102)

発注単位30本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	ちょう度	色	容量(g)	質量(g)	実績(前年比%)
415-4983	TCG80L-2	¥309※	¥360※	30	No.2	淡褐色	80	80	4950(89)

※商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

住鋳  
SUMICO  
日本  
同商品群  
在庫数 55 アイテム  
Com  
SDS

Sumigrease BG

一般用リチウムグリス“スミグリスBG”



262765 (カートリッジ)



262872 (缶)

**特長** ●汎用のリチウムグリスです。  
●精製鋳油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。  
**用途** ●車輦、建機の軸受、摺動部に。  
●工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。  
**仕様** ●使用温度範囲:-20~130℃  
**材質** ●主成分:鋳物油、リチウム石けん、潤滑添加剤  
**製造国** ●日本

カートリッジ

発注単位1本 住鋳潤滑剤株 [526623]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
836-3281	262765	¥438	オープン	No.1	淡褐色	400	20	450	2491(111)
836-3282	262865	¥438	オープン	No.2	淡褐色	400	20	450	5166(105)
836-3283	262965	¥463	オープン	No.3	淡褐色	400	20	450	6364(118)

缶入り

発注単位1缶

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	ちょう度	色	容量(kg)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
836-3284	262872	¥3,038	オープン	No.2	淡褐色	2.5	2	2.8	133(78)
836-3285	262972	¥3,038	オープン	No.3	淡褐色	2.5	2	2.8	88(112)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

エーゼット  
AZOL  
日本  
同商品群  
在庫数 19 アイテム

Lithium Grease

リチウムグリス



DS760



20本入ケース

**特長** ●耐熱、耐水、酸化安定性に優れています。  
**用途** ●温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギヤ、ワイヤーロープ等の摺動部に。  
**仕様** ●使用温度範囲:-25~70℃  
**材質** ●主成分:リチウム石けん基グリス  
**製造国** ●中国

発注単位20本 株エーゼット [222549]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	ちょう度	色	容量(g)	質量(g)	実績(前年比%)
868-2860	DS760	¥550※	オープン※	20	NO.1	黄褐色	400	415	-

ホームページ <http://www.az-oil.jp/>

エーゼット  
AZOL  
日本  
同商品群  
在庫数 19 アイテム

Lithium Grease

袋入りリチウムグリス



F760



**特長** ●高品質の鋳油をベースとした万能型グリスです。  
●潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。  
●また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。  
**用途** ●金属の摺動部、ベアリングなどに。  
**仕様** ●使用温度範囲:-25~120℃  
**材質** ●主成分:リチウム石けん基グリス  
**製造国** ●中国

発注単位1本 株エーゼット [222549]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
361-0314	F760	¥564	オープン	No.2	クリーム	400	20	415	2276(77)

ホームページ <http://www.az-oil.jp/>

エーゼット  
AZOL  
日本  
同商品群  
在庫数 19 アイテム

Lithium Grease

袋入りリチウムグリス



F768

**特長** ●高品質の鋳油をベースとした万能型グリスです。  
**用途** ●温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギヤ、ワイヤーロープなどの摺動部に。  
**仕様** ●使用温度範囲:-25~120℃  
**材質** ●主成分:リチウム石けん基グリス  
**製造国** ●日本

発注単位1本 株エーゼット [222549]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
798-4294	F768	¥234	オープン	NO.2	黄褐色	80	30	85	1716(123)

ホームページ <http://www.az-oil.jp/>

エーゼット  
AZOL  
日本  
同商品群  
在庫数 19 アイテム

White Grease

ホワイトグリス



700

**特長** ●白淡色の精製度の高いグリスで精密機械のギヤ・シャフト・ミニチュアベアリングの高速回転に使用しても高温になりません。  
●塗面に使用してもグリスによる油やけ(変色)が少なくなります。  
**用途** ●精密機械のギヤ、シャフト等に。  
**仕様** ●使用温度範囲:-25~120℃  
**材質** ●主成分:リチウムグリス  
**製造国** ●日本

発注単位1本 株エーゼット [222549]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
798-3662	700	¥446	オープン	NO.2	白	100	50	116	423(82)

ホームページ <http://www.az-oil.jp/>