

(タップ付)は、側面カバー取付用にご利用下さい。(詳しくはP.260)



追加加工一覽
→ P.367





テクニカルデータ
→ P.387

ブラケット



出荷(翌日~4日目)
→ P.640

ハードブラケットG90



- キット内容
- ハードブラケットG90(またはタップ付)×1
 - 六角穴付ボルト(M8×25)×4
 - TナットL(M8)×4
- ※(ステン)キットはボルトナットがステンレス製になります。
※ブラケットはボルトがクロムメッキになります。

■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ



質量 381g(単品)

環境 RoHS10対応品

■価格

名称(単品)	ハードブラケットG90 (ハードブラケットG90タップ付)	ハードブラケットG90 ブラック	名称(ボルトナットキット)	ハードブラケットG90キット (ハードブラケットG90タップ付キット)	ハードブラケットG90(ステン)キット (ハードブラケットG90タップ付(ステン)キット)	ハードブラケットG90 ブラックキット
税抜	1~99ヶ 674(704)	839	税抜	1~99ヶ 902(932)	902(932)	1,079
単価	100~499ヶ 641(669)	798	単価	100~499ヶ 857(886)	857(886)	1,026
(¥)	500ヶ以上 607(634)	756	(¥)	500ヶ以上 812(839)	812(839)	972
アイテムNo.	SFJ-N18(SFJ-N18T)	SFJ-B18	アイテムNo.	SFK-N18(SFK-N18T)	SFK-N18S(SFK-N18P)	SFK-B18

ハードブラケットG100



- キット内容
- ハードブラケットG100
(またはタップ付)×1
 - 六角穴付ボルト(M8×25)×4
 - TナットL(M8)×4
- ※(ステン)キットはボルトナットがステンレス製になります。
※ブラケットはボルトがクロムメッキになります。

■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ



質量 407g(単品)

環境 RoHS10対応品

■価格

名称(単品)	ハードブラケットG100 (ハードブラケットG100タップ付)	ハードブラケットG100 ブラック	名称(ボルトナットキット)	ハードブラケットG100キット (ハードブラケットG100タップ付キット)	ハードブラケットG100(ステン)キット (ハードブラケットG100タップ付(ステン)キット)	ハードブラケットG100 ブラックキット
税抜	1~99ヶ 680(710)	865	税抜	1~99ヶ 908(938)	1,028(1,058)	1,105
単価	100~499ヶ 646(675)	822	単価	100~499ヶ 863(892)	977(1,006)	1,050
(¥)	500ヶ以上 612(639)	779	(¥)	500ヶ以上 818(845)	926(953)	995
アイテムNo.	SFJ-N70(SFJ-N70T)	SFJ-B70	アイテムNo.	SFK-N70(SFK-N70T)	SFK-N70S(SFK-N70P)	SFK-B70

ハードブラケットG80160



- キット内容
- ハードブラケットG80160(またはタップ付)×1
 - 六角穴付ボルト(M8×25)×8
 - TナットL(M8)×8
- ※(ステン)キットはボルトナットがステンレス製になります。

■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ

質量 763g(単品)



環境 RoHS10対応品

※特注にて黒アルマイト承ります。

■価格

名称(単品)	ハードブラケットG80160 (ハードブラケットG80160タップ付)	名称(ボルトナットキット)	ハードブラケットG80160キット (ハードブラケットG80160タップ付キット)	ハードブラケットG80160(ステン)キット (ハードブラケットG80160タップ付(ステン)キット)
税抜	1~99ヶ 1,179(1,209)	税抜	1~99ヶ 1,635(1,665)	1,675(1,705)
単価	100~499ヶ 1,121(1,149)	単価	100~499ヶ 1,554(1,582)	1,592(1,620)
(¥)	500ヶ以上 1,068(1,089)	(¥)	500ヶ以上 1,472(1,499)	1,508(1,535)
アイテムNo.	SFJ-N48(SFJ-N48T)	アイテムNo.	SFK-N48(SFK-N48T)	SFK-N48S(SFK-N48P)

ハードブラケットG90180



- キット内容
- ハードブラケットG90180(またはタップ付)×1
 - 六角穴付ボルト(M8×25)×8
 - TナットL(M8)×8
- ※(ステン)キットはボルトナットがステンレス製になります。

■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ

質量 850g(単品)

環境 RoHS10対応品

※特注にて黒アルマイト承ります。

■価格

名称(単品)	ハードブラケットG90180 (ハードブラケットG90180タップ付)	名称(ボルトナットキット)	ハードブラケットG90180キット (ハードブラケットG90180タップ付キット)	ハードブラケットG90180(ステン)キット (ハードブラケットG90180タップ付(ステン)キット)
税抜	1~99ヶ 1,269(1,299)	税抜	1~99ヶ 1,725(1,755)	1,765(1,795)
単価	100~499ヶ 1,206(1,235)	単価	100~499ヶ 1,639(1,668)	1,677(1,706)
(¥)	500ヶ以上 1,143(1,170)	(¥)	500ヶ以上 1,553(1,580)	1,589(1,616)
アイテムNo.	SFJ-N49(SFJ-N49T)	アイテムNo.	SFK-N49(SFK-N49T)	SFK-N49S(SFK-N49P)

SF 20

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF 30

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF 40.45

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF 共通パーツ

パネル・扉パーツ

フット

フレーム

クリーンファン

ボルトネジ

SF 追加加工

SF テクニカルデータ



送料
→ P.642



出荷(翌日~4日目)
→ P.640



見積・注文
→ P.642



RoHS
→ P.645