


GF-Nコロコン

出荷(翌日~4日目)
→P.574

GF-N 28mm

アルミコロコン3520P50



- 樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造です。
- ホイールピッチが50mmのコロコンです。

■素材/技術データ
材質：フレーム：アルミ押出材
ホイール：HDPE
ピン：ステンレス
質量：1.00kg/m
環境：RoHS10対応品


- カット品は50mm単位でご注文ください。
- コロの飛び出しを防ぐため端面キャップ・コロコンフックをご使用ください。

■価格


名称	アルミコロコン3520P50		
	ℓ=1950mm	ℓ=4050mm	ℓ=150~4000mm (50mm単位)
アイテムNo.	GFC-A49	GFC-A48	GFC-A50
税抜単価(¥)	1~9本 3,740 10本以上 3,553	7,574 7,196	2.2/mm+220 (1カット) 2.09/mm+220 (1カット)

■対応コロコンフック (P.234・235・236)

コロコンフックA GFC-247
コロコンフックB GFC-248
コロコンフックC GFC-249
コロコンフックD GFC-250
コロコンフックE GFC-255
アルミコロコン用フック(アルミ) GFC-229



アルミコロコン3525P50フラット



- 樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造です。
- ホイールピッチが50mm、コロの形状がフラットなタイプのコロコンです。

■素材/技術データ
材質：フレーム：アルミ押出材
ホイール：HDPE
ピン：ステンレス
質量：1.12kg/m


- カット品は50mm単位でご注文ください。
- コロの飛び出しを防ぐため端面キャップ・コロコンフックをご使用ください。

■価格



名称	アルミコロコン3525P50フラット		
	ℓ=1950mm	ℓ=4050mm	ℓ=150~4000mm (50mm単位)
アイテムNo.	GFC-A68	GFC-A69	GFC-A70
税抜単価(¥)	1~9本 3,740 10本以上 3,553	7,574 7,196	2.2/mm+220 (1カット) 2.09/mm+220 (1カット)

■対応コロコンフック (P.234・235・236)

コロコンフックA GFC-247
コロコンフックB GFC-248
コロコンフックC GFC-249
コロコンフックD GFC-250
コロコンフックE GFC-255
アルミコロコン用フック(アルミ) GFC-229



アルミコロコン2920P30



- 樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造です。
- ホイールピッチが30mmのコロコンです。

■素材/技術データ
材質：フレーム：アルミ押出材
ホイール：HDPE
ピン：ステンレス
質量：1.08kg/m
環境：RoHS10対応品


- カット品は30mm単位でご注文ください。
- コロの飛び出しを防ぐため端面キャップ・コロコンフックをご使用ください。

■価格


名称	アルミコロコン2920P30		
	ℓ=1950mm	ℓ=4050mm	ℓ=150~4020mm (30mm単位)
アイテムNo.	GFC-A52	GFC-A51	GFC-A53
税抜単価(¥)	1~9本 4,862 10本以上 4,619	10,098 9,594	2.86/mm+220 (1カット) 2.72/mm+220 (1カット)

■対応コロコンフック (P.234・235・236)

コロコンフックA GFC-247
コロコンフックB GFC-248
コロコンフックC GFC-249
コロコンフックD GFC-250
コロコンフックE GFC-255
アルミコロコン用フック(アルミ) GFC-229



アルミコロコン2925P30フラット



- 樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造です。
- ホイールピッチが30mm、コロの形状がフラットなタイプのコロコンです。

■素材/技術データ
材質：フレーム：アルミ押出材
ホイール：HDPE
ピン：ステンレス
質量：1.08kg/m

- カット品は30mm単位でご注文ください。
- コロの飛び出しを防ぐため端面キャップ・コロコンフックをご使用ください。

■価格

名称	アルミコロコン2925P30フラット		
	ℓ=1950mm	ℓ=4050mm	ℓ=150~4020mm (30mm単位)
アイテムNo.	GFC-A64	GFC-A65	GFC-A66
税抜単価(¥)	1~9本 4,862 10本以上 4,619	10,098 9,594	2.86/mm+220 (1カット) 2.72/mm+220 (1カット)

■対応コロコンフック (P.234・235・236)

コロコンフックA GFC-247
コロコンフックB GFC-248
コロコンフックC GFC-249
コロコンフックD GFC-250
コロコンフックE GFC-255
アルミコロコン用フック(アルミ) GFC-229

