

# カードリーダー

**カードリーダー検索**  
メディアからカードリーダーが探せる  
欲しい情報はWEBサイトで! <http://cat.sanwa.jp/> **158**

**カードリーダー**  
最新の対応表はWEBサイトで  
欲しい情報はWEBサイトで! <http://cat.sanwa.jp/> **153**

- デスク  
ファニチャー
- プリンタ  
スキャナ  
スタンド他
- ラック
- サーバー  
ラック
- モニター  
机上ラック
- ホーム  
ファニチャー
- OAチェア
- キーボード  
カバー
- システム  
カバー
- クリーナー
- マウスパッド
- セキュリティ  
シュレッダー
- 耐震グッズ  
フィルター他
- バッグ  
インナー
- デジカメ  
電子辞書用品
- DVD・CD  
ケース
- インクジェット  
用紙
- 手作り  
用紙・ラベル
- レーザー  
用紙・ラベル
- トナー  
カートリッジ
- つめかえ  
インク
- マウス
- テンキー  
キーボード
- USBハブ  
コンバータ
- カードリーダー  
USBメモリ
- カメラ  
Bluetooth
- ヘッドセット  
イヤホン・マイク
- スピーカー  
ノートカー
- USBグッズ  
ゲームパッド
- 切替器  
分配器
- LAN  
ケーブル
- 光ケーブル  
LANハブ
- A D S L  
電 話
- USB・IEEE1394  
ケーブル
- ディスプレイ  
AVケーブル
- RS-232Cケーブル  
プリンターケーブル
- SCSIケーブル  
その他ケーブル
- ケーブル  
アクセサリ
- DOS/Viパツ  
フラットケーブル
- タッ プ  
電源コード
- バッテリー  
充電・UPS

**ADR-CML1**シリーズ USB2.0 カードリーダー  
**ADR-CML2**シリーズ USB2.0 カードリーダー  
**ADR-CML3**シリーズ USB2.0 カードリーダー  
**ADR-CML5**シリーズ USB2.0 デュアルバスカードリーダー

各¥1,942 (税抜き ¥1,850)  
 各¥1,942 (税抜き ¥1,850)  
 各¥2,205 (税抜き ¥2,100)  
 各¥1,942 (税抜き ¥1,850)

RoHS 対応  
 USB 2.0  
 Windows 7 Vista XP 2000 Me  
 Mac OS X  
 簡単接続  
 microSD mS2  
 対応

**読み書き可能なメディアの組み合わせを選べる、4種類のコンパクトカードリーダー。**

**特長・仕様**

●接続ケーブル内蔵で、コネクタ収納ができる持ち運びに便利なカードリーダーです。  
 ●SDHCメモリーカード 32GB (Class 10), microSDHCカード 16GB (Class 10)に対応しています。

消費電流	動作時:480mA (MAX)・スタンバイ時:120mA (MAX)
環境条件	動作時温度:5℃~40℃・保管時温度:-20℃~40℃
サイズ・重量	W70xD35.3xH15mm (ケーブル除く)・約27.3g

※1:※2:※3:※4:※5:※6 (P.392の共通注意事項参照) (ADR-CML1シリーズ)  
 ※1:※2:※5:※6 (P.392の共通注意事項参照) (ADR-CML2-3-5シリーズ)

約27mm (±10mm)  
 70mm  
 35.3mm

ケーブルを本体に収納可能で、持ち運びに便利。

**コンパクトフラッシュ**  
 SDメモリーカード  
 microSDカード  
 メモリスティック SDメモリーカード  
 xDピクチャーカード microSDカード  
 メモリスティック SDメモリーカード  
 microSDカード SDメモリーカード  
 デュアルバス搭載

**<ADR-CML1BK・ADR-CML1W>**  
 ●UDMAコンパクトフラッシュ 16GBに対応しています。

**<ADR-CML2BK・ADR-CML2W>**  
 ●メモリスティック Duo (Pro Duo) をアダプタなしで読むことができます。

**<ADR-CML3BK・ADR-CML3W>**  
 ●xDピクチャーカード (TypeM+) に対応しています。

**<ADR-CML5BK・ADR-CML5W>**  
 ●SDメモリーカードとmicroSDカード、SDメモリーカードとSDメモリーカードなどの2枚のカードを同時に読み書きできます。  
 ●2枚のカードの相互コピーが可能です。

**ADR-SDXC1**シリーズ **NEW!**  
 SDXCカードリーダー  
 各¥2,205 (税抜き ¥2,100)

USB 2.0 Windows 7 Vista XP 2000 Me Mac OS X  
**ピアノ調の光沢仕上げ、コンパクトカードリーダー。**

RoHS 対応  
 USB 2.0  
 Windows 7 Vista XP 2000 Me Mac OS X  
 簡単接続  
 microSD mS2 M2  
 対応

ケーブルを本体側面に収納可能です。

**特長・仕様**

●SDXCメモリーカード 64GB (Class 10) に対応しています。  
 ●SDHCメモリーカード 32GB (Class 10) に対応しています。  
 ●持ち運びに便利なケーブル固定タイプです。

消費電流	動作時:500mA・スタンバイ時:40mA
環境条件	動作時温度:0℃~55℃・保管時温度:-20℃~55℃ (結露なきこと)
サイズ・重量	W35xD61xH10.8mm (ケーブル除く)・約23.5g

※1:※2:※5:※6 (P.392の共通注意事項参照)

microSDカード-M2  
 10.8mm  
 61mm  
 SDメモリーカード  
 35mm  
 0.83m (±10mm)  
 直付けケーブル。

**ADR-DMCS**シリーズ **NEW!**  
 SDXCカードリーダー  
 各¥1,659 (税抜き ¥1,580)

USB 2.0 Windows 7 Vista XP 2000 Me Mac OS X  
**SDメモリーカードとmicroSDカードが同時に読める、デュアルバスカードリーダー。**

RoHS 対応  
 USB 2.0  
 Windows 7 Vista XP 2000 Me Mac OS X  
 簡単接続  
 2 スロット  
 32 メディア

ケーブルを本体側面に収納可能です。

**特長・仕様**

●SDXCメモリーカード 64GB (Class 10) に対応しています。

消費電流	動作時:90mA (MAX)・スタンバイ時:30mA (MAX)
環境条件	動作時温度:0℃~40℃・保管時温度:-20℃~70℃ (結露なきこと)
サイズ・重量	W34xD34xH10mm (ケーブルを除く)・約15g

※1:※2:※5:※6 (P.392の共通注意事項参照)

SDメモリーカード  
 10mm  
 34mm  
 microSDカード  
 20m (±10mm)  
 コンパクトサイズで、持ち運びに便利。  
 USB接続ケーブル付き。

**ADR-MSDU2**シリーズ **NEW!**  
 USB2.0 カードリーダー  
 各¥1,344 (税抜き ¥1,280)

USB 2.0 Windows 7 Vista XP 2000 Me Mac OS X  
**持ち運びに便利、コンパクト直挿しカードリーダー。**

RoHS 対応  
 USB 2.0  
 Windows 7 Vista XP 2000 Me Mac OS X  
 簡単接続  
 2 スロット  
 32 メディア

キャップが後ろにつくのでなくす心配がありません。

**特長・仕様**

●SDHCメモリーカード 32GB (Class 10) に対応しています。  
 ●microSDHCカード 32GB (Class 10) に対応しています。  
 ●ストラップが取り付けられるストラップホール付きです。

消費電流	動作時:90mA・スタンバイ時:40mA
環境条件	動作時温度:0℃~40℃・保管時温度:0℃~45℃ (結露なきこと)
サイズ・重量	W60.5xD17.1xH8mm・約7.8g

※1:※2:※5:※6 (P.392の共通注意事項参照)

SDメモリーカード  
 8mm  
 60.5mm  
 microSDカード  
 邪魔にならない直挿しタイプ。

**ADR-MCSDU2**シリーズ  
 USB2.0 カードリーダー  
 各¥2,415 (税抜き ¥2,300)

USB 2.0 Windows 7 Vista XP 2000 Me Mac OS X  
**超小型で使いやすい、便利なケーブル一体型カードリーダー。**

RoHS 対応  
 USB 2.0  
 Windows 7 Vista XP 2000 Me Mac OS X  
 簡単接続  
 2 スロット  
 32 メディア

**特長・仕様**

●SDHCメモリーカード 32GB (Class 10) に対応しています。

消費電流	動作時:100mA (MAX)
環境条件	動作時温度:0℃~60℃・保管時温度:-20℃~60℃ (結露なきこと)
サイズ・重量	W25xD38.3xH10mm (ケーブル除く)・約15g

※1:※2:※5:※6 (P.392の共通注意事項参照)

SDメモリーカード  
 10mm  
 38.3mm  
 microSDカード  
 5cm (±3mm)  
 直付けケーブル。

※対応メディア数は2010年11月現在です。パッケージ、WEBサイトとは表記が異なる場合があります。